

Huolto ja kunnossapito: 3M™ Speedglas™ G5-02 -hitsausmaski

Säännöllinen kunnossapito on tärkeää hitsaussuojainten turvallisuuden ja käyttöiän varmistamiseksi. Puutteellinen huolto voi aiheuttaa myös lisäkustannuksia. Vaihda vahingoittuneet osat välittömästi asianmukaisen suojaustason varmistamiseksi, katso tähän kyseiseen hitsausmaskiin sopivat varaosat ja tarvikkeet alla olevasta varaosaluettelosta. Tässä muutamia kunnossapitovihjeitä; lue ja noudata kaikkia käyttöohjeita.

Ennen käyttöä


- Maski ja pääpanta.** Tarkasta onko halkeamia tai vahingoittuneita osia. Vaihda tarvittaessa.
- Hitsauslasi.** Varmista, että hitsauslasissa on sisempi ja ulompi roiskesuojalevy ja että anturit ovat puhtaat. Vaihda paristo, jos tyhjän pariston merkkivalo vilkkuu, tai jos merkkivalot eivät vilku, kun painikkeita painetaan.
- Roiskesuojalevyt.** Varmista, että suojalevyt ovat puhtaat ja naarmuttomat. Puhdista kostealla pyyhkeellä tai liinalla, esimerkiksi maskin mukana tulevalla puhdistuspyyhkeellä.
- Suurennus.** Kokeile tarvittaessa suurentavia linsejä, joissa vaihtoehdot ovat x1.5, x2.0 ja x2.5. Linssi kiinnitetään sisäroiskesuojalevyyn ja sitä voidaan säätää ylös/alas työasennosta riippuen.

Käytön jälkeen

- Puhdista hitsausmaski.** Pyyhi maskin sisä- ja ulkopuoli kostealla pyyhkeellä tai liinalla. Älä huuhtele, upota veteen tai puhdista liuottimilla.
- Hikinauha.** Irrota puhdistusta varten ja vaihda kulunut tai epähygieeninen hikinauha.
- Hitsauslasi.** Puhdista hitsauslasi ja roiskesuojalevyt nukkaamattomalla pyyhkeellä tai liinalla. Vaihda roiskesuojalevyt, kun niihin tulee kuoppia, naarmuja tai jos puhdistus ei onnistu pehmeällä liinalla.
- Säilytys.** Säilytä maski kuivassa ja puhtaassa paikassa etäällä suorasta auringonvalosta, korkeista lämpötiloista ja liuottimista. Säilytys maskin mukana toimitetussa pussissa.



Varaosat ja tarvikkeet



Tuotenumero	Kuvaus	Tuotenumero	Kuvaus	Tuotenumero	Kuvaus
13 01 00	3M™-puhdistusliina	16 91 00	Huppu, musta/ harmaa.	62 11 20	Hitsausmaski G5-02, jossa hitsauslasi, pääpanta, puhdistusliina ja säilytuspussi.
16 40 05	Nahkainen korva- ja kaulasuojus (3 osaa).	17 20 20	Suurentava lasi 1.5X	62 11 95	Hitsausmaski ilman hitsauslasia, ilman pääpantaa ja ilman ulkokuorta.
16 90 05	Päänsuojus, kangasta.	17 20 21	Suurentava lasi 2.0X	62 20 00	Ulkokuori.
16 75 20	Hikinauha, frotee, punainen, 2 kpl	17 20 22	Suurentava lasi 2.5X	62 40 00	Sisäroiskesuoja, 2 kpl.
16 76 00	Hikinauha, frotee, 20 kpl	53 62 10	Pääpannan pehmuste	62 60 00	Naarmuuntumaton ulkoroiskesuoja, 5 kpl
16 80 00	Hikinauha, nahkaa.	53 62 11	Sisältää suuren niskatuen	70 50 20	Pääpanta, kiinnitystarvikkeet ja hikinauha.
16 80 10	Hikinauha, puuvillafleece (pituus 24 cm), 2 kpl.	60 10 00	Paristonpidike.	70 60 30	Pääpannan asennusosat.
16 80 12	Hikinauha, puuvillafleece (pituus 21 cm), 2 kpl.	60 20 00	Paristo CR2450 Litium 3V.	79 01 04	Maskin säilytuspussi.
16 90 01	Kaulasuojus.	62 00 20	Kaareva G5-02 hitsausmaski, sis. sisä- ja ulkoroiskesuojat		

