

# 3M™ First Base™ 3 3 Copricapo antiurto



## Bollettino Tecnico

### Descrizione

I copricapo antiurto 3M™ Serie First Base™ 3 sono progettati per fornire protezione all'utilizzatore in una vasta gamma di applicazioni a basso rischio.

La serie First Base 3 offre una gamma di modelli per ogni applicazione, la possibilità di scelta del colore e diverse lunghezze della visiera per rispondere ad ogni esigenza.

Il sistema di ritenzione comprende una cinghia regolabile composta da due parti: un nastro di tessuto nero e una fascetta elastica nera.

La vestibilità dei copricapo può essere regolata utilizzando un passante in plastica nera che collega le due parti.

### Caratteristiche

- ▶ La serie include:
  - First Base 3 Classic
  - First Base 3 Elite
  - First Base 3 Winter
  - First Base 3 Extra
  - First Base 3 Beanie
  - First Base 3Resistente alla fiamma
- ▶ Disponibili in colori assortiti e lunghezze della visiera di 25 mm (visiera micro), 55 mm (visiera ridotta) o 70 mm (visiera standard)
- ▶ Eleganti e leggeri, incontrano il gradimento di ogni utilizzatore
- ▶ Calotta flessibile, realizzata in materiale plastico ABS resistente
- ▶ La forma sagomata della parte sopra le orecchie migliora la compatibilità con altri DPI
- ▶ Copricapo in tessuto lavabile in lavatrice
- ▶ Certificato CE secondo la EN 812:2012
- ▶ Protegge il capo da colpi, urti e lacerazioni del cuoio capelluto
- ▶ Non devono essere utilizzati per applicazioni con obbligo di elmetti di sicurezza
- ▶ Dimensioni della testa 52-65 cm

### Applicazioni

La gamma di copricapo antiurto First Base 3 è progettata per proteggere l'utilizzatore dagli effetti degli urti al capo contro oggetti duri e stazionari che possono causare lacerazioni o altre lesioni superficiali. I copricapo antiurto non sono concepiti per offrire protezione dagli effetti causati dalla caduta o dal lancio di oggetti o da carichi sospesi e non offrono lo stesso livello di protezione di un elmetto di sicurezza industriale come specificato nella norma EN 397:2012.

Le applicazioni e gli ambienti tipici che prevedono l'utilizzo di una protezione dagli urti in stile "cappello da baseball", comprendono la produzione e la manutenzione nei settori aerospaziale, automobilistico e di manutenzione delle strutture, gli operatori del settore dei trasporti e della logistica, i commercianti che lavorano in ambienti senza il rischio di caduta di oggetti e istituzioni governative come la polizia di stato.

### Manutenzione/pulizia

I tessuti dei modelli First Base 3 sono lavabili in lavatrice. Durante la pulizia dei modelli First Base 3, attenersi alle istruzioni di lavaggio riportate di seguito. Le istruzioni per il lavaggio sono riportate sulle etichette applicate a ciascun copricapo antiurto.



## Specifiche tecniche

### Classic

Stile calotta	Ventilato
Peso*	200 g (SP), 190 g (RP), 180 g (MP), 230 g (Hi Viz SP), 220 g (Hi-Viz RP)
Colori	Blu navy, rosso, blu royal, giallo alta visibilità, arancione alta visibilità, verde scuro, bianco, grigio, nero
Tessuto	100% poliestere
Trama e posizione	100% poliestere, laterale
Fascia antisudore	Tessuto traspirante: 56,5% poliestere, 43,5% minerali
Lunghezze visiera	SP = 70 mm, RP = 55 mm, MP = 25 mm
Impermeabile	Modelli ad alta visibilità

### Extra

Stile calotta	Non ventilato
Peso*	220 g (RP)
Colori	Blu navy, nero, grigio
Tessuto	67% poliestere; 33% cotone
Trama e posizione	100% poliestere, laterale
Fascia antisudore	Tessuto traspirante: 56,5% poliestere, 43,5% minerali
Lunghezze visiera	RP = 55 mm
Impermeabile	N/A

### Elite

Stile calotta	Ventilato
Peso*	215 g (SP), 205 g (RP), 195 g (MP)
Colori	Blu navy/grigio, nero/grigio, grigio/nero, arancione alta visibilità
Tessuto	100% poliestere
Trama e posizione	100% poliestere, laterale e superiore
Fascia antisudore	Tessuto traspirante: 56,5% poliestere, 43,5% minerali
Lunghezze visiera	SP = 70 mm, RP = 55 mm, MP = 25 mm
Impermeabile	N/A

### Beanie

Stile calotta	Ventilato
Peso*	240 g (RP)
Colori	Blu navy, nero, grigio
Tessuto	Tessuto esterno: 100% acrilico a maglia. Felpa: tricot elastico spazzolato
Trama e posizione	N/A
Fascia antisudore	Tessuto traspirante: 56,5% poliestere, 43,5% minerali
Lunghezze visiera	RP = 45 mm
Impermeabile	N/A

### Winter

Stile calotta	Ventilato
Peso*	240 g (RP)
Colori	Blu navy, giallo alta visibilità, arancione alta visibilità
Tessuto	Tessuto esterno: 100% poliestere rivestito in poliuretano. Felpa: tricot elastico spazzolato
Trama e posizione	100% poliestere, laterale
Fascia antisudore	Tessuto traspirante: 56,5% poliestere, 43,5% minerali
Lunghezze visiera	RP = 55 mm
Impermeabile	N/A

### FR (EN 812:2012 Resistenza alla fiamma)

Stile calotta	Ventilato
Peso*	235 g (RP), 222 g (MP)
Colori	Blu navy
Tessuto	55% cotone "Protex", 44% cotone, 1% "Negastat"
Trama e posizione	N/A
Fascia antisudore	Tessuto traspirante: 56,5% poliestere, 43,5% minerali
Lunghezze visiera	RP = 55 mm, MP = 25 mm
Impermeabile	N/A

\* SP = visiera standard, RP = visiera ridotta, MP = visiera micro

## Marcature e durata di un copricapo antiurto

Un Copricapo antiurto deve essere sostituito ogni 2-5 anni dalla data di produzione, a seconda dell'uso e dell'usura. Condizioni difficili e/o un utilizzo non corretto impongono che un copricapo antiurto debba essere sostituito prima.

Per garantire prestazioni ottimali, è essenziale che tutte le parti del copricapo antiurto siano correttamente conservate, mantenute, pulite e prive di difetti. Se utilizzato quotidianamente e in particolare all'aperto, 3M consiglia di sostituire il copricapo dopo due anni di utilizzo.

In alcune circostanze estreme, il deterioramento può essere evidente in un periodo di tempo ancora più breve. Per uso interno o occasionale, si prevede una durata fino a 5 anni.

Le marcature sui copricapo antiurto sono un requisito per la certificazione. Aiutano gli utilizzatori a identificare l'uso previsto. Il copricapo è realizzato in stampi e riporta informazioni molto importanti stampate sulla calotta; l'utilizzatore deve familiarizzare con il significato dell'etichettatura riportata.

Al centro della stampata è riportato l'anno con una freccia che punta al mese dell'anno in cui è stato fabbricato il copricapo antiurto.

## Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione	N. Modello
HC23NB/RP FB3 XTR NB (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Extra Blu navy RP 55 mm 2021101 20EA/ Custodia	7100217750
HC23BLK/RP FB3 XTR BLK (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Extra Nero RP 55 mm 2021128 20EA/ Custodia	7100217751
HC23GY/RP FB3 XTR GY (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Extra Grigio RP 55 mm 2021155 20EA/ Custodia	7100217752
HC23NB/RP FB3 BEA NB (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Beanie Blu navy RP 45 mm 2021173 20EA/ Custodia	7100217833
HC23BLK/RP FB3 BEA BLK (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Beanie Nero RP 45 mm 2021182 20EA/ Custodia	7100217834
HC23GY/RP FB3 BEA GY (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Beanie Grigio RP 45 mm 2021191 20EA/ Custodia	7100217835
HC23NB/RP FB3 WIN NB (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Winter Blu navy RP 55 mm 2021200 20EA/ Custodia	7100217836
HC23HY/RP FB3 WIN HY (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Winter Giallo alta visibilità RP 55 mm 2021209 20EA/Custodia	7100217837
HC23HO/RP FB3 WIN HO (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Winter Arancione alta visibilità RP 55 mm 2021218 20EA/Custodia	7100217838
HC23NB/RP FB3 FLAME R NAVY (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Resistente alla fiamma Blu navy RP 55 mm 2021254 20EA/Custodia	7100217841
HC23 BELT CLIP ASSY INDUSTRIAL (20)	3M™ FB3 Accessorio per copricapo antiurto Nero 2021701 20EA/ Custodia	7100217842
HC23NB/MP FB3 FLAME R NAVY (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Resistente alla fiamma Blu navy MP 25 mm 2021726 20EA/Custodia	7100217843
HC24HY/RP - FB3 CLA HY (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Giallo alta visibilità RP 55 mm 2021866 20EA/Custodia	7100217844
HC24HY/RP/CAP - FB3 CLA HY (50)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Giallo alta visibilità RP 55 mm 2021868 50EA/Custodia	7100217845
HC24HO/RP - FB3 CLA HO (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Arancione alta visibilità RP 55 mm 2021874 20EA/Custodia	7100217846
HC24HO/SP - FB3 CLA HO (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Arancione alta visibilità SP 70 mm 2021875 20EA/Custodia	7100217847
HC24HO/SP/CAP - FB3 CLA HO (50)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Arancione alta visibilità SP 70 mm 2021877 50EA/Custodia	7100217848
HC24HO/MP FBASE 3 ELT SNCF NO EMB (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Elite Arancione alta visibilità MP 25 mm 2021900 20EA/Custodia	7100217849
HC24NB/RP FB3 CLA NB (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Blu navy RP 55 mm 2030031 20EA/Custodia	7100217850
HC24NB/RP/CAP FB3 CLA NB (50)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Blu navy RP 55 mm 2030033 50EA/Custodia	7100217851

**Informazioni per l'ordine (continua)**

Codice	Descrizione	N. Modello
HC24NB/MP FB3 CLA NB (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Blu navy MP 25 mm 2030037 20EA/Custodia	7100217852
HC24NB/MP/CAP FB3 CLA NB (50)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Blu navy MP 25 mm 2030039 50EA/Custodia	7100217853
HC24NB/SP FB3 CLA NB (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Blu navy SP 70 mm 2030043 20EA/Custodia	7100217854
HC24NB/SP/CAP FB3 CLA NB (50)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Blu navy SP 70 mm 2030045 50EA/Custodia	7100217855
HC24DG/MP FB3 CLA GREEN (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Verde scuro MP 25 mm 2030595 20EA/Custodia	7100217856
HC24DG/RP FB3 CLA GREEN (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Verde scuro RP 55 mm 2030596 20EA/Custodia	7100217857
HC24R/SP FB3 CLA RED (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Rosso SP 70 mm 2030597 20EA/Custodia	7100217858
HC24RB/SP FB3 CLA ROYAL BLUE (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Blu royal SP 70 mm 2030599 20EA/Custodia	7100217859
HC24RB/RP FB3 CLA ROYAL BLUE (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Blu royal RP 55 mm 2030601 20EA/Custodia	7100217860
HC24W/RP FB3 CLA WHITE (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Bianco RP 55 mm 2030604 20EA/Custodia	7100217861
HC24GY/SP FB3 CLA GREY (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Grigio SP 70 mm 2030605 20EA/Custodia	7100217862
HC24GY/MP FB3 CLA GREY (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Grigio MP 25 mm 2030606 20EA/Custodia	7100217863
HC24GY/RP FB3 CLA GREY (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Grigio RP 55 mm 2030607 20EA/Custodia	7100217864
HC24BLK/SP FB3 CLA BLACK (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Nero SP 70 mm 2030608 20EA/Custodia	7100217865
HC24BLK/MP FB3 CLA BLACK (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Nero MP 25 mm 2030609 20EA/Custodia	7100217866
HC24BLK/RP FB3 CLA BLACK (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Nero RP 55 mm 2030610 20EA/Custodia	7100217867
HC24R/RP FB3 CLA RED (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Rosso RP 55 mm 2030616 20EA/Custodia	7100217868
HC24RB/RP/CAP FB3 CLA R/BLUE (50)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Blu royal RP 55 mm 2030655 50EA/Custodia	7100217869
HC24W/RP/CAP FB3 CLA WHITE (50)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Bianco RP 55 mm 2030661 50EA/Custodia	7100217870
HC24GY/MP/CAP FB3 CLA GREY (50)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Grigio MP 25 mm 2030664 50EA/Custodia	7100217871
HC24GY/RP/CAP FB3 CLA GREY (50)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Classic Grigio RP 55 mm 2030665 50EA/Custodia	7100217872
HC24NG/SP FB3 ELT NG (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Elite Navy/Grigio SP 70 mm 2031214 20EA/Custodia	7100217873
HC24NG/MP FB3 ELT NG (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Elite Navy/Grigio MP 25 mm 2031215 20EA/Custodia	7100217874
HC24NG/RP FB3 ELT NG (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Elite Navy/Grigio RP 55 mm 2031216 20EA/Custodia	7100217875
HC24BG/SP FB3 ELT BG (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Elite Nero/Grigio SP 70 mm 2031217 20EA/Custodia	7100217876
HC24BG/RP FB3 ELT BG (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Elite Nero/Grigio RP 55 mm 2031219 20EA/Custodia	7100217877
HC24GB/RP FB3 ELT GB (20)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Elite Grigio/Nero RP 55 mm 2031222 20EA/Custodia	7100217878
HC24NG/SP/CAP FB3 ELT NG (50)	3M™ FB3 Copricapo antiurto Elite Navy/Grigio SP 70 mm 2031232 50EA/Custodia	7100217879

**3M Italia srl**

Personal Safety Division  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello – Mi  
Tel: +39 (0) 2 70351

[www.3msicurezza.it](http://www.3msicurezza.it)

Si prega di riciclare. Stampato in Italia. © 3M 2020.  
Tutti i diritti riservati. 3M e First Base sono marchi  
registrati di 3M Company. J470220

