


3M Science.
Applied to Life.™

CUBITRON™ II

3M™ Cubitron™ II Hookit™
Papierscheibe 950U

Mehr Schleifen. Weniger Zusetzen.

- ▶ **Geringes Zusetzen**
Die offene Streuung wirkt dem Zusetzen entgegen
- ▶ **Langlebiger**
Weniger Scheibenwechsel und eine längere Standzeit sorgen für geringere Prozesskosten
- ▶ **Gleichmäßiger Abtrag**
Konstantes gutes Oberflächenfinish minimiert Nacharbeiten
- ▶ **Sicherere Anwendung**
Minimiert die Hand-Arm-Vibration und reduziert Staubemissionen





CUBITRON™ II

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 950U

950U

Macht kurzen Prozess mit schnell zusetzenden Schleifmitteln.

Die neuen 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papierscheiben 950U eignen sich ideal zur Entfernung von Lack, Beschichtungen und Walzrunder von Stahl, Aluminium, Fiberglas oder anderen Substraten, die leicht zu einem Zusetzen des Schleifmittels führen.


Die Scheiben 950U sind für die Verwendung auf flachen Oberflächen vorgesehen und zeichnen sich durch eine offene Streuung aus, die einem Zusetzen entgegenwirkt – dabei wird auf Stearate verzichtet, um die Oberflächen nicht zu kontaminieren. Zusammen mit der 3M™ Präzisionskornstechnologie ergibt sich eine Klett-Schleifscheibe mit schnellem Abtrag, die auch noch Leistung zeigt, wenn herkömmliche Schleifmittel längst aufgegeben haben!

Dieses hervorragende Produkt ist vielfältig einsetzbar: in der Automobil-, Luftfahrtbranche, für Anwendungen im Schiffsbau und für Wartungsarbeiten.




Die Wissenschaft hinter dem 3M präzisionsgeformten Korn

Das Schleifkorn schneidet wie ein Messer durch das Metall. Es schärft sich kontinuierlich selbst. Dabei entstehen neue, ebenso scharfe Kanten. Das Ergebnis: saubereres, schnelleres und kühleres Arbeiten sowie wesentlich längere Standzeiten.



Das 3M präzisionsgeformte Korn schneidet sauberer und schneller als konventionelles Schleifkorn.

- ✓ Kühleres Arbeiten
- ✓ Sauberer Schnitt
- ✓ Erhöhte Standzeit



Herkömmliches Keramikschleifkorn ist unregelmäßig geformt und „schabt/reißt“ durch das Metall.

- ✗ Wärmeentwicklung
- ✗ Langsamere Abtragung
- ✗ Geringere Standzeit

Sicher Arbeiten mit 3M™ PSA*



3M™ GoggleGear™ 500 Serie



3M™ Aura™ Atemschutzmaske mit Ventil 9332+



3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel

* Die vorgeschlagenen Produkte dienen nur der allgemeinen Orientierung. Die Produktauswahl sollte nur nach einer vollständigen Risikobewertung erfolgen.

Hinweis zur Gewährleistung und Haftung sowie zur Prüfungspflicht des Verwenders: Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, es sei denn, zwingende gesetzliche Vorschriften sehen etwas Anderes vor. Es obliegt dem Verwender, vor Verwendung des Produktes zu prüfen, ob es sich für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet.

Hinweis zu industriellen und gewerblichen Produkten: Die industriellen und gewerblichen Produkte von 3M sind bestimmt, gekennzeichnet und verpackt für den Verkauf an geschulte industrielle und gewerbliche Kunden zur Verwendung am Arbeitsplatz. Sofern nicht ausdrücklich anderweitig auf der maßgeblichen Produktverpackung oder in der maßgeblichen Produktliteratur aufgeführt, sind diese Produkte nicht für den Verkauf an oder die Verwendung durch Verbraucher bestimmt, gekennzeichnet und verpackt (z.B. zur Heim-, Privatnutzung, Nutzung in Grundschulen oder weiterführenden Schulen, in der Freizeit/beim Sport oder zur sonstigen Nutzung, die nicht auf der maßgeblichen Produktverpackung oder in der maßgeblichen Produktliteratur beschrieben ist). Diese Produkte sind gemäß den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsstandards (z.B. Richtlinie 2001/95/EG (Allgemeine Produktsicherheit), Verordnung 2016/425/EG oder Richtlinie 1999/34/EG (Sicherheits- und Gesundheitsaspekte für Verbraucherprodukte) oder weitere nationale Gesetzgebung) sowie gemäß der Produktliteratur, den Gebrauchsanleitungen und Warnungen auszuwählen und anzuwenden, wobei entsprechende Einschränkungen zu beachten sind. Die nicht korrekte Nutzung der industriellen und gewerblichen Produkte von 3M kann zu Verletzungen, Krankheit oder Tod führen. Für Hilfe bei der Produktauswahl wenden Sie sich an Ihren Sicherheitsbeauftragten, Ansprechpartner für Industriehygienefragen bzw. die entsprechende Fachkraft vor Ort. Weitere Produktinformationen finden Sie unter Weitere Produktinformationen finden Sie auf unseren unten angegebenen Internetseiten

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland. © 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten. 3M, Aura, Cubitron, E-A-R, GoggleGear, PELTOR und Ultrafit sind Marken der 3M Company. J442121

Geringes Zusetzen ohne Stearate.

Die 950U Schleifscheiben bieten mit ihrer offenen Streuung größere Kornzwischenräume. Anhaftungen von Metall- und Farbpartikel werden selbst ohne Stearatschicht minimiert, welche die Oberfläche kontaminieren könnte.



Mineral	3M präzisionsgeformtes Korn
Trägermaterial	E-Papier
Beschichtung	Offen, keine Stearate
Verklebung	Kunstharz

Bestellinformationen – 127 mm

SAP Kennung	Lochkonfiguration	Körnung	Scheiben pro Kleinpackung/Karton
7100187017	ungelocht	60+	50/250
7100187016	ungelocht	80+	50/250
7100187015	ungelocht	120+	50/250
7100187014	ungelocht	150+	50/250
7100187013	ungelocht	180+	50/250
7100190726	5-Loch	60+	50/250
7100190724	5-Loch	80+	50/250
7100190722	5-Loch	120+	50/250
7100190725	5-Loch	150+	50/250
7100190723	5-Loch	180+	50/250

Die maximale U/min aller Scheiben beträgt 12.000.

Bestellinformationen – 150 mm

SAP Kennung	Lochkonfiguration	Körnung	Scheiben pro Kleinpackung/Karton
7100190718	ungelocht	60+	50/250
7100190719	ungelocht	80+	50/250
7100190721	ungelocht	120+	50/250
7100190720	ungelocht	150+	50/250
7100190717	ungelocht	180+	50/250
7100226878	15-fach gelocht	60+	50/250
7100226892	15-fach gelocht	80+	50/250
7100226879	15-fach gelocht	120+	50/250
7100226891	15-fach gelocht	150+	50/250
7100226890	15-fach gelocht	180+	50/250
7100226887	17-fach gelocht	60+	50/250
7100226884	17-fach gelocht	80+	50/250
7100226886	17-fach gelocht	120+	50/250
7100226885	17-fach gelocht	150+	50/250
7100226888	17-fach gelocht	180+	50/250

Die maximale U/min aller Scheiben beträgt 12.000.

Produktbereich Schleif- und Poliersysteme

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss
Tel: +49 2131 88 19 265
schleifen.de@mmm.com
www.3m.de/schleifen

3M (Schweiz) GmbH
Schleifsysteme
Eggstr. 93, 8803 Rüschlikon
Tel: +41 43 508 96 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.schleifinfo.ch

3M Österreich GmbH
Schleifsysteme
Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Tel: +43 1417 00 52
schleifen-at@mmm.com
www.3m.com/at/schleifen
AB34-0151