



SCOTT
Fire & Safety

3M™ Scott™ Sight Maskenintegrierte Wärmebildkamera mit Pro Paket





3M™ Scott™ Sight

Freihändig verwendbares Wärmebildsystem

Mit 3M™ Scott™ Sight haben Sie nicht nur ständige Wärmesicht. Sie haben Ihre Hände frei. Im Gegensatz zu Wärmebildkameras, die in der Hand gehalten werden, nutzt Sight eine kleine, seitlich an der Maske befestigte Wärmebildkamera. Dazu gibt es ein Miniaturdisplay in der Maske, das den Feuerwehrmann das Wärmebild sehen lässt, ohne dass er ein Gerät mit der Hand greifen und führen muss.

Eigenschaften

- ▶ **Automatische Systemabschaltung**
Beschleunigungsmesser schaltet das System bei Inaktivität automatisch aus
- ▶ **Ein-Tasten-Abschaltung**
Taste am Display drücken, um das Display und die Wärmebildkamera gleichzeitig auszuschalten
- ▶ **Sofortiges Einschalten**
Taste am Display eine Sekunde drücken, um das Display einzuschalten
- ▶ **Standby-Modus**
Taste an der Wärmebildkamera drücken, um den Standby-Modus zu aktivieren
- ▶ **Hohe Batterieleistung**
Längere Haltbarkeit der Batterie sowohl bei Gebrauch als auch bei Nichtgebrauch
- ▶ **Passend für jede AV-3000 HT Atemschutzmaske**
Erhältlich als Komplettsatz oder zur Nachrüstung von AV-3000 HT Atemschutzmasken
- ▶ **Display in der Maske**
Deutliches, von äußeren Bedingungen unabhängiges Bild
- ▶ **Einstellbares Display**
Display auf den Sichtbereich des Trägers einstellbar
- ▶ **Batteriekapazität mindestens vier Stunden**
Verwendet handelsübliche AAA-Batterien
- ▶ **3M™ Scott™ Sight Konfigurations-App**
- Handy-App zum Konfigurieren des Displays: Helligkeit, Symbolanordnung, Temperaturanzeige und Anzeigefarben






3M™ Scott™ Sight Pro Paket


Sight jetzt in der Pro-Version

Das 3M™ Scott™ Sight Pro Paket ist die nächste Evolution der branchenweit ersten maskenintegrierten, freihändigen Wärmebildkamera. Das Pro Paket enthält weiterentwickelte Funktionen für eine bessere Situationswahrnehmung bei der Brandbekämpfung.



Heißpunkt-Tracker

Ermittelt sofort die heißeste Stelle und zeigt die relative Temperatur an. Ideal für Wartungsarbeiten, Such- und Rettungstrupps sowie zur Gefährdungseinschätzung.



Kaltpunkt-Tracker

Ermittelt sofort die kälteste Stelle und zeigt die relative Temperatur an. Ideal für Gefahrstoffumgebungen.

Taktische Videoaufzeichnung

Im Display angezeigte Informationen können automatisch aufgezeichnet und zur Nachbesprechung verwendet werden.



3M™ Scott™ Sight Konfigurations-App


Mobile App für iOS und Android. Ermöglicht das Konfigurieren des Displays:

- ▶ Temperaturen in °F oder °C
- ▶ Anordnung von Symbolen
- ▶ Konfigurieren von Funktionen des Sight Pro Pakets
- ▶ Helligkeitseinstellung des Displays
- ▶ Displayfarben (grau, fest oder dynamisch)

Scott Connect Sight Programmierer

Der Scott Connect Sight Programmierer ist ein Hilfsprogramm als Schnittstelle zu 3M™ Scott™ Sight. Mit dieser Software und dem universellen Bluetooth® Programmierer können Sie:

- ▶ Das 3M™ Scott™ Sight Display konfigurieren
- ▶ Wärmebildvideos von der 3M™ Scott™ Sight Wärmebildkamera herunterladen
- ▶ Das 3M™ Scott™ Sight Display mit einer 3M™ Scott™ Sight Wärmebildkamera koppeln
- ▶ Firmware des 3M™ Scott™ Sight Wärmebildsystems upgraden (Pro Paket erforderlich)
- ▶ Die Software ist sowohl mit 64-Bit- als auch mit 32-Bit-Windows-Systemen (Windows 7, 8 oder 10) kompatibel. Der universelle Bluetooth Programmierer ist mit Sight 1.0, 1.1 und 1.2 kompatibel.



Universeller Bluetooth® Programmierer (Artikelnummer 201243-02)

Bestellinformationen

3M™ Scott™ Sight Pro Paket	
Artikelnummer	Beschreibung
8007317	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH (SML)
8007318	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH (MED)
8007319	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH (LRG)
8007320	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH ECB (SML)
8007321	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH ECB (MED)
8007322	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH ECB (LRG)

3M™ Scott™ Sight	
Artikelnummer	Beschreibung
8005263	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH (SML)
8005264	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH (MED)
8005265	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH (LRG)
8005266	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH ECB (SML)
8005267	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH ECB (MED)
8005268	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH ECB (LRG)

3M Scott Fire & Safety

Pimbo Road
Skelmersdale
Lancashire, WN8 9RA
United Kingdom

Phone +44 (0)1695 711711
E-Mail skelmenq@mmm.com
Internetseite www.3Mscott.com

ISO 9001 zertifiziert. Bitte recyceln.

Gedruckt in Deutschland.

© 3M 2019. Alle Rechte vorbehalten. 3M und Scott sind Marken der 3M Company. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc. J470799

