



SCOTT
Fire & Safety

3M™ Scott™ Sight Pro

System termowizyjny wbudowany w maskę

Wolne ręce ratownika





3M™ Scott™ Sight

Wolne ręce ratownika

Kiedy używasz 3M™ Scott™ Sight dostajesz więcej niż tylko obrazowanie termiczne. Masz wolne ręce. To dlatego, że w przeciwieństwie do typowej ręcznej kamery termowizyjnej, Scott Sight posiada małą kamerę termowizyjną przymocowaną z boku maski. Zminiaturyzowany wyświetlacz zamontowany wewnątrz części twarzowej maski pozwala strażakowi widzieć obraz termowizyjny bez potrzeby sięgania i operowania kamerą ręczną.

Cechy produktu

- ▶ **Automatyczne wyłączanie systemu**
Wyposażony w akcelerometr do automatycznego wyłączania systemu, gdy nie jest używany
- ▶ **Wyłączanie zasilania jednym przyciskiem**
Wyświetlacz w masce (IMD) i kamerę termowizyjną (TIC) można włączyć za pomocą jednego przycisku
- ▶ **Natychmiastowe włączanie IMD**
IMD można włączyć jednym naciśnięciem przycisku zasilania
- ▶ **Tryb czuwania**
Tryb gotowości można aktywować jednym naciśnięciem przycisku zasilania TIC
- ▶ **Zwiększona wydajność baterii**
Poprawiona żywotność baterii, gdy system nie jest aktywny na miejscu pożaru
- ▶ **Pasuje do każdej maski serii AV3000HT**
Dostępne w formie kompletnego zestawu albo jako akcesorium do maski AV3000HT
- ▶ **Wyświetlacz wewnątrz maski (IMD)**
Wyraźny obraz niezakłócaný warunkami zewnętrznymi
- ▶ **Regulowany wyświetlacz**
Konfigurowalny do linii wzroku
- ▶ **Minimum cztery godziny pracy przy zasilaniu z baterii**
Zasilanie ze zwykłych baterii AAA
- ▶ **Aplikacja 3M™ Scott™ Sight do konfiguracji mobilnej**
Do pobrania na iOS lub Android: służy do konfiguracji jasności i kolorów wyświetlania, układu ikon i wyświetlaczy temperatury IMD








3M™ Scott™ Sight Pro

NOWA wersja Pro

3M™ Scott™ Sight Pro to następny poziom obrazowania termowizyjnego wewnątrz maski. Wersja Pro zapewnia nowe, zaawansowane funkcje, które zapewniają strażakom większą świadomość sytuacyjną podczas akcji ratowniczo - gaśniczych.



Wyszukiwanie najcieplejszego punktu

Natychmiastowa identyfikacja najcieplejszego punktu otoczenia i wyświetlanie jego temperatury. Idealnie sprawdza się podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych i oceny ryzyka.

Wyszukiwanie najzimniejszego punktu

Natychmiastowa identyfikacja najzimniejszego punktu otoczenia i wyświetlanie jego temperatury. Idealne do stosowania w niebezpiecznych warunkach.

Nagrywanie filmów taktycznych (TVR)

Automatycznie rejestruje wszystkie informacje wyświetlane na IMD, by móc powrócić od nich później.

Aplikacja do konfiguracji mobilnej 3M™ Scott™ Sight


Aplikacja kompatybilna z systemami iOS i Android. Umożliwia konfigurację IMD:

- ▶ Odczyt temperatury w °F lub °C
- ▶ Zmianę układu ikon
- ▶ Konfigurowanie funkcji Sight Pro
- ▶ Regulowanie jasności wyświetlacza
- ▶ Konfiguracja kolorów na wyświetlaczu (odcienie szarości, obrazowanie stałe lub dynamiczne)

Programator Scott Connect Sight

Programator Scott Connect Sight to interfejs oprogramowania do 3M™ Scott™ Sight. Oprogramowanie i uniwersalny programator Bluetooth® umożliwiają wybór następujących opcji:

- ▶ Konfiguracja wyświetlacza 3M™ Scott™ Sight wewnątrz maski
- ▶ Pobieranie nagrań termicznych z kamery termowizyjnej 3M™ Scott™ Sight
- ▶ Parowanie wyświetlacza wewnątrz maski 3M™ Scott™ Sight z zewnętrzną kamerą termowizyjną 3M™ Scott™ Sight
- ▶ Aktualizację oprogramowania kamery termowizyjnej 3M™ Scott™ Sight (wymagana wersja Pro)
- ▶ Oprogramowanie to jest kompatybilne z 64- i 32-bitowymi systemami Windows (Windows 7, 8 lub 10). Uniwersalny programator Bluetooth kompatybilny ze Scott Sight wersje 1.0, 1.1 i 1.2.



Uniwersalny
programator
Bluetooth®
(P/N 201243-02)

Informacje dotyczące zamówień

3M™ Scott™ Sight Pro	
Numer katalogowy	Opis
8007317	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH (S)
8007318	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH (M)
8007319	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH (L)
8007320	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH ECB (S)
8007321	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH ECB (M)
8007322	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH ECB (L)

3M™ Scott™ Sight	
Numer katalogowy	Opis
8005263	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH (S)
8005264	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH (M)
8005265	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH (L)
8005266	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH ECB (S)
8005267	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH ECB (M)
8005268	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH ECB (L)

3M Scott Fire & Safety

Pimbo Road
Skelmersdale
Lancashire, WN8 9RA
Wielka Brytania

Telefon +44 (0)1695 711711
E-Mail skelmenq@mmm.com
Strona internetowa www.3Mscott.com

Certyfikat ISO 9001. Prosimy poddać recyklingowi.
Wydrukowano w Polsce.

© 3M 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3M i Scott są znakami towarowymi 3M Company. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG Inc. J470799

