



SCOTT
Fire & Safety

3M™ Scott™ Sight

Imageur thermique intégré au masque

Avec Pack Pro





3M™ Scott™ Sight

Vision thermique mains libres

Lorsque vous portez l'imageur thermique 3M™ Scott™ Sight, vous obtenez plus qu'une vision thermique constante. Vous retrouvez vos mains. En effet, contrairement aux caméras thermiques portatives traditionnelles, Sight utilise une caméra thermique compacte montée sur le côté du masque. Un afficheur miniaturisé installé à l'intérieur du masque permet au pompier de voir l'image en permanence sans avoir besoin de se pencher pour manipuler l'appareil.

Caractéristiques

- ▶ **Mise hors tension du système automatique**
Équipée d'un accéléromètre pour éteindre automatiquement le système en cas de non-utilisation
- ▶ **Mise hors tension à un seul bouton**
Mise hors tension de l'afficheur du masque (IMD) et de la caméra d'imagerie thermique (TIC) par pression sur le bouton d'alimentation de l'IMD
- ▶ **Activation instantanée de l'IMD**
Mettez l'IMD sous tension en appuyant une seconde sur le bouton d'alimentation IMD
- ▶ **Mode veille**
Activez le mode veille avec une seule pression sur le bouton d'alimentation TIC
- ▶ **Performances accrues de la batterie**
Autonomie accrue de la batterie, que ce soit pendant l'utilisation ou en stockage
- ▶ **S'adapte à n'importe quel masque AV-3000 HT**
Achetez un kit complet ou mettez à niveau votre masque AV-3000 HT actuel
- ▶ **Affichage intégré au masque**
Affichez une image claire non affectée par les conditions externes
- ▶ **Affichage réglable**
Configurable selon votre ligne visuelle
- ▶ **Durée de vie de la batterie minimale de quatre heures**
Alimentation par des piles AAA simples et quotidiennes
- ▶ **Application de configuration mobile 3M™ Scott™ Sight**
 - configure IMD pour personnaliser la luminosité, les configurations d'icônes, les affichages de température et les couleurs de l'affichage






Pack Pro 3M™ Scott™ Sight


Sight passe en Pro

Le pack Pro 3M™ Scott™ Sight constitue la nouvelle évolution de la solution d'imagerie thermique mains libres intégrée au masque, la première du marché en son genre. Le Pack Pro propose de nouvelles fonctions de pointe, qui permettent aux pompiers d'avoir une meilleure connaissance de leur environnement lors de leurs opérations de lutte contre les incendies.



Détecteur de point chaud

Identifie instantanément la partie la plus chaude du champ de vision et affiche sa température relative. Idéal pour la révision, la recherche et le sauvetage, ainsi que l'évaluation des risques.



Détecteur de point froid

Identifie instantanément la partie la plus froide du champ de vision et affiche sa température relative. Idéal pour les environnements de matières dangereuses.

Enregistrement vidéo tactique (TVR)

Enregistre automatiquement toutes les informations affichées sur l'IMD pour un examen ultérieur.



Application de configuration mobile 3M™ Scott™ Sight


Application compatible iOS et Android. L'IMD peut être configuré pour :

- ▶ La lecture directe de la température (°C ou °F)
- ▶ Modifier la disposition des icônes
- ▶ Configurer les caractéristiques du Pack pro Sight
- ▶ Modifier la luminosité de l'afficheur
- ▶ Modifier les couleurs de l'affichage (gris, fixe ou dynamique)

Scott Connect Sight Programmer

L'outil Scott Connect Sight Programmer est une interface logicielle destinée au 3M™ Scott™ Sight. En utilisant ce logiciel et le programmeur Bluetooth® universel, vous pouvez choisir parmi plusieurs options :

- ▶ Configurer l'afficheur du masque 3M™ Scott™
- ▶ Télécharger les enregistrements vidéo thermiques à partir de l'imageur thermique 3M™ Scott™ Sight
- ▶ Jumeler un afficheur intégré 3M™ Scott™ Sight avec une caméra thermique 3M™ Scott™ Sight
- ▶ Mettre à jour le firmware de l'imageur thermique 3M™ Scott™ Sight (pack Pro requis)
- ▶ Ce logiciel est compatible avec les systèmes Windows 64 bits et 32 bits (Windows 7, 8 ou 10). Le programmeur Bluetooth universel est compatible avec Sight 1.0, 1.1 et 1.2.



Programmeur Bluetooth® universel (P/N 201243-02)

Informations de commande

Pack Pro 3M™ Scott™ Sight

N° de pièce	Description
8007317	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH (SML)
8007318	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH (MED)
8007319	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH (LRG)
8007320	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH ECB (SML)
8007321	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH ECB (MED)
8007322	3M™ Scott™ Sight Pro AV3000HT 5PHH ECB (LRG)

3M™ Scott™ Sight

N° de pièce	Description
8005263	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH (SML)
8005264	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH (MED)
8005265	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH (LRG)
8005266	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH ECB (SML)
8005267	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH ECB (MED)
8005268	3M™ Scott™ Sight AV3000HT 5PHH ECB (LRG)

3M™ Scott™ Incendie & Sécurité

Pimbo Road
Skelmersdale
Lancashire, WN8 9RA
Royaume-Uni

Tél. +44 (0)1695 711711
E-mail mailto:skelmenq@mmm.com
Web www.3Mscott.com

Certifié ISO 9001. Agissez pour le recyclage des papiers avec 3M et Ecofolio. Imprimé en France. © 3M 2019. Tous droits réservés. 3M et Scott sont des marques commerciales de la compagnie 3M. Bluetooth est une marque commerciale déposée de Bluetooth SIG Inc. J470799

