



E·A·R[™]

Hearing Protection

Inserti auricolari 3M[™] E-A-R[™] Flexible Fit HA


Presentazione Inserti auricolari 3M[™] E-A-R[™] Flexible Fit HA

Il primo inserto auricolare

con un tasso di attenuazione per un nuovo metodo di inserimento con una sola mano.


Le innovazioni rivoluzionarie nella protezione acustica non avvengono tutti i giorni. Ecco perché siamo lieti di introdurre il nuovo inserto auricolare 3M[™] E-A-R[™] Flexible Fit.

È il primo inserto auricolare in schiuma lavabile che offre due tassi di attenuazione distintivi, a seconda del metodo di inserimento a una o due mani SNR con rispettivamente 30 dB e 35 dB.*



Prima schiuma lavabile.

L'inserto auricolare 3M™ E-A-R™ Flexible Fit è caratterizzato da una schiuma con formulazione brevettata che rende l'inserto completamente lavabile e riutilizzabile per fino a due settimane. La morbida punta in schiuma e lo stelo dell'inserto, rivestito in schiuma e flessibile, consentono un agevole inserimento nel canale uditivo ad una o due mani.



La forma della punta dell'inserto auricolare insieme alla schiuma conformabile morbida contribuiscono ad ottenere un adattamento aderente ma comodo, che aiuta a ridurre l'esposizione a livelli di rumore pericolosi.

Il design non richiede modellatura della punta in schiuma e ne semplifica l'inserimento grazie allo stelo flessibile in particolare quando si indossa con i guanti o le mani sporche. Eliminando la necessità di modellare la schiuma, la punta rimane pulita.

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Flexible Fit sono adattabili grazie al sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear.*

Codice prodotto	Codice 3M	Codice SAP	Descrizione	
328-1000	70-0717-3228-6	7100212747	3M™ E-A-R™ Inserto auricolare Flexible Fit HA 328-1000, approvato CE, senza cordino, cartone da 400 coppie	
328-1001	70-0717-3229-4	7100212752	3M™ E-A-R™ Inserto auricolare Flexible Fit HA 328-1001, approvato CE, con cordino, cartone da 500 coppie	
393-2026-50	70-0717-3269-0	7100216953	3M™ E-A-R™ Inserti auricolari di prova testati, 393-2026-50, 50 coppie per cartone	

3M 3M Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro
 3M Italia Srl
 Via Norberto Bobbio, 21
 20096 Poglieto (MI)
 (+39) 0270351
 www.3mitalia.it

Leggere e attenersi sempre alle istruzioni per l'uso.

Si prega di riciclare. Stampato in Italia.
 © 3M 2019. Tutti i diritti riservati. 3M, E-A-R, tutti gli altri marchi commerciali utilizzati in questo documento o ivi.

*3M consiglia vivamente di eseguire il fit test dei dispositivi di protezione acustica. La ricerca suggerisce che molti utilizzatori ottengono una riduzione del rumore inferiore a quella indicata da SNR a causa della variazione delle capacità di aderenza dei dispositivi di protezione acustica e della motivazione dell'utilizzatore. Consultare le normative applicabili per indicazioni su come regolare i livelli riportati sulle etichette e stimare l'attenuazione. Inoltre, il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear è in grado di supportare le esigenze dei fit test per una migliore indossabilità e conformità.

Single number rating (SNR) da 30 dB con inserimento a una mano e 35 dB con inserimento a due mani