



3M Science.
Applied to Life.™

3M gids voor oplossingen voor carrosseriereparatie

Vertrouwde producten voor
autoschadeherstel.

www.3M.co.uk/bodyshop



CUBITRON™ II

Schuurmaterialen


Nu met fijnere
korrelgroottes voor uw carrosseriewerkplaats!

240+

320+

Verkrijgbaar als schijven en stroken. Zie pagina's 2-3.

**Onze best presterende
schuurmaterialen!**



5 redenen om over te stappen op Cubitron™ II schuurmaterialen.

1

Snijdt 30% sneller dan conventionele keramische schuurmaterialen met minder inspanning van de monteur.

2

Gaat twee keer langer mee dan andere high-performance schuurmaterialen dankzij door 3M gepatenteerde technologie.

3

Werkt koeler dan conventionele schuurmaterialen, waardoor er minder kans is op vervorming van het paneel of aantasting van het metaal.

4

Geeft een fijnere, meer uniforme finish dan conventionele schuurmaterialen.

5

Bespaart tijd en geld door verbeterde productiviteit.

Technologieën van 3M toegepast op Cubitron™ II schuurmaterialen

Ke

Keramische
materialen

3M heeft tientallen jaren ervaring in het creëren van mineralen die hardheid en stevigheid van het mineraal op één lijn brengen met de toepassing.

Mr


Microre-
plicatie

Microreplicatie maakt het mogelijk dat dezelfde mineraalstructuur kan worden herhaald voor alle 3M Precision Shaped Grains.


Nv


Nauwkeurige
verwerking

Dankzij nauwkeurige verwerking worden uniforme mineraalstructuren op de juiste locaties afgezet, ongeacht de ondergrond van het product.



Kies het juiste 3M product voor de juiste toepassing.

-  Oppervlakvoorbereiding
-  Verwijderen van puntlassen
-  Slijpen van lasnaden
-  Doorsnijden
-  Verwijderen van felsnaden




**Oppervlak-
voor-
bereiding**
..... 2-3



**Plamuur en
afwerking-
splamuur**
..... 15-16



**Geluid-
dempend**
..... 31



**Verwijderen
van
puntlassen**
..... 4-5



**Vervangt
tinsolderen**
..... 17



**Accessoires/
applicators**
..... 32-33



**Slijpen van
lasnaden**
..... 6-8



**Kunststof-
reparatie**
..... 18-20



**Veiligheids-
producten**
..... 34-36



Doorsnijden
..... 9



**Lijm-
producten**
..... 21-23



**Standaard
werk-
procedures**
..... 37



**Verwijderen
van
felsnaden**
..... 10-11



Nadenkit
..... 24-25



**Artikel-
nummers**
..... 38-43



**Gereed-
schap voor
carrosserie-
reparatie**
..... 12-14



Coatings
..... 26-30

**CUBITRON™ II****Schuurschijven, -stroken**

Oppervlakvoorbereiding

PSG

3M Precision Shaped Grain breekt voortdurend, waardoor steeds weer nieuwe scherpe punten en randen ontstaan, die schoner en sneller snijden, koeler blijven en veel langer meegaan.




Nieuwe fijnere groftes: 240+ en 320+

Dezelfde snijkracht en levensduur die u al van ons gewend bent, maar nu in fijnere groftes voor optimalisering van het schuurproces. Verkrijgbaar als schijven en stroken.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijven 737U

Te gebruiken voor het verwijderen van lak, schuren van plamuur en glad maken van lak. 3M Precision Shaped Grain snijdt door lak en plamuur, slijt gelijkmatig en biedt een lange levensduur en consistentie. Schijven maken gebruik van het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem voor snelle toepassing en makkelijk hergebruik.

Artikelnr.	Grofte	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos	Dia.
Te gebruiken met Festool steunschijven				
51626	80+	50	4	75 mm
51627	120+			
51629	150+			
51630	180+			
51631	220+			
52026	240+			
52027	320+			
51610	80+	50	10	90 mm
51611	120+			
51612	150+			
51613	180+			
51614	220+			
51615	240+			
51616	320+			
31366	80+	50	4	125 mm
31367	120+			
31368	150+			
31369	180+			
31471	220+			
31472	240+			
31473	320+			
51369	80+	50	5	150 mm
51370	120+			
51421	150+			
51422	180+			
51423	220+			
51424	240+			
51426	320+			



3M™ Cubitron™ II Hookit™ Stroken

Deze keramische schuurmaterialen, waarvoor de Precision Shaped Grain-technologie van 3M is gebruikt, snijden veel efficiënter dan andere conventionele keramische schuurmaterialen. Hierdoor kunnen gebruikers aanzienlijke verbeteringen realiseren in de snelheid van snijden en de levensduur van elke strook.

Artikelnr.	Grofte	Stroken per verpakking	Verpakkingen per doos	Grootte
Voor gebruik met 3M™ Hookit™ Schuurblokken				
51588	80+	50	6	80 × 133 mm
51589	120+			
51590	150+			
51591	180+			
51592	220+			
51599	80+	50	6	80 × 400 mm
51600	120+			
51601	150+			
51602	180+			
51603	220+			
52023	240+	50	6	70 × 127 mm
52024	320+			
51386	80+			
51387	120+			
51388	150+			
51389	180+	50	6	115 × 225 mm
51390	220+			
51391	240+			
51393	320+			
51399	80+			
51400	120+	50	6	70 × 396 mm
51401	150+			
51402	180+			
51403	220+			
51404	240+			
51406	320+	50	6	
51411	80+			
51412	120+			
51413	150+			
51414	180+			
51415	220+	50	6	
51416	240+			
51418	320+			

Zie pagina 20 voor accessoires.

3M™ Controlepoeder

Een belangrijke stap bij elke reparatie om hoogwaardige resultaten te waarborgen. Helpt om mogelijk kostbaar extra werk te beperken. Niet maskeren, geen overspray, geen oplosmiddelen en geen droogtijd. Loopt niet vol tijdens schuren en is ideaal voor nat of droog schuren. Volledige en goede dekking van onregelmatigheden in het oppervlak.

Artikelnr.	Beschrijving	Stuks per verpakking
09560	3M™ Controlepoeder, zwart	10
50416	3M™ Controlepoeder, oranje	10
09561	3M™ Applicator voor controlepoeder	5
51362	3M™ Set controlepoeder, zwart (2 patronen en 1 applicator)	6 sets



Verwijderen van puntlassen

3M™ Cubitron™ II Schuurband is ideaal voor gebruik met de 3M™ bandschuurmachine voor een verscheidenheid aan metaalbewerkingswerkzaamheden in de carrosseriewerkplaats.

3M™ Cubitron™ II Schuurband

Onze meest geavanceerde schuurbanden voor gebruik met de 3M™ bandschuurmachine als alternatief voor puntlasboren. Een schuurband biedt verbeterde controle en gebruiksgemak voor het verwijderen van puntlassen en slijpwerkzaamheden voor metaal in de carrosseriewerkplaats. 3M Precision Shaped Grain-technologie biedt betere slijpprestaties, een consistentere finish en zorgt ervoor dat het schuurband twee keer langer meegaat en koeler werkt dan conventionele keramische schuurmaterialen.

3M Schuurbanden zijn een goed alternatief voor puntlasboren!

Snelle snijwerking.
 Verbeterde controle.
 Ideaal voor moeilijk te bereiken plekken.

Artikelnr.	Grofte	B x L	Banden per verpakking	Verpakkingen per doos
33449	36+	20 × 520 mm	10	5
33451	60+			
33452	80+			
33437	36+	10 × 330 mm	10	5
33439	60+			
33440	80+			
33443	36+	12,7 × 457,2 mm	10	5
33445	60+			
33446	80+			

Zie pagina's 10-12 voor gereedschappen.

Artikelnr.	Grofte	B x L	Banden per verpakking
64475	A CRS	12,7 × 457,2 mm	20
-	A CRS	10 × 330 mm	25

Zie pagina's 12-14 voor gereedschappen





Scotch-Brite™ Durable Flex Band

Agressieve non-woven band met een lange levensduur, verstevigd met een weinig elastische rug voor duurzaamheid. Zorgt voor een fijne en consistente finish. Perfect voor algemene oppervlakvoorbereiding voor lassen en verlijmen. Reinigt lasnaden en hot-spots. Maakt randen glad voor kunststofreparatie.

Artikelnr.	Grofte	B x L	Banden per verpakking
77257	A CRS	10 × 330 mm	40
77256	A MED		
77255	A FIN		
64475	A CRS	12,7 × 457,2 mm	20
66458	A MED		
64467	A FIN		

Zie pagina's 12-14 voor gereedschappen.



3M™
Bandschuurmachine,
330 mm, 33573



3M™ Bandschuurma-
chine voor carrosserie-
reparatie, 457 mm,
33575



3M™ Polyurethaan
nadenkit, grijs, 310 ml,
08684



3M™ Plaatwerkljm,
200 ml, 08115

Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op
www.3M.co.uk/bodyshop

Slijpen van lasnaden

Veelzijdigheid is essentieel voor productiviteit. 3M™ Roloc™ Schuurschijven wisselt u razendsnel, met een halve slag erop en eraf. 3M™ Lamellenschijven, 3M™ Fiberschijven (pagina 9) en 3M™ Schuurbanden (pagina's 4-5) zijn ook te gebruiken voor het slijpen van lasnaden.

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijven 786C

Onze meest geavanceerde Roloc-schijf, de 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf, is ontworpen voor zware metaalbewerkingswerkzaamheden, zoals het slijpen en reinigen van lasnaden. Voorzien van een harde fiber rug voor verbeterde slijpprestaties.


Artikelnr.	Grofte	Dia.	Max. tpm	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
Roloc TR (plastic knop)					
33377	36+	50 mm	25,000	15	6
33379	60+				
33380	80+				
33389	36+	75 mm	20,000	15	6
33391	60+				
33392	80+				

Zie pagina's 12-14 voor gereedschappen. Zie pagina 32 voor accessoires.

3M™ Cubitron™ II Lamellenschijven - T27 en T29

Door de combinatie van 3M Precision Shaped Grain met een stevige en toch flexibele rug is deze 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf een uitstekende keuze voor het snel verwijderen van lasnaden, het slijpen van randen, het finishen van metaal en het verwijderen van lak.

Artikelnr.	Grofte	Dia.	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
33470	40+	115 × 22 mm	5	6
33471	60+			
33472	80+			
33476	40+	100 × 16 mm	5	6
33477	60+			
33478	80+			



Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Extra Cut Schijf - aluminiumoxide

Voorzien van schuurmineraal op basis van aluminiumoxide, dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Ontworpen voor het verwijderen van zware roest, dikke lak en corrosie.

Artikelnr.	Grofte	Roloc +	Type	Grootte	Stuks per verpakking
Roloc TR (plastic knop) 					
51908	XCRS	✓	TR	50,8 mm x NH	60 (10/binnen)
51909				76,2 mm x NH	10
51914			TR+	100 × 13 mm	
Schijven met fiber rug - DB					
51928	XCRS			115 × 22 mm	10
Harde schijven - RD					
51910	XCRS			115 × 22 mm	10



Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Schijf - siliciumcarbide

Voorzien van schuurmineraal op basis van siliciumcarbide, dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Verwijdert effectief roest, lak, coatings en kleefmiddelen van oppervlakken zonder het basismateriaal ingrijpend te veranderen.

Artikelnr.	Grofte	Roloc +	Type	Grootte	Stuks per verpakking
Roloc TR (plastic knop) 					
51887	XCRS	✓	TR	50,8 mm x NH	60 (10/binnen)
51888				76,2 mm x NH	10
51893			TR+	100 x 13 mm	
Schijven met fiber rug - DB					
51880	XCRS			115 x 22 mm	10
Harde schijven - RD					
51880	XCRS			115 x 22 mm	10



Scotch-Brite™ Roloc™ Oppervlaktbewerkingsschijf

Deze non-woven oppervlaktbewerkingsschijven geven een finish die aan de hoogste standaarden voor kwaliteitscontrole voldoet. De open webstructuur voorkomt vollopen en gaat zo tot wel twee keer langer mee dan andere schuurmaterialen.

Artikelnr.	Grofte	Type	Grootte	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
Roloc TR (plastic knop) 					
07480	A CRS	TR	50,8 mm x NH	25	4
07481	A MED				
07515	A VFN				
07485	A CRS	TR	76,2 mm x NH	25	4
07486	A MED				
07513	A VFN				



3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP Blauwe schijf mandrel

Voorzien van schuurmineraal op basis van siliciumcarbide, dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Verwijdert effectief roest, lak, coatings en kleefmiddelen van oppervlakken zonder het basismateriaal ingrijpend te veranderen.

Artikelnr.	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
57013	Blauw	100 mm	1	10

3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP Blauwe schijf Roloc™+

Clean & Strip™ schijven met een vooraf bevestigde Roloc™+ bevestiging, waarmee de schijf met behulp van een Roloc™+ houder (09884) aan pneumatisch of elektrisch gereedschap kan worden bevestigd. Zo is de schijf makkelijk te bevestigen en te verwijderen met de Roloc™+ snelwisseldraai.

Artikelnr.	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
57018	Blauw	100 mm	1	10

3M™ Clean & Strip™ mandrels

Mandrel voor gebruik met (07933/4) en (57013).

Artikelnr.	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
Mandrel voor gebruik met (07933/4) en (57013).			
07947	100 mm - 6 mm stift	1	5
07948	150 mm - 8 mm stift		

Zie pagina's 12-14 voor gereedschappen. Zie pagina 32 voor accessoires.



Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op www.3M.co.uk/bodyshop



3M™ Schuurmachine met pistoolgreep voor carrossiereparatie, 50 mm + 75 mm, 33577



3M™ Weld Thru II-coating, 377 ml, 361 g, 50410



3M™ Polyurethaan nadenkit, grijs, 310 ml, 08684



3M™ Plaatwerklijm, 200 ml, 08115



CUBITRON™ II

Schuurschijven en -wielen

Doorsnijden

3M™ Cubitron™ II doorslijpschijven zijn ontworpen voor het snijden en voor zware materiaalafname van metalen en glasvezel.

3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven

Gebruikt voor het doorslijpen van de carrosserie van een auto, kokerbalken, uitlaatpijpen, klemmen en verroeste bouten. Uitgerust met een driehoekige keramische slijpkorrel voor sneller slijpen, een langere levensduur en koelere werking dan conventionele keramische schuurmaterialen. NIET GEBRUIKEN ZONDER BESCHERMKAP!

Artikelnr.	Grootte	Max. tpm	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
GEBRUIK ALTIJD EEN BESCHERMKAP				
33456	75 × 1 × 9,53 mm	25,465	5	6
33455	75 × 1,6 × 9,53 mm			
33460	100 × 1 × 9,53 mm	19,100		
33467	115 × 1 × 22,23 mm	13,300		
33461	100 × 1 × 16 mm	15,300		

Zie pagina's 12-14 voor gereedschappen.



Gerelateerde producten



3M™ Bandschuurmachine, 330 mm, 33573



3M™ Bandschuurmachine voor carrosserie-reparatie, 457 mm, 33575



3M™ Weld Thru II-coating, 377 ml, 361 g, 50410



3M™ Plaatwerkljm, 200 ml, 08115

Meer informatie vindt u op www.3M.co.uk/bodyshop



Verwijderen van felsenaden


3M™ Cubitron™ II Fiberschijven, ontworpen voor gebruik met de juiste schuurmachine, werken en snijden op hoge snelheid, waardoor de totale kosten per slijpactie laag blijven.

3M™ Cubitron™ II Fiberschijven

Hoogwaardig schuurmateriaal dat gebruikmaakt van de 3M Precision Shaped Grain keramische schuurtechnologie, waardoor sneller snijden van lasnaden en verwijderen van lak en deurbekleding mogelijk is. De verbeterde constructie voorkomt vollopen tijdens het strippen van lak, terwijl er minder warmte vrijkomt.

	Artikelnr.	Grofte	Diameter	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
Slotted	33431	36+	190 × 22 mm	5	5
	33422	80+			
	33419	36+	125 × 22 mm	5	5
	33421	60+			
	33410	80+			
	33409	60+	115 × 22 mm	5	5
	33407	36+			

	Artikelnr.	Grofte	Diameter	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
Standaard	33395	36+			
	33397	60+	100 × 22 mm	5	5
	33398	80+			



Zie pagina's 12-14 voor gereedschappen. Zie pagina 32 voor accessoires.

Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op www.3M.co.uk/bodyshop



3M™ Weld Thru II-coating, 377 ml, 361 g, 50410




3M™ Plaatwerklijm, 200 ml, 08115



3M™ Universeel flexibel reparatievulmateriaal / EZ Sand

A	Doorsnijden	3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven
B	Verwijderen van puntlassen	3M™ Cubitron™ II Schuurband
C	Slijpen van lasnaden	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijven 786C
D	Verwijderen van felsnaden	3M™ Cubitron™ II Fiberschuurschijven
E	Oppervlakvoorbereiding	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole schuurschijven en stroken



A 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven

Gebruikt voor het doorslijpen van carrosseriepanelen, kokerbalken, uitlaatpijpen, plaatmetaal en verroeste bouten. 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven zijn ontworpen om uitstekende resultaten te bieden. De schijven zijn uitgerust met de innovatieve Cubitron™-technologie. De driehoekige slijpkorrel biedt een hogere snijkraft in aanvang, sneller slijpen, een langere levensduur en koelere werking.



B 3M™ Cubitron™ II Schuurband

3M™ Cubitron™ II Banden zijn ideaal voor slijpwerkzaamheden en het verwijderen van puntlassen. De 3M Precision Shaped Grain-technologie biedt betere slijpprestaties, een consistentere finish en uitstekende prestaties. Optimale prestaties in combinatie met de 3M™ Bandschuurmachine.



C 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijven

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijven leveren superieure prestaties. Ontwikkeld voor intensieve metaalbewerkingswerkzaamheden, zoals het slijpen en reinigen van lasnaden. De verstevigde fiber rug waarborgt een lange levensduur van de schijf en betere slijpprestaties.



3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schurende lamellenschijven

Door de combinatie van 3M Precision Shaped Grain-technologie met een stevige en toch flexibele rug is deze 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf een uitstekende keuze voor het snel verwijderen van lasnaden, het slijpen van randen, het finishen van metaal en het verwijderen van lak. De Cubitron™ II Lamellenschijf slijpt en blendt in één stap, biedt een langere levensduur en een hogere duurzaamheid voor intensief slijpen, werkt koeler en vergt minder druk dan andere conventionele schuurschijven.




D 3M™ Cubitron™ II Fiberschuurschijven

De 3M™ Precision Shaped Grain-technologie die is gebruikt in onze 3M™ Cubitron™ II Fiberschijven maakt sneller snijden van lasnaden en verwijderen van lak en deurbekleding mogelijk. De verbeterde constructie voorkomt vollopen tijdens het strippen van lak, terwijl er minder warmte vrijkomt.



E 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijven 737U

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijven 737U leveren uitstekende prestaties en een verhoogde productiviteit. Deze schijven worden gebruikt voor het verwijderen van lak, schuren van plamuur en glad maken van lak. Dankzij de revolutionaire 3M Precision Shaped Grain-technologie snijden 3M™ Cubitron™ II Schijven door lak en plamuur, en leveren ze uitstekende schuurresultaten.



Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

3M™ Gereedschap voor carrosseriereparatie

3M™ Mini-bandschuurmachine en bandschuurmachine

De 3M™ Bandschuurmachines stellen monteurs in staat moeilijk bereikbare plekken te bereiken en zijn ideaal voor het verwijderen van puntlasnaden, afbramen, reinigen en finishing. Verwijder puntlassen strak en snel met 3M™ Cubitron™ II Schuurbanden, en laat dure boren en bitjes maar achterwege. Verstelbare arm voor comfort van de gebruiker en meerdere toepassingen. Verkrijgbaar in twee formaten, 330 mm en 457 mm.



Artikelnr.	Bandgrootte mm	Max. tpm	Gewicht kg	Hoogte mm	Lengte mm	Motor pk (W)
Bandsnelheid: 4100 SFPM (1250 SMPM)						
33573	10 x 330	17,000	0.94	73	320	0.65 (485)
33575	13 x 457		0.98		385	

Zie pagina 4 voor banden.

3M™ Doorslijpmachines

3M™ Doorslijpmachines leveren de prestaties die u nodig hebt tijdens zwaar snijwerk aan auto's. Wanneer u deze gebruik in combinatie met 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven kunnen monteurs zelfs met nette, rechte lijnen en minimale inspanning door hoogwaardig staal en aluminium snijden. Gebruik een Cubitron II doorslijpschijf voor een strakkere snede met minder warmte. Compact ontwerp met ingebouwde veiligheidsvoorzieningen voor makkelijk gebruik. Uitgerust met een lichtgewicht composiethuis voor meer gebruikerscomfort. Verkrijgbaar in 75 mm formaat.



Artikelnr.	Schijfformaat mm	Max. tpm	Draadafmeting	Gewicht kg	Hoogte mm	Lengte mm	Motor pk (W)
GEBRUIK ALTIJD EEN BESCHERMKAP							
33579	75	20,000	28	0.87	79.6	196	0.70 (522)


Zie pagina 9 voor schijven.

Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op www.3M.co.uk/bodyshop



3M™ Cubitron™ II Schuurband 786F, 10 x 330 mm, 36+, 33437



3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf, 75 x 1 mm x 9,53 mm, 33456



3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf 786C, 75 mm, 36+, 33389



3M™ Plaatwerklijm, 200 ml, 08115

3M™ Schuurmachine met pistoolgreep


Lichtgewicht gereedschap met voldoende vermogen om lasnaden te slijpen. Handig formaat voor toegang tot krappe en moeilijk te bereiken plekken. Perfect voor slijp- en schuurwerkzaamheden met onze 3M™ Cubitron™ II Fibre Roloc™ Schijven. Regelbare snelheid voor een optimale finish.

Artikelnr.	Max. tpm	Draadafmeting	Gewicht kg	Hoogte mm	Lengte mm	Motor pk (W)
Te gebruiken met 50 en 75 mm schijven*						
33577	18,000	20	0.8	52	189	0.45 (336)

*Gereedschap geleverd met een 50 mm en 75 mm 3M™ Roloc™ Schuurpad. Zie pagina's 7-8 voor schijven.



Kort:
Directe
montage




3M™ Roloc™ Steunschijfset

Harde rubberen steunschijf biedt stevigheid aan 3M™ Roloc™ Schuurschijven. Schijf is voorzien van 1/4-20 INT schroefdraad, waardoor deze rechtstreeks op gereedschap met inzetstukken met 1/4-20 EXT schroefdraad kan worden gemonteerd. Set bevat een 50 mm of 76 mm 3M™ Roloc™ Steunschijf, inzetstuk en adapter.

Artikelnr.	Grootte	Max. tpm	Eenheid	Stuks per verpakking
05539	50 mm	25,000	Assemblage	10
05540	76 mm	20,000		



Met de Roloc Steunschijfset zijn vele 127 mm pneumatische schuurgereedschappen om te bouwen voor gebruik met Roloc-schuurschijven van 50 en 76 mm.



Adapter

3M™ Roloc™ Steunschijf

3M™ Roloc™ Schuurschijf of wiel

3M™ Roloc™ + Houder

Maakt het mogelijk om Scotch-Brite™ Roloc™ Clean & Strip-schijven te gebruiken op uw gereedschap. De 6,35 mm as past in elk aanbevolen standaard gereedschap met een 6,35 mm spantang. Snel en eenvoudig te gebruiken.

Artikelnr.	Grootte	Eenheid	Stuks per verpakking
07500	50 mm	Elk	10



3M™ Opspanmoeren

Voor gebruik met 3M™ Steunschijven, schuurpadnaven en fiberschijfhouders. Voorzien van 1/4"-diameter gaten voor gebruik met een moersleutel.

Artikelnr.	Grootte	Eenheid	Stuks per verpakking
02618	5/16" x 5/8-11 INT	Elk	10
05622	3/8" x 5/8-11 INT		



3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblok

Voor gebruik met 3M™ Hookit™ Multihole strook voor schuurwerkzaamheden met vulmiddel, plamuur en primer. Aan te sluiten op vacuümslang voor stofafzuiging.

Artikelnr.	Artikel	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
05170	Handblok	70 x 127 mm	1	1
05171		70 x 198 mm		
05172		70 x 396 mm		
05173		115 x 225 mm		
50728	Curved adapterset	70 x 127 mm	1	1
50729		70 x 198 mm		



Zie pagina 3 voor schuurpapier.

Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op www.3M.co.uk/bodyshop



3M™ Cubitron™ II
Fiberschuur schijf
786C, 33395



3M™ Controlepoeder,
zwart, 50 g, 09560
Applicator, 09651



3M™ Plaatwerkljm,
200 ml, 08115



3M™ Polyurethaan
nadenkit, grijs, 310 ml,
08684

Plamuur en afwerkingsplamuur

3M™ Plamuur voor algemene toepassingen

Een plamuur voor algemene toepassingen die makkelijk te schuren en te vormen is voor alle autoreparaties.

3M™ Zware plamuur voor algemene toepassingen

Een plamuur voor zware toepassingen waarmee diepe paneelschade makkelijker kan worden opgevuld en die kan worden gebruikt voor finishing met een lichtere plamuur, zoals 3M™ Plamuur voor algemene toepassingen of 3M™ Premium afwerkingsplamuur.

Artikelnr.	Artikel	Grootte	Afmetingen	Stuks per verpakking
51078	3M™ Zware plamuur voor algemene toepassingen	Patroon	1,65 l	6
51079	3M™ Plamuur voor algemene toepassingen		55 g	12
51080	3M™ Verhardingsmiddel voor plamuur			
51081	3M™ Wanddispenser voor plamuur			1

Artikelnr.	Artikel	Grootte	Afmetingen	Stuks per verpakking
51072	3M™ Zware plamuur voor algemene toepassingen	Blik	3 l	4
51073	3M™ Plamuur voor algemene toepassingen	Tube	100 g	12
51074	3M™ Verhardingsmiddel voor plamuur			
51075	3M™ Zware plamuur voor algemene toepassingen	Blik	1 l	6
51076	3M™ Plamuur voor algemene toepassingen			
51077	3M™ Verhardingsmiddel voor plamuur	Tube	40 g	24

3M™ Premium afwerkingsplamuur

Zorgt voor de perfecte finish, een glad en vlak oppervlak dat ideaal is om te schuren en voor het aanbrengen van primer.

Artikelnr.	Artikel	Grootte	Afmetingen	Stuks per verpakking
51212	3M™ Premium afwerkingsplamuur	Fles	910 ml	8

Mengen en verstrekken

3M™ Dynamisch mengsysteem (DMS)

Automatisch mengen en verstrekken van de perfecte hoeveelheid plamuur. Ontworpen voor maximale productiviteit, minimale verspilling en optimale winstpotentie.

Artikelnr.	Artikel	Grootte	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
51002	DMS Plamuur voor algemene toepassingen	Patroon	276 ml	1	6
51003	DMS Zware plamuur voor algemene toepassingen				
51004	DMS Lichte plamuur voor algemene toepassingen				
51005	DMS Lichte plamuur voor algemene toepassingen (langere tijd geopend)				
50600	DMS-applicator				1
50601	DMS-mondstuk			50	6
50604	DMS Starterset - 50600 Applicator, 50601 Doos mondstukken, 50602 en 50603 Bevestigingshouders				





3M™ Platinum™ Plus Afwerkplamuur

3M™ Platinum™ Plus Afwerkplamuur zorgt voor een extreme hechting aan gegalvaniseerd staal, aluminium, e-coat, glasvezel, SMC, uitgeharde epoxy en urethaanprimers. Platinum Plus afwerkplamuur brengt de schuurtijd terug tot slechts 15 minuten.

Artikelnr.	Beschrijving	Grootte	Stuks per verpakking
31180	Afwerkplamuur	887 ml	6




Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op
www.3M.co.uk/bodyshop



3M™
 Controlepoeder,
 zwart, 50 g, 09560
 Applicator, 09651



3M™ Cubitron™ II
 Multihole Hookit™
 Schuurschijven 51426



3M™ Hookit™
 Schuurblok, stofvrij
 05171

3M™ Fast Cure Epoxy Metal Filler (tinsoldeervervanging)

Hoogwaardige reparatie voor duurzame kwaliteit.

De nieuwe Fast Cure Epoxy Metal Filler is geschikt voor oppervlakteschade zoals deuken, vervormingen of gelaste onderdelen. 3M™ Fast Cure Epoxy Metal Filler wordt verwerkt op kamertemperatuur en vervangt traditionele processen zonder dat er een vlam nodig is. Dit loodvrije product voldoet aan de huidige EU-regelgeving.

Bestelinformatie

Artikelnr.	Beschrijving	Grootte	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
37455	3M™ Fast Cure Epoxy Metal Filler	180 ml	1 patroon + 1 mondstuk	6 patronen + 6 mondstukken
51875	3M™ Statisch mengmondstuk voor 37455	-	1 zak met 10 mondstukken	5 zakken met 10 mondstukken
08984	3M™ Lijmreinigingsmiddel	1 liter	1 fles	12 flessen

Eigenschappen

- ▶ Schuurbaar na 20 minuten versneld drogen; luchtdroging 4 uur (bij 22 °C) bij een maximum oppervlaktetemperatuur van 70 °C
- ▶ Voor oppervlakken van staal, zink en aluminium
- ▶ Zeer goed schuurbaar en uitstekende bescherming tegen corrosie
- ▶ Materiaal kan op zichzelf worden aangebracht en zal op zichzelf hechten



Voordelen

- ▶ Kostenbesparing door snel uithardingsproces
- ▶ Vereiste hoeveelheid materiaal naar behoefte
- ▶ Wordt direct op het werkoppervlak aangebracht



Klassieke reparatie met tinsolderen:

- ▶ Ingrediënten als lood en tin zijn schadelijk voor uw gezondheid en voldoen niet aan de huidige EU-regelgeving
- ▶ Processen met veel afzonderlijke stappen vormen een verhoogd risico van fouten en meerkosten



Traditionele polyester plamuur:

- ▶ Polyester materiaal is hygroscopisch versus epoxyhars materiaal => bescherming tegen corrosie
- ▶ Epoxy materiaal biedt superieure bescherming tegen corrosie
- ▶ Handmatig mengen leidt tot meer verspilling. De 3M applicator beperkt materiaalverspilling tot een minimum.

Kunststofreparatie

3M™ Universeel flexibel reparatievulmateriaal / EZ Sand

Tweecomponenten epoxy gebruikt voor reparatie van de meeste flexibele onderdelen. Kan ook worden gebruikt als nadenkit wanneer er een afgeronde randnaad nodig is. Dit semi-vloeibare materiaal vormt de perfecte parel voor vele OEM-toepassingen.

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Grootte	Stuks per verpakking
05887	Universeel / EZ Sand	Grijs	200 ml	6
35887			48,5 ml	
04908	Mondstuk		voor 48,5 ml	6
08193	Mondstuk		voor 200 ml	36



3M™ Instant kunststof reparatiepatch

Gebruikt om de binnenzijde van een tweezijdige reparatie van kleine beschadigingen aan de bumper die door het kunststof zijn gegaan te versterken. Een patch van hoogwaardig, flexibel TPO (thermoplastisch polyolefinen) levert een sterke reparatie aan de achterkant voor de meeste kunststoffen.

Artikelnr.	Beschrijving	Kleur	Grootte	Stuks per verpakking
05888	Flexibele bumperpatchset	Zwart	101 × 203 mm	36
06396	Hechtmiddel, sachet			100



Set bestaat uit drie flexibele bumperpatches en zes zakjes hechtmiddel 06396.

3M™ Supersnelle kunststofreparatielijm

3M™ Supersnelle kunststofreparatielijm is een tweecomponenten polyurethaanlijm, die geschikt is voor reparatie, reconstructie, vervorming en lijmen van kunststof. Door de snelle uitharding kan het worden geschuurd en overgespoten.

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Grootte	Verwerkingstijd	Stuks per verpakking
55045	Supersnelle kunststoflijm	Transparant	48,5 ml	20 seconden	12
04748	Supersnelle kunststoflijm	Zwart			
34240	Supersnelle kunststoflijm	Zwart	48,5 ml	60 seconden	12
04908	Mondstuk				50



Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op
www.3M.co.uk/bodyshop



3M™ Afdichttape voor barsten, 03020



3M™ Premium kitpistool voor tweecomponentenpatronen, 50 ml, 08190



3M™ Premium kitpistool voor tweecomponentenpatronen, 200 ml, 08117



3M™ Universele lijmreiniger, 1 l, 08984

3M™ Flexibel reparatievulmateriaal

3M™ Flexibel reparatievulmateriaal (FPRM) is een tweecomponenten-epoxy vulmateriaal voor de reparatie van de meeste kunststof delen in moderne auto's. Het is flexibel en makkelijk te schuren. Beschikbaar als 2 tubes voor handmatig mengen of als duopack patroon met gegarandeerd nauwkeurige en consistente mengverhoudingen en productprestaties

- Gebruiksvriendelijk
- Uitstekend glad maken van lak
- Uitstekend bestand tegen uitlopen

Voor eenvoudig en veilig aanbrengen met het 3M™ handspuitpistool (08190).

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Afmetingen	Stuks per verpakking
05900	Flexibel reparatievulmateriaal	Grijs	2 x 150 ml	6
05901	Flexibel reparatievulmateriaal	Grijs	48,5 ml	12
08198	Mondstuk			60

3M™ Kunststof constructielijm

Tweecomponenten polyurethaanlijm in een patroon van 200 ml, ontwikkeld voor verlijmen, versterking aan de achterzijde en cosmetisch opvullen van diverse kunststof onderdelen. Hecht aan kunststof, glasvezel, keramiek, metaal en de meeste ondergronden. Deze lijm heeft een langere verwerkingstijd en droogtijd dan 3M™ Supersnelle lijn voor meer flexibiliteit voor gebruikers die extra tijd nodig hebben.

Artikelnr.	Artikel	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
55047	Kunststof constructielijm	200 ml	1	6

3M™ Kunststof vulmiddel

Een vulmiddel op basis van polyester dat specifiek is ontwikkeld voor reparatie van kunststof. Een glad, flexibel product dat makkelijk te verspreiden en goed te schuren is.

Artikelnr.	Artikel	Grootte	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
51009	Kunststof vulmiddel	Blik	500 g	1	6

Wist u dat?

- Aanbrengen van 3M Supersnelle lijn op de voorzijde van een flexibele reparatiepatch voordat u een dunne coating met 3M EZ Sand reparatiemateriaal 05887 aanbrengt, zorg voor extra sterkte en stijfheid, waardoor de flexibele reparatiepatch maximaal benut kan worden.
- Reparatieproducten voor kunststof van 3M zowel urethaan- als epoxytechnologie gebruiken voor sterkte, flexibiliteit en uitstekende schuurkwaliteiten.
- Wanneer onbekende kunststofsoorten speciale aandacht vragen door hechtingsproblemen, kan 3M Plaatwerklijm 08115 een uitstekende reparatieoplossing zijn.
- Bij reparatie van halfharde versterkte kunststoffen, zoals RIM (versterkt spuitgegoten) gebruikt u dezelfde methode en reparatieproducten voor kunststof van 3M als bij flexibele kunststoffen zoals PP (polypropyleen) of TPO (thermoplastisch polyolefinen).



3M™ Kunststof versterkingsvel 127 mm x 3,6 m, 04904



3M™ Kunststof contourvel, 127 x 3,6 m, 04903



3M™ Polyolefinen hechtmiddel, 200 ml, 05917



3M™ Kunststof vulmiddel, blik van 0,5 kg, 51009

Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op www.3M.co.uk/bodyshop

Gids voor kunststofreparatie

Producten en toepassingen voor kunststofreparatie	FPRM 05900	FPRM 5901	Flexibel kunststof vulmiddel 05887	Flexibel kunststof vulmiddel 35887	SF Lijm 55045 Transparant 04748 Zwart	Reparatie-middel voor halfharde kunststof 34240	Kunststof constructie-lijm 55047	Kunststof vulmiddel 51009
Grootte en vorm	2 tubes van 150 ml	48,5 ml Duopack	200 ml Duopack	48,5 ml Duopack	48,5 ml Duopack	48,5 ml Duopack	200 ml Duopack	500 g
Type lijm	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Urethaan	Urethaan	Urethaan	Polyester
Verwerkingstijd	7 minuten	7 minuten	5 tot 7 minuten	5 tot 7 minuten	20 seconden	60 seconden	60 seconden	3 minuten
Schuurtijd	20 minuten	20 minuten	15 minuten	15 minuten	5 minuten	15 minuten	15 minuten	45 minuten
Reparatie van flexibele kunststof, barsten, scheurtjes, gaten, enz in combinatie met afdichttape voor barsten of reparatiepatch voor kunststof	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cosmetische reparatie van flexibele kunststof, diepe krassen, groeven	✓	✓	✓	✓				✓
Reparatie van harde kunststof (SMC, glasvezel, enz) barsten, scheurtjes, gaten, enz in combinatie met afdichttape voor barsten of reparatiepatch voor kunststof							✓	
Cosmetische reparatie van harde kunststof, diepe krassen, groeven	✓	✓					✓	✓
Snelle reparatie van kunststof lipjes, lichtblokken, lijsten, enz.					✓			
Niet structureel verlijmen van kunststof							✓	

3M™ Kunststofreparatiekit

Gebruik 3M™ Kunststofreparatiekit om kunststof onderdelen, zoals barsten of krassen in de bumper, snel te repareren. Deze introductieset hoort bij ons assortiment producten voor reparaties van kunststof en bevat alle materialen die u nodig hebt om de meeste beschadigingen in vele kunststof auto-onderdelen professioneel te kunnen repareren.



Artikelnr.	Kleur	Stuks per verpakking
50537	Zwart	1

Lijmproducten

3M™ Plaatwerklijm

Tweecomponenten epoxylijm die een verlengde verwerkingstijd biedt, maar snel met warmte kan worden uitgehard. Uitstekend hechtvermogen op allerlei kunststof en metalen ondergronden. Wanneer u de aanwijzingen van de fabrikant volgt, kan dit product worden gebruikt voor het verlijmen van portierbekleding, dakbekleding, zijpanelen en zijkanten van boxen.

Artikelnr.	Grootte	Kleur	Chemie	Verwerkingstijd	Klem-/verwerkingstijd	Uithardingsstijd	Stuks per verpakking
08115	200 ml	Zwart	Epoxy	90 minuten bij 21 °C	4 uur (kan met warmte worden versneld)	24 uur	6
08116	200 ml	Zwart	Epoxy	120 minuten bij 23 °C	6 uur (kan met warmte worden versneld)	24 uur	

3M™ Impactbestendige constructielijm

Tweecomponenten epoxylijm die een verlengde verwerkingstijd biedt, maar snel met warmte kan worden uitgehard. Uitstekende hechting op allerlei zorgvuldig voorbereide automotive ondergronden, waaronder staal en aluminium. Bedoeld voor door automotive OEM's gespecificeerde constructieve lijmtoeepassingen. Aanbevolen voor alle gelaste of geklonken verbindingen.

Artikelnr.	Grootte	Kleur	Chemie	Verwerkingstijd	Klem-/verwerkingstijd	Uithardingsstijd	Stuks per verpakking
07333	200 ml	Zilverkleurig afgegeven, droogt paars op	Epoxy	60 minuten	8 uur	24 uur	3



Kleurveranderingsfunctie
Uithardingsproces is begonnen, dit is te zien aan de kleurverandering van zilver naar paars (30 minuten bij 80 °C)

Wist u dat?


- U kunt door niet-uitgeharde 3M Plaatwerklijm 08115 heen lassen met behulp van STRSW-lassen om een gelaste verbinding te vormen
- 3M Plaatwerklijm 08115 werkt heel goed voor het repareren van allerlei kunststof ondergronden zonder dat gebruik van een hechtmiddel nodig is
- 3M Plaatwerklijm 08115 kan met warmte binnen 15 minuten worden uitgehard tot verwerkingssterkte



3M™ Mondstukken voor patronen van 200 ml, 08193



3M™ Pneumatisch kitpistool voor tweecomponentenpatronen, 09930



3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf, 75 x 1 mm x 9,53 mm, 33456

Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op www.3M.co.uk/bodyshop

3M™ Plaatwerklijm ON 08115 / 08116

Gebieden waar plaatwerklijm gebruikt mag worden.



- 1 Dakbekleding
- 2 Portierbekleding
- 3 Dorpel
- 4 Zijpaneel/Truck-kast/Van-zijde

3M™ Impactbestendige constructielijm ON 07333

Gebieden waar impactbestendige constructielijm gebruikt mag worden.



- 1 Dakbekleding
- 2 Bovenste/onderste rail voorzijde
- 3 Zijwand
- 4 Middelste dakstijl/Unizijde
- 5 Dorpel
- 6 Unibody/wielkast achter

Functievergelijking

✓ 3M™ Plaatwerklijm

✓ 3M™ Impactbestendige constructielijm

Details	ON 08115 / 08116	ON 07333
Hogere impactsterkte versus traditionele hechtmiddelen		✓
Aanbevolen door veel OEM's	✓	✓
Biedt bescherming tegen corrosie met levenslange garantie	✓	✓
Uitharden bij kamertemperatuur (kan met warmte worden versneld)	✓	✓
Kan worden gelast of geklonken binnen de verwerkingstijd	✓	✓
Hecht aan een grote verscheidenheid aan zorgvuldig voorbereide stalen en aluminium ondergronden	✓	✓
Mag worden gebruikt op vele kunststof en composiet ondergronden	✓	
Is zilverkleurig bij afgifte, verandert van kleur naar paars ter indicatie van juiste menging en start van het uithardingsproces		✓
Glasbolletjestechologie beschermt tegen te hoge klemkracht en waarborgt een minimale dikte van de verbindingsslijn	✓	✓
Heeft een uitstekende houdbaarheid in geopende toestand, beperkt vervangingskosten voor ongebruikt product	✓	✓

Het opvolgen van OEM-aanbevelingen is om meerdere redenen uiterst belangrijk:

Helpen veiligheid te waarborgen	Voldoen aan de hechtingsstandaarden die zijn ingesteld door de OEM's om de botsingsenergie te controleren en de inzittenden te helpen beschermen.
Vertrouwde producten gebruiken	Producten gebruiken die uitvoerig zijn getest op de door de OEM gestelde prestatievereisten voor sterkte en corrosiebestendigheid.
Risico beperken	Uzelf en uw bedrijf helpen beschermen tegen mogelijke aansprakelijkheid. Het voertuig is gerepareerd volgens aanwijzingen van de OEM.
Uw proces vereenvoudigen	Afrekenen met verwarring over welk hechtmiddel moet worden gebruikt en waar. U gebruikt het door de OEM aanbevolen hechtmiddel dat specifiek aangegeven is voor die procedure.
Vergoeding ontvangen	OEM-aanbevelingen, waaronder producten van 3M, stellen u in staat om documentatie te overleggen om correct productgebruik en correcte procedures die nodig zijn voor veilige en verantwoorde reparaties te rechtvaardigen.

Aanbevelingen van OEM

✓ 3M™ Plaatwerklijm

✓ 3M™ Impactbestendige constructielijm

3M ON	Fiat/ Chrysler	Ford	General Motors	Honda	Hyundai/ Kia	Jaguar/ Land Rover	Nissan	Tesla	Toyota	Volvo
08115		✓		✓	✓		✓		✓	✓
08116	✓		✓							✓
07333			✓	✓	✓	✓		✓		✓

Deze informatie is samengesteld na het bekijken van reparatiehandleidingen van OEM's in 2018 en is algemeen geschikt voor modeljaren 2016 tot heden. Reparatiowerkplaatsen moeten hun eigen onderzoek doen om de actuele OEM-richtlijnen te controleren.

Ga voor meer informatie naar



Voor plaatwerklijm



Voor impactbestendige
constructielijm



Eéncomponent nadenkit

3M™ Polyurethaan en nadenkit

Een hoogwaardige nadenkit, perfect voor het kitten van naden en verbindingen aan binnen- en buitenkant van auto's. Hecht goed aan correct voorbereid blank metaal, primer en e-coat oppervlakken. Er kan door de kit heen worden gelast met behulp van puntlasapparatuur. Kan worden gladgeschuurd en/of geborsteld. Beperkt het risico van werk opnieuw moeten doen, wat nogal eens voorkomt bij nadenkit op basis van oplosmiddel.

- Hoog vastestofgehalte, ééncomponent, vochtuithardend
- Krimpt en barst niet
- Geurarm
- Kan gebruikt worden om grote holtes op te vullen
- Kleefvrij en overschilderbaar na 30-45 minuten
- Kan rechtstreeks worden gebruikt op blank metaal en aluminium toepassingen

Artikelnr.	Beschrijving	Kleur	Type	Stuks per verpakking	Grootte	
3M™-assortiment hybride afdichtmiddelen						
08851	3M™ Spuitbare nadenkit	Grijs	Patroon	12	290 ml	
08855	3M™ Afdichtbare nadenkit	Wit				
3M™ Universeel afdichtmiddel						
50740	3M™ Hybride universele nadenkit	Beige	Patroon	9	310 ml	
3M™-assortiment polyurethaan afdichtmiddelen						
08365	3M™ Polyurethaan nadenkit	Beige	Patroon	12	310 ml	
08694		Zwart				
08684		Grijs				
08689		Wit				
08789		Zwart	Polyurethaan sachet	12	310 ml	
08782		Grijs				
08787		Wit				
08793		Zwart				
08783		Grijs				600 ml
08788		Wit				



Wist u dat?

- Polyurethaan en nadenkit van 3M kan worden gebruikt om door OEM vloeibaar aangebrachte geluiddempingstoepassingen na te bootsen.
- Door de flexibiliteit van 3M polyurethaan en nadenkit kunt u het best minimale hoeveelheden primer over nadenkit aanbrengen. Mocht een zware primerlaag nodig zijn, zorg er dan voor dat u een flexmiddel toevoegt aan de primer om te voorkomen dat er barstjes in de laklaag komen door doorbuigen van de carrosserie.
- U kunt door niet-uitgeharde 3M polyurethaan en nadenkit heen lassen met behulp van STRSW-lassen om een gelaste verbinding te vormen.
- Het uiterlijk van polyurethaan nadenkit kan worden aangepast met een pneumatisch pistool en wat simpele technieken om het OEM-uiterslijk te evenaren.

Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op
www.3M.co.uk/bodyshop



3M™ Cubitron™ II
Schuurband 786F,
10 x 330 mm, 36+,
33437



3M™ Cubitron™ II
Roloc™ Fiberschijf
786C, 75 mm, 36+,
33389



3M™ Pneumatisch
pistool voor sachets
van 600 ml, 08007



3M™ Pneumatisch
pistool voor patronen
van 310 ml, 08012

Tweecomponenten nadenkit

3M™ Universeel flexibel reparatievulmateriaal / EZ Sand

Tweecomponenten epoxy gebruikt voor reparatie van de meeste flexibele onderdelen. Kan ook worden gebruikt als nadenkit wanneer er een afgeronde randnaad nodig is. Dit semi-vloeibare materiaal vormt de perfecte parel voor vele OEM-toepassingen.

Artikelnr.	Kleur	Grootte	Stuks per verpakking
05887	Grijs	200 ml	6
35887	Grijs	48,5 ml	6



Wist u dat?

- Tijdens het "egaliseren" van tweecomponenten kit en hechtmiddelen met een lage viscositeit moet u deze altijd enkele minuten rechtop houden en "egaliseren" in een rechtopstaande richting waarbij u materiaal door het mengmondstuk drukt om luchtbelletjes te voorkomen en een juiste egalisering te waarborgen. LET OP: Houd het mondstuk tijdens egaliseren weg van mensen of lichaamsdelen gericht om onbedoelde blootstelling te vermijden.
- Het gebruik van ééncomponent primer in spuitbus onder 3M Nadenkit wordt afgeraden. **Gebruik altijd een tweecomponenten polyurethaan of epoxy primer bij direct contact met de nadenkit.**
- 3M™ EZ Sand Universeel reparatievulmateriaal 05887 afdichting voor dakgeulen.
- 3M tweecomponenten nadenkit kan worden "bewerkt" of verwijderd met behulp van een hechtmiddelverwijderaar die voldoet aan de eisen voor vluchtige organische oplosmiddelen zonder dat dit van invloed is op de afdichtende eigenschappen van de kit.
- Tweecomponenten nadenkit van 3M kan worden gebruikt om weg van het voertuig replica's van kitruipsen te maken en deze vervolgens na uitharden aan het voertuig te bevestigen met behulp van hetzelfde materiaal als waar ze mee gevormd zijn. **Scan de code om een demonstratie te bekijken.**



3M™
Naadafdichting-
stape 08475
9,5 mm x 9,1 m



3M™ Statische
mengmondstukken
08193



3M™ Performance
pneumatisch
spuitpistool 09930



3M™ Cubitron™ II
schuurband 33437

Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op
www.3M.co.uk/bodyshop

Coatings

3M™ Cavity Wax Plus

Een eenvoudige en effectieve manier om bescherming tegen corrosie te waarborgen, een van de belangrijkste onderdelen van autoreparatie. Niet-hardende corrosiebescherming voor de binnenkant van plaatwerk, kokerbalken en structurele omkastingen.

- Mits in overeenstemming met de aanwijzingen gebruikt, biedt 3M™ Cavity Wax Plus de juiste stroming en vochtafvoer en biedt zo een consistente en uniforme bescherming voor uw reparatie
- 3M™ Cavity Wax Plus sets aanbrengebuisjes zijn leverbaar in 3 handige opties (200 mm, 600 mm en 860 mm) voor toegang tot moeilijke bereikbare plekken tijdens het aanbrengen van beschermingscoatings tegen corrosie



Artikelnr.	Beschrijving	Grootte	Stuks per verpakking
08852	Anticorrosiespray	511 g spuitbus	4
08851WK	Aanbrengebuisjeset	Buisjes van 200 mm, 600 mm en 860 mm	–



Zonder behandeling voor corrosiebescherming



3M™ Cavity Wax Plus 08852 (3 lagen)

Getest voor langdurige bescherming tegen corrosie.

Werkelijke resultaten van een testpanel na 1500 uur blootstelling aan zoute nevel (ASTM B117-97*).

*<http://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?B117-97>

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
08901	3M™ Inwendige beschermingswas, amberkleurig	Amberkleurig	500 ml	1	12
08911			1 l		
08909	3M™ Inwendige beschermingswas, transparant	Transparant	500 ml	1	12
08919			1 l		
08929			10 l		

Artikelnr.	Artikel	Eenheden per verpakking	Stuks per verpakking
08997	3M™ Pneumatisch pistool voor het aanbrengen van een waslaag	1	1
08998	3M™ Pneumatisch spuitpistool		






3M™ Weld-Thru-coating II

Een spuitbare, lasbare, corrosiebestendige coating ontwikkeld ter voorkoming van roestvorming tussen twee gelaste metalen oppervlakken. Wanneer 3M™ Weld-Thru Coating II voorafgaand aan lassen wordt aangebracht op metalen oppervlakken biedt dit bescherming tegen corrosie na het lassen. Daarnaast kan dit product worden gebruikt om corrosie op metalen oppervlakken die geen verdere behandeling (zoals plamuur, primer en lak) ondergaan te voorkomen. Droogt snel met minimale spetters.

Artikelnr.	Aanbrengen	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
50410	Weld Thru II-coating	Grijs	377 ml, 361 g	1	6



Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean & Strip XT Pro Extra Cut schijf 21544



3M™ Cubitron™ II schuurband 33437



3M™ Fast Cure Epoxy Metal Filler 37455 (tinsoldeervanging)



3M™ Plaatwerklijm 08115

Gerelateerde producten

Meer informatie vindt u op www.3M.co.uk/bodyshop

Antisteenslagcoatings



3M™ Body Gard Structuurcoatings

Deze coating op basis van rubber is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de steenslagfinishes van fabrikanten in de carrosseriewerkplaats kunnen worden gereproduceerd. Er zijn zwarte, witte en grijze coatings beschikbaar, die op elk deel van de auto dat steenslagbescherming nodig heeft kunnen worden aangebracht. Er kunnen gemiddelde tot zware texturen worden bereikt, afhankelijk van de gebruikte aanbrengmethode.

- Uitstekend bestand tegen steenslag.
- Hoog vastestofgehalte.
- Kan worden gebruikt met het 3M™ Accuspray™ HGP Spray Gun (16587) om OEM-finishes na te bootsen.
- Coating is kleefvrij na 10-15 minuten. Kan na twee uur bij normale temperaturen worden gespoten met lak die aan de lucht of bij lage temperaturen droogt. Aanbrengen van primer wordt aanbevolen.

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
08868	Coatings op basis van oplosmiddelen	Zwart	1 kg	1	12
08878		Wit			
08879		Grijs			

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
08881	Coatings op waterbasis	Zwart	1 kg	1	12
08882		Grijs			



3M™ Body Gard Coatings

De Body Gard-spuitbus, die dezelfde voordelen biedt als coatings in spuitbus, heeft als extra voordeel dat u hiermee de zo populaire vlakke of gestructureerde finish kunt reproduceren.

- Uitstekend bestand tegen steenslag.
- Snel drogend.
- Coating is kleefvrij na 10-15 minuten. Kan na twee uur drogen bij normale temperaturen worden gespoten met lak die aan de lucht of bij lage temperaturen droogt. Aanbrengen van primer wordt aanbevolen.

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
08158	Spuitbus voor gladde coating	Zwart	500 ml	1	6
08159		Grijs			

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
08888	Spuitbus voor structuurcoating	Grijs	500 ml	1	6

Bodembescherming



3M™ Bodem bescherming

Een dik product op basis van asfalt dat ideaal is als beschermlaag voor de bodem en zowel bescherming tegen roest als geluiddempende eigenschappen biedt .

- Flexibel na drogen.
- Uitstekende dekking bij één keer aanbrengen.
- Stofdroog in 1 uur.
- Loopt niet uit.
- Niet overschilderbaar.
- Er kunnen verschillende texturen worden bereikt door de spraytechniek te wijzigen.

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
08861	Onder Coating	Zwart	1 liter	1	12
08996	3M™ Pneumatisch spuitpistool voor coating	Zilver		1	1



3M™ Beschermingscoating spuitbus

Snel drogende, beschermende rubbercoating die opdroogt tot een structuurfinish, geschikt voor snelle reparaties van wielkuipen en bodem.

- Gerubberiseerd voor extra stevigheid en flexibiliteit.
- Snel drogend.
- Mondstuk dat niet verstopt raakt, voor gelijkmatig aanbrengen.
- Weerbestendig.

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
08877	Spuitbus	Zwart	500 ml	1	12

PPS™

3M™ Accuspray™ Spuitpistool HGP

Het nieuwe Accuspray™ HGP spuitpistool en de PPS™ Pressure Cups zijn ontworpen voor coatings met een hoge viscositeit.

Met het HGP spuitpistool realiseert u snel vele structuurfinishes binnen de automotive reparatiemarkt. Door de pistoolinstellingen kunnen meerdere structuren op efficiënte wijze in minimale tijd worden gerealiseerd.



Artikelnr.	Artikel	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
16587	HGP Spuitpistool met 2 × 2,0 mm en 2 × 1,8 mm spuitkoppen en een luchtregelklep	1	1
16124	Grote Pressure Cup 828 ml		2
16121	Mini Pressure Cup 177 ml		4



3M™ PPS™ Type H/O Pressure Cups

De 3M™ PPS™ Pressure Cups zijn ontwikkeld voor gebruik met het Accuspray™ HGP spuitpistool. Met het HGP spuitpistool realiseert u snel vele structuurfinishes. Door de pistoolinstellingen kunnen meerdere structuren op efficiënte wijze in minimale tijd worden gerealiseerd.

Artikelnr.	Artikel	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
16124	Grote 828 ml Cup en sluitring	1	2
16121	Mini 177 ml Cup en sluitring		4



3M™ Accuspray™ Spuitkoppen

Vervangende spuitkoppen voor gebruik met HG14.

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
16612	Spuitkoppen	Oranje	1,4 mm	4	6
16611		Transparant	1,8 mm		
16609		Rood	2,0 mm		

Geluiddempend

3M™ Geluiddempende pad

Vervormbare, zelfklevende vellen die makkelijk op maat kunnen worden geknipt en worden gebruikt op vloerkuipen, motorruimtes, motorkappen, kofferdeksels, binnenzijde van portieren en op carrosseriepanelen. Deze geluiddempende pads onderdrukken lawaai en trillingen in panelen.

- Voorzien van een gebosseleerd ruitvormig patroon gelijk aan dat van OEM's
- Overschilderbaar
- Perforatie in het midden voor makkelijk monteren van deurpanelen
- Vervormbare, zelfklevende ondersteuning die kan worden aangebracht in vloerkuipen, motorkappen en kofferdeksels, enz.
- Kan rechtstreeks worden gebruikt bij blank metaal op aluminium toepassingen



Artikelnr.	Kleur	Grootte	Stuks per verpakking
08840	Zwart	500 × 500 mm	10



3M™ Geluiddempende platen kunnen worden aangebracht op bodemplaten, motorcompartiment, reservewielcompartimenten, kofferbakken, kofferbakdeksels, in portieren en in carrosseriedelen.



Ruitvormig patroon



3M™ Cubitron™ II
Schuurband 786F,
10 × 330 mm, 36+,
33437



3M™ Plaatwerklijm,
200 ml, 08115



3M™ Flexibel schuim
08463

Gerelateerde producten


Meer informatie vindt u op
www.3M.co.uk/bodyshop

Accessoires

Accessoires		Artikelnr.	Grootte	Eigenschappen/toepassingen
3M™ Dynamische mengmondstukken (DMS)		50601	50:1	DMS mondstuk voor vulmiddel en gerelateerde producten
3M™ Mondstukken voor patronen van 200 ml		08193	200 ml	Mondstuk voor alle 200 ml
3M™ Dynamic Mixing System Mondstukrek		50602		
3M™ Rek voor Dynamic Mixing System-spuitpistool		50603		
3M™ Universeel lijmreinigingsmiddel		08984	1 liter	
3M™ Professionele Paneeldoekjes		34567	400 vel per rol	Uitstekende absorptie. Zowel nat als droog super sterk
3M™ Controlepoeder, zwart		09560	50 g	Bevat geen oplosmiddelen
3M™ Controlepoeder, oranje		50416	50 g	Maskeren niet nodig
3M™ Applicator voor controlepoeder		09561		Biedt totale dekking van het oppervlak
3M™ Controlepoeder, 2 zwarte patronen plus 1 applicatorset		51362	50 g x 1	Applicator hoeft niet te worden gereinigd
3M™ Kunststof contourvel		04903	127 mm x 3,6 m	Contourvel dat kan worden gebruikt bij het maken van nieuwe kunststof tabs
3M™ Versterkingspatch		04904	127 mm x 3,6 m	Te gebruiken voor het versterken van de achterkant van kunststofreparaties

Applicators

Meer informatie vindt u op
www.3M.co.uk/bodyshop

Applicators		Artikelnr.	Grootte	Eigenschappen/toepassingen
3M™ DMS-applicator		50600	Alle DMS-producten	Professional pneumatisch pistool voor het aanbrengen van DMS- producten.
3M™ Handpistool voor patroon en sachet		08013	310 ml	Ontworpen voor het handmatig aanbrengen van kit uit 310 ml patroon of sachet en 415 ml sachet met afdichtkit voor autoruiten.
3M™ Premium kitpistool voor tweecomponentenpatronen		08190	48,5/50 ml	Pistool voor dubbel patroon voor supersnelle kunststoflijm, tweecomponenten constructielijm en flexibel reparatievulmateriaal.
		08117	200 ml	
3M™ Standaard kitpistool voor tweecomponentenpatronen		08571	200 ml	Standaard handsputpistool voor tweecomponentenpatronen.
3M™ Pneumatisch pistool voor sachets		08006	310 ml en 415 ml	Lichtgewicht, stabiel pneumatisch pistool, uitgerust met een luchtstroom regulerende "dumpklep" die onmiddellijk de lucht uitstoot zodra u de trekker loslaat. Ontworpen voor het leegpersen van opvouwbare aluminium foliesachets van 310 ml, 415 ml en 600 ml.
		08007	310 ml / 415 ml en 600 ml	
3M™ Pneumatische pistolen voor patronen		08012	310 ml	Lichtgewicht pneumatisch pistool, uitgerust met een luchtstroom regulerende "snelontluchter" die onmiddellijk de lucht uitstoot zodra u de trekker loslaat.
3M™ Performance pneumatisch pistool voor tweecomponentenpatronen		09930	200 ml	Het pistool is specifiek ontworpen voor gebruik met tweecomponentenpatronen van 3M. Het pneumatische systeem is ideaal voor het spuiten van grote hoeveelheden. De pistoolgreep, het overhalen van de trekker en de afstelknop voor luchtstroom zorgen voor comfort en controle.
3M™ MS universeel afdichtpistool		08993		Met dit nieuwe systeem kunnen alle soorten ééncomponent afdichtmiddelen worden gespoten. Door gebruik te maken van de verschillende meegeleverde mondstukken en het eenvoudig aanpassen van de twee regelaars kunt u het product in verschillende finishes spuiten en kunt u randen van verschillende breedtes maken. Patronen en sachets worden met de standaard mondstukken gespoten die met de producten meegeleverd worden.
3M™ Lichtgewicht pistool		08992		Lichtgewicht, gebruiksvriendelijk pneumatisch pistool voor ééncomponent spuitbare kit in een patroon. Door de lucht- en productregelaar makkelijk te verstellen, kunt u verschillende spuit- en coatingfinishes realiseren, van heel fijn tot gestructureerd. Klaar voor gebruik, er is geen extra mondstuk nodig.
3M™ Pneumatisch pistool voor beschermingswas 1 l		08997	1 l / 1 kg	Voor gebruik met 1 liter blikken 3M™ Inwendige beschermingswas. Dit speciale pneumatische pistool zorgt ervoor dat het product diep in niet-toegankelijke gebieden kan worden gespoten.
3M™ Pneumatisch pistool voor coating Spuitpistool		08996		Voor gebruik met 1 liter of 1 kg blikken coating.

3M™ veiligheidsproducten voor carrosseriemonteurs

Bezoek onze website voor meer informatie over het complete assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen.

3M™ Oordoppen met beugel

Bescherming: tegen schadelijk lawaai, in het bijzonder in hete/vochtige omstandigheden.

Kenmerken: Innovatieve flexibele band, ontwikkeld voor optimale pasvorm en meer comfort. Makkelijk op te zetten, kan onder de kin worden gedragen of achter op het hoofd voor extra gemak. De oordoppen, die kunnen worden nabesteld met 3M-artikelnummer (1311) zijn gemaakt van zacht, niet-allergeen materiaal. De band is zo ontworpen dat hij zich aanpast aan hoofd- en kaakbewegingen.

Toepassingen: wanneer u regelmatig lawaaiige gebieden in-/uitloopt of onderbroken lawaai aanwezig is.

Goedkeuringen: voldoet aan de Europese norm EN 352-2:1993
SNR = 26 dB. Met CE-markering.



Artikelnr.	Artikel	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
1310	Oordoppen met beugel	10	5
1311	Vervangende oordoppen	20	5

3M™ PELTOR™ X Serie gehoorbeschermers

Lichtgewicht en slank ontwerp, waardoor deze gehoorbeschermers comfortabel te dragen zijn. Ze bieden bescherming tegen het meeste industriële lawaai en zijn voorzien van kleurcodering ter aanduiding van de verschillende niveaus van bescherming.

Artikelnr.	Artikel	Kleur	SNR	Eenheden per verpakking	Stuks per verpakking
X1A	Gehoorbeschermers	Groen	27 dB	1	10
X2A		Geel	31 dB		
X3A		Rood	33 dB		
X4A		Felgroen	33 dB		
X5A		Zwart	37 dB		



*3M raadt u ten eerste aan de pasvorm van gehoorbeschermers te testen. Onderzoek toont aan dat veel gebruikers minder geluidsreductie ervaren dan aangegeven door de NRR, wat komt door verschillen in pasvorm van de gehoorkap, handigheid bij het aanbrengen van de gehoorkap en de motivatie van de gebruiker. Als de NRR wordt gebruikt om de typische bescherming op de werkplek in te schatten, dan adviseert 3M de NRR met 50% te verminderen conform de toepasselijke regelgeving.

3M™ Verfdampmasker Set

Bescherming: Tegen organische dampen en deeltjes.

Kenmerken: Duurzaam spuitmasker van premium kwaliteit met bevestigingssysteem voor bajonetfilter. Reserveonderdelen beschikbaar voor onderhoud. Reinigingsmiddel voor gelaatsafdichting (105) beschikbaar voor hygiëne.

Typische toepassingen: Mengen van verf, ontvetten, aanbrengen van coatings, lijm en afdichtmiddelen.

Goedkeuringen: Voldoet aan EN 140 en 141/143 met bajonetfilters. Met CE-markering.

De startverpakking bevat: 1 gelaatstuk; 2 stuks filter tegen organische dampen (06915); 2 stuks fijnstoffilter - P2 (06925); 2 stuks filterhouders (501) 10 x reinigingsmiddel voor gelaatsafdichting (06775).



Artikelnr.	Artikel	Grootte	Classificatie	Eenheden per verpakking	Stuks per verpakking
06782	Starterspakket	Medium	A2P2	1	4
06783		Large			

3M™ Wegwerpmasker 06920

Bescherming: Biedt effectieve bescherming tegen fijnstof dat de longen kan beschadigen en ozon tot maar liefst 10 x WEL.

Kenmerken: Actieve koollagen beschermen tegen ozon. Ontwerp dat bestand is tegen inklappen met vlamvertragende schaal. Robuust ontwerp met verstelbare riempjes.

Goedkeuringen: voldoet aan EN 149:2001. Met CE-markering.

Artikelnr.	Artikel	Type	Classificatie	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
06920	Wegwerpmasker	Met ventiel	FFP2	5	4



3M™ Aura™ Partikel Ademhalingsbeschermers

Bescherming: biedt effectieve bescherming tegen fijnstof/nevel.

Kenmerken: het ontwerp met drie panelen zorgt voor een optimaal zacht en stevig gevoel op het gezicht. Ontworpen voor uitstekende compatibiliteit met 3M oogbescherming, evenwichtige druk van de hoofdbanden, zacht neusschuim en een verstelbare neusbeugel. De uitvoering met ventiel heeft een uitademingsventiel dat extra comfort en warmtebeperking biedt voor warme en vochtige werkomgevingen.

Typische toepassingen: schuurwerkzaamheden met de hand en met machine, en slijpwerkzaamheden. Uitvoeringen met ventiel speciaal in warme of vochtige omstandigheden.

Goedkeuringen: voldoet aan EN 149:2001. Met CE-markering.

Artikelnr.	Artikel	Type	Classificatie	Eenheden per verpakking	Stuks per verpakking
06910+	Plat vouwbaar fijnstoffmasker	Zonder ventiel	FFP1	20	6
06923+		Met ventiel	FFP2	10	
06933+			FFP3		



3M™ G500 Hoofdset

Biedt een veelzijdige en comfortabele oplossing voor gebruikers die bescherming voor gezicht en gehoor nodig hebben. De G500V5FH combineert een PELTOR™ Optime™ I Gehoorcap met een helder PC gezichtsscherm voor impactbeschermingsgraad B (EN166) met een breed gezichtsveld.



Artikelnr.	Artikel	Kleur	SNR	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
G500V5FH	Hoofdsetcombinatie	Hi-Viz geel	27 dB	1	10

3M™ Comfort Ruimzichtbrillen

De Comfort Ruimzichtbrillen hebben een modern, slank ontwerp en zijn leverbaar met twee verschillende lensopties: een acetaat- of polycarbonaatlens. Ze zijn geschikt voor verschillende toepassingen waarbij een veelzijdige, comfortabele veiligheidsbril nodig is.



Artikelnr.	Artikel	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
2890S	Polycarbonaat veiligheidsbril voor slijpen en schuren (Graad B, EN 166)	1	10
2890SA	Acetaat veiligheidsbril voor het mengen en spuiten van verf (Graad F, EN 166)		



3M™ SecureFit™ SF400 Serie Veiligheidsbrillen

De brillen zijn voorzien van 3M Pressure Diffusion Temple-technologie en daardoor uiterst comfortabel en goed passend. Bovendien is de SF400 serie voorzien van een aantal ontwerpkenmerken die nog verder bijdragen aan het comfort en bovendien ruimte laten voor een meer persoonlijke pasvorm. Met een gewicht van slechts 19 g is dit een van de lichtste veiligheidsbrillen op de markt. Goedkeuringen: EN 166:2001. Met CE-markering.



Artikelnr.	Artikel	Lenskleur	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
SF401AF-EU	Veiligheidsbril	Transparant	20	20
SF402AF-EU		Grijs		
SF403AF-EU		Amberkleurig		

Gezondheid en veiligheid

Reparatieprocessen in plaatwerkerijen kunnen risico's voor ademhaling, oren en ogen opleveren. Besteed aandacht aan maatregelen (zoals PBM) voor bescherming tegen dergelijke risico's.*

Suggesties voor PBM zijn:

- 3M Ademhalingsystemen
- 3M Gehoorbescherming
- 3M Oogbescherming

*Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever om de juiste beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), te selecteren op basis van een complete risicobeoordeling.

Standaard werkprocedures (SOP's)

Proces voor succes

Van metaal- en kunststofreparatie tot schuren, lakfinishing en het schoonmaken van auto's: 3M heeft de producten en reparatieprocessen die u nodig hebt. Wees er gerust op dat uw reparatie professioneel en efficiënt wordt uitgevoerd door gebruik te maken van onze Standaard werkprocedures. Deze procedures helpen u consequent hoogwaardige oplossingen te realiseren die zich in de loop van de tijd bewezen hebben voor al uw behoeften op het gebied van schadeherstel, waaronder:



- Carrosseriereparatie
- Bumperreparatie
- Afdichtmiddelen en coatings
- Lakfinishing en detaillering
- Maskeren
- Lakvoorbereiding
- Spuiten
- Zware vrachtwagens

Ga voor meer informatie over Standaard werkprocedures naar
www.3M.co.uk/bodyshop




Artikelnummer

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijven 737U

Artikelnr.	Grofte	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos	Dia.
Te gebruiken met Festool steunschijven				
51626	80+	50	4	75 mm
51627	120+			
51629	150+			
51630	180+			
51631	220+			
52026	240+	50	10	90 mm
52027	320+			
51610	80+			
51611	120+			
51612	150+			
51613	180+			
51614	220+			
51615	240+			
51616	320+			
31366	80+	50	4	125 mm
31367	120+			
31368	150+			
31369	180+			
31471	220+			
31472	240+	50	5	150 mm
31473	320+			
51369	80+			
51370	120+			
51421	150+			
51422	180+			
51423	220+			
51424	240+	50	5	150 mm
51426	320+			

Nieuwe fijnere groftes: 240+ en 320+

Dezelfde snijkracht en levensduur die u al van ons gewend bent, maar nu in fijnere groftes voor optimalisering van het schuurproces. Verkrijgbaar als schijven en strookrollen.



3M™ Controlepoeder

Artikelnr.	Beschrijving	Stuks per verpakking
09560	3M™ Controlepoeder, zwart	10
50416	3M™ Controlepoeder, oranje	10
09561	3M™ Applicator voor controlepoeder	5
51362	3M™ Set controlepoeder, zwart (2 patronen en 1 applicator)	6 sets



3M™ Cubitron™ II Hookit™ Stroken

Artikelnr.	Grofte	Stroken per verpakking	Verpakkingen per doos	Grootte
Voor gebruik met 3M™ Hookit™ Schuurblokken				
51588	80+	50	6	80 × 133 mm
51589	120+			
51590	150+			
51591	180+			
51592	220+			
51599	80+	50	6	80 × 400 mm
51600	120+			
51601	150+			
51602	180+			
51603	220+			
52023	240+	50	6	70 × 127 mm
52024	320+			
51386	80+			
51387	120+			
51388	150+			
51389	180+	50	6	70 × 127 mm
51390	220+			
51391	240+			
51393	320+			
51399	80+	50	6	115 × 225 mm
51400	120+			
51401	150+			
51402	180+			
51403	220+			
51404	240+	50	6	70 × 396 mm
51406	320+			
51411	80+			
51412	120+			
51413	150+			
51414	180+	50	6	70 × 396 mm
51415	220+			
51416	240+			
51418	320+			



3M™ Cubitron™ II Schuurband

Artikelnr.	Grofte	B x L	Banden per verpakking	Verpakkingen per doos
33449	36+	20 × 520 mm	10	5
33451	60+			
33452	80+			
33437	36+	10 × 330 mm	10	5
33439	60+			
33440	80+			
33443	36+	12,7 × 457,2 mm	10	5
33445	60+			
33446	80+			
64475	A CRS	12,7 × 457,2 mm	20	
-	A CRS	10 × 330 mm	25	



Scotch-Brite™ Durable Flex Band

Artikelnr.	Grofte	B x L	Banden per verpakking
77257	A CRS	10 × 330 mm	40
77256	A MED		
77255	A FIN		
64475	A CRS	12,7 × 457,2 mm	20
66458	A MED		
64467	A FIN		

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijven 786C

Artikelnr.	Grofte	Dia.	Max. tpm	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
Roloc TR (plastic knop) 					
33377	36+	50 mm	25,000	15	6
33379	60+				
33380	80+				
33389	36+	75 mm	20,000	15	6
33391	60+				
33392	80+				

3M™ Cubitron™ II Lamellenschijven - T27 en T29


Artikelnr.	Grofte	Dia.	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
33470	40+	115 × 22 mm	5	6
33471	60+			
33472	80+			
33476	40+	100 × 16 mm	5	6
33477	60+			
33478	80+			

Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Extra Cut Schijf - aluminiumoxide

Artikelnr.	Grofte	Roloc +	Type	Grootte	Stuks per verpakking
Roloc TR (plastic knop) 					
51908	XCRS	✓	TR	50,8 mm x NH	60 (10/binnen)
51909				76,2 mm x NH	10
51914			TR+	100 × 13 mm	
Schijven met fiber rug - DB					
51928	XCRS			115 × 22 mm	10
Harde schijven - RD					
51910	XCRS			115 × 22 mm	10

Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Schijf - siliciumcarbide

Artikelnr.	Grofte	Roloc +	Type	Grootte	Stuks per verpakking
Roloc TR (plastic knop) 					
51887	XCRS	✓	TR	50,8 mm x NH	60 (10/binnen)
51888				76,2 mm x NH	10
51893			TR+	100 × 13 mm	
Schijven met fiber rug - DB					
51880	XCRS			115 × 22 mm	10
Harde schijven - RD					
51880	XCRS			115 × 22 mm	10



Scotch-Brite™ Roloc™ Oppervlaktbewerkingsschijf

Artikelnr.	Grofte	Type	Grootte	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
Roloc TR (plastic knop) 					
07480	A CRS	TR	50,8 mm x NH	25	4
07481	A MED				
07515	A VFN				
07485	A CRS	TR	76,2 mm x NH	25	4
07486	A MED				
07513	A VFN				

3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP Blauwe schijf mandrel

Artikelnr.	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Stuks per verpakking
57013	Blauw	100 mm	1	10

3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip GP blauwe schijf Roloc™+

Artikelnr.	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Stuks per verpakking
57018	Blauw	100 mm	1	10




3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven

Artikelnr.	Grootte	Max. tpm	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
GEBRUIK ALTIJD EEN BESCHERMKAP				
33456	75 × 1 × 9,53 mm	25,465	5	6
33455	75 × 1,6 × 9,53 mm			
33460	100 × 1 × 9,53 mm	19,100		
33467	115 × 1 × 22,23 mm	13,300		
33461	100 × 1 × 16 mm	15,300		



3M™ Cubitron™ II Fiberschuurschijven

	Artikelnr.	Grofte	Diameter	Schijven per verpakking	Verpakkingen per doos
Slotted	33431	36+	190 × 22 mm	5	5
	33422	80+	125 × 22 mm	5	5
	33419	36+			
	33421	60+			
	33410	80+	115 × 22 mm	5	5
	33409	60+			
Standaard	33407	36+			
	33395	36+	100 × 22 mm	5	5
	33397	60+			
	33398	80+			



3M™ Zware plamuur voor algemene toepassingen

Artikelnr.	Artikel	Grootte	Afmetingen	Stuks per verpakking
51078	3M™ Zware plamuur voor algemene toepassingen	Patroon	1,65 l	6
51079	3M™ Plamuur voor algemene toepassingen			
51080	3M™ Verhardingsmiddel voor plamuur		55 g	12
51081	3M™ Wanddispenser voor plamuur			1

Artikelnr.	Artikel	Grootte	Afmetingen	Stuks per verpakking
51072	3M™ Zware plamuur voor algemene toepassingen	Blik	3 l	4
51073	3M™ Plamuur voor algemene toepassingen			
51074	3M™ Verhardingsmiddel voor plamuur	Tube	100 g	12
51075	3M™ Zware plamuur voor algemene toepassingen	Blik	1 l	6
51076	3M™ Plamuur voor algemene toepassingen			
51077	3M™ Verhardingsmiddel voor plamuur	Tube	40 g	24

3M™ Premium afwerkingsplamuur

Artikelnr.	Artikel	Grootte	Afmetingen	Stuks per verpakking
51212	3M™ Premium afwerkingsplamuur	Fles	910 ml	8

3M™ Controlepoeder

Artikelnr.	Beschrijving	Stuks per verpakking
09560	3M™ Controlepoeder, zwart	10
50416	3M™ Controlepoeder, oranje	10
09561	3M™ Applicator voor controlepoeder	5
51362	3M™ Set controlepoeder, zwart (2 patronen en 1 pistool)	6 sets

3M™ Plaatwerklijm

Artikelnr.	Grootte	Kleur	Chemie	Verwerkingstijd	Klem-/verwerkingstijd	Uithardingstijd	Stuks per verpakking
08115	200 ml	Zwart	Epoxy	90 minuten bij 21 °C	4 uur (kan met warmte worden versneld)	24 uur	6
08116	200 ml	Zwart	Epoxy	120 minuten bij 21 °C	8 uur (kan met warmte worden versneld)	24 uur	

3M™ Impactbestendige constructielijm

Artikelnr.	Grootte	Kleur	Chemie	Verwerkingstijd	Klem-/verwerkingstijd	Uithardingstijd	Stuks per verpakking
07333	200 ml	Disp. Zilverkleurig, droogt paars op	Epoxy	60 minuten	8 uur	24 uur	3



3M™ Cavity Wax Plus

Artikelnr.	Beschrijving	Grootte	Stuks per verpakking
08852	Anticorrosiespray	Spuitbus van 680 g	4
08851WK	Aanbrengbuisjeset	Buisjes van 200, 600 en 860 mm	–

Artikelnr.	Artikel	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
08901	3M™ Inwendige beschermingswas, amberkleurig	Amberkleurig	500 ml	1	12
08911			1 l		
08909	3M™ Inwendige beschermingswas, transparant	Transparant	500 ml	1	12
08919			1 l		
08929			10 l		1

Artikelnr.	Artikel	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
08997	3M™ Pneumatisch pistool voor het aanbrengen van een waslaag	1	1
08998	3M™ Pneumatisch spuitpistool		



3M™ Weld-Thru-coating II

Artikelnr.	Aanbrengen	Kleur	Afmetingen	Eenheden per verpakking	Aantal verpakkingen per doos
50410	Oppervlaktecoating	Grijs	377 ml, 361 g	1	6



3M™ Universeel flexibel reparatievulmateriaal / EZ Sand

Artikelnr.	Kleur	Grootte	Stuks per verpakking
05887	Grijs	200 ml	6
35887		48,5 ml	



3M™ Instant kunststof reparatiepatch

Artikelnr.	Beschrijving	Kleur	Grootte	Stuks per verpakking
05888	Flexibele bumperpatch	Zwart	101 × 203 mm	36
06396	Hechtmiddel, sachet			100

Set bestaat uit zes flexibele TPO-patches en zes zakjes hechtmiddel 06396.

3M™ Supersnelle kunststofreparatielijm

Artikelnr.	Kleur	Verwerkingstijd	Grootte	Stuks per verpakking
55045	Transparant	20 seconden	48,5 ml	12
04748	Zwart	20 seconden		
34240	Zwart	60 seconden		



Opmerkingen





3M **CUBITRON™ II** **Schuurmateriaal voor** **carrosseriereparatie**

Bekijk het zelf op:
www.3M.nl/auto

5 redenen om over te stappen op Cubitron™ II schuurmaterialen:

1. Snijdt 30% sneller dan conventionele keramische schuurmateriaal met minder inspanning van de monteur.
2. Gaat twee keer langer mee dan andere high-performance schuurmaterialen dankzij de innovatieve Precision Shaped Grain-technologie.
3. Werkt koeler dan conventionele schuurmaterialen, waardoor er minder kans is op vervorming van het paneel of aantasting van het metaal.
4. Geeft een fijnere, meer uniforme finish dan conventionele schuurmaterialen.
5. Bespaart tijd en geld door verbeterde productiviteit.

Ga voor meer informatie over oplossingen voor carrosseriereparatie van 3M, inclusief producten, demonstratievideo's en bijbehorende best practices, naar onze website.

3M levert producten voor elke stap van het autoreparatieproces en helpt u efficiënter, productiever en winstgeverder te werken.

3M United Kingdom PLC
Automotive Aftermarket
3M Centre, Cain Road
Bracknell, RG12 8HT
Telefoon: +44 (0)161 237 6391
aadenquiries.uk@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk

3M Ireland Limited
Automotive Aftermarket
The Iveagh Building, The Park
Carrickmines, Dublin 18
Telefoon: +353 12160301

Recyclen a.u.b. Gedrukt in het VK. © 3M 2019. 3M, Accuspray, Aura, Cool Flow, Cubitron, Hookit, Optime, PELTOR, Pistonz, Platinum, PPS, Roloc, Scotch-Brite, SecureFit en Virtua zijn handelsmerken van 3M Company. Alle rechten voorbehouden. J460494. AB010/17