

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ Autoschadeherstel

Famous Finish: Nieuw proces – beter resultaat!

3M™ Mini-vlakschuurmachine 28737

1

Vorbewerken

- Vorbewerken met 3M™ vlakschuurmachine in combinatie met 3M™ Trizact™ schuurschijfjes
- 3M™ Trizact™ schuurschijfjes nat gebruiken.

Droog schuren



3M™ Hookit™ 260L+ Purple
51267 – ø 75 mm, P1500,
3 gaten
51154 – ø 150 mm, P1500,
15 gaten

Festool LEX 3 77

2

Naschuren

- Naschuren met Trizact™ 8000 om de schuurkrasjes te verwijderen.
- Schuurschijfjes nat gebruiken



Trizact™ Fine Finishing
schuurschijven 443SA,
grofte 3000
50415 – ø 75 mm
50414 – ø 150 mm

3

Verwijderen van schuurkrasjes...

Polijstap 1:

- Perfect-it™ III Famous Finish op de polijstpad aanbrengen.
- Oppervlak met polijstmachine met 800 – 11200 toeren per minuut polijsten (afhankelijk van de hardheid van de lak).
- Polijstmachine vlak opzetten en met lichte druk polijsten. Verlaag aan het einde de druk opnieuw.



Perfect-it™ III
Polijstpad, paars
33033 – ø 75 mm
33042 – ø 150 mm

Controle:

- Na de eerste de polijstap controleren of er nog krasjes zichtbaar zijn. Indien nodig polijstap 1 herhalen.

Polijstap 2:

- Indien het oppervlak vrij is van krasjes, zonder toevoeging van polijstpasta met dezelfde pad en lage druk polijsten tot een hoogglans verkregen is.

Voor 95% van alle oppervlakken is na de 2e polijstap met Perfect-it™ III Famous Finish het proces voltooid!

... met tussentijdse controle

Festool SHINEX RAP 150

Optioneel op kritische ondergronden

- Doe voldoende Anti-Hologram polijstmateriaal op een schone blauwe polijstpad en polijst onder lichte druk tot het oppervlak hologramvrij is.
- Polijstmachine met 900 – 1.800 RPM/Min.



Ultrafina™ SE
Anti-Hologram
Polijstpad blauw
50457 – ø 75 mm
50388 – ø 150 mm

Nat schuren



**3M™ Trizact Hookit
Schuurschijven**
05601 – ø 75 mm,
05600 – ø 150 mm,
grofte 1500

Nat schuren

Gebruik van Mini-vlakschuurmachine



**Finesse-it™ Trizact™
Film-Schuurschijfjes**
466L, ø 32 mm
gegolfd, grofte P3000
50079

**3M™
Mini-vlak-
schuurmachine**
28737



3M™ Trizact Hookit Schuurschijven
30804 – ø 75 mm, grofte. 8000
30806 – ø 150 mm, grofte. 8000



Tip:
Nat schuren

Spuitfles, 0,5 l
05793

NIEUWE PRODUCTEN

in Famous Finish Polijstproces

De 3M™ Mini-pneumatische vlakschuurmachine

De 3M™ Mini-pneumatische vlakschuurmachine is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van stoffen en defecten op kleine oppervlakken. De machine zorgt voor voor hoge prestaties en is licht en eenvoudig te bedienen.



De 3M™ Elite Mini-pneumatische vlakschuurmachine combineert de verschillende behoeften van gebruikers in één klein stuk gereedschap.

De 3M™ 28737 is bij uitstek geschikt voor het schuren van de kleinste onvolkomenheden op gelakte oppervlakken, zodat de lakdefecten snel en eenvoudig worden verwijderd.

3M™ Trizact™ Hookit™ Fijnschuurschijven

De nieuwe 3M™ Trizact™ fijnschuurschijf in de korrelgrootte 8000 verwijdert uitstekend lichte schuurkrasjes en zorgt voor optimale schuurresultaten op grote lakoppervlakken.




Door het fijne schuurpatroon wordt de polijsttijd aanzienlijk verminderd en wordt ook het nawerk op donkere ondergronden en gevoelige kleuren geminimaliseerd.



**Scotch-Brite™
Premium poetsdoek,
licht paars**
50489



**Perfect-it™ III
Famous Finish**
51677 – 1 kg
51678 – 0,5 kg



**Perfect-it™ III
Dubbelzijdige Polijstpad**
50962 – ø 150 mm groen
50874 – ø 216 mm groen



3M™ Finish-Controlspray
55535



**Scotch-Brite™
Premium poetsdoek, wit**
2010HLWS

3M™ Perfect-it™ III Polijstpad gewafeld, paars, ø 75 mm & 150 mm




De 3M™ Perfect-it™ polijstpad is zeer effectief en is geschikt voor het verwijderen van fijne schuurkrassen en ontvouwt zijn polijstvermogen zelfs bij lage snelheden. De wafelstructuur biedt de mogelijkheid om verschillende vormen oppervlak optimaal te bewerken. Ook wordt er minder warmte opgewekt tussen pad en oppervlak. Als onderdeel van ons nieuwe verbeterde Famous Finish-proces bieden wij u verschillende maten polijstpads aan, in de klittenbandvariant of met het unieke Quick Connect systeem voor een nog efficiënter polijstproces.



**Perfect-it™ III
Anti-Hologram
Poetsdoek, blauw**
50486



**Perfect-it™ III
Anti-Hologram
Polijstpasta**
50383 – 1 kg
51302 – 0,5 kg



**Ultrafina™ SE
Anti-Hologram
Dubbelzijdige Polijstpad**
50880 – ø 150 mm blauw
50708 – ø 216 mm blauw

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish

3M™ Perfect-it™ Famous Finish is een uniek polijst-systeem, waarmee u perfecte resultaten kunt bereiken op alle conventionele, alsook op de nieuwe harde blanke laksystemen. Hiervoor zijn slechts twee korte polijststappen nodig, zonder de pad te hoeven vervangen of gebruik van andere polijstmiddelen.



Bestelinformatie

Art.-Nr.	Productomschrijving	KVP (doos) in stuks	MBE in stuks
30804	3M™ Trizact™ Hookit™ Fijnschuurschijf, ø 75 mm, 8000	15	60
30806	3M™ Trizact™ Hookit™ Fijnschuurschijf, ø 150 mm, 8000	15	60
30802	3M™ Trizact™ Hookit™ Fijnschuurschijf, KIT, ø 150 mm, 5 * 3000 / 5 * 8000	1	4
51677	3M™ Perfect-it™ III Famous Finish, 1 kg	1	12
51678	3M™ Perfect-it™ III Famous Finish, 0,5 kg	1	12
33033	3M™ Perfect-it™ III Polijstpad gewafeld, paars, ø 75 mm	4	20
33042	3M™ Perfect-it™ III Polijstpad gewafeld, paars, ø 150 mm	2	10
28737	3M™ Mini-Pneumatische schuurmachine	1	1

Nieuw efficiënter 3M Polijstproces

Als onderdeel van onze productinnovaties hebben we ons 3M™ Perfect-it™ III Famous Finish polijstproces nog efficiënter, veiliger en eenvoudiger voor u gemaakt.

Overtuig uzelf met onze nieuwe Poetsproces poster:



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
www.3Mauto.nl
go.3M.com/AAD_OptinFamous

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket Division
www.3Mautocarrosserie.be
go.3M.com/AAD_benL_Optin