



Zachowaj bezpieczny dystans

Rozwiązania graficzne

Zachowaj dystans dzięki rozwiązaniom 3M

Sięgając po produkty 3M, wybierasz jakość i specjalistyczne wyroby znanej, globalnej marki. Zaufaj doświadczeniu 3M i miej pewność, że stosując nasze rozwiązania, uzyskasz oczekiwane rezultaty i spełnisz potrzebne standardy.

Globalna pandemia COVID-19 wprowadziła pojęcie społecznego dystansowania do całego naszego życia. W nadchodzących miesiącach wszystkie obiekty, począwszy od sklepów i restauracji po fabryki i biura, będą wymagały wprowadzenia nowych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa i zapewniających bezpieczeństwo klientom i pracownikom.

Dużym wyzwaniem dla firm jest dostosowanie układu pomieszczeń, aby pomóc utrzymać wymagany dystans zarówno pracownikom jak i klientom.

3M posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami w zakresie tworzenia najlepiej dopasowanych rozwiązań z wykorzystaniem folii do produkcji grafik i oznakowań. Nasza szeroka gama folii graficznych do podłóg, okien i ścian to doskonałe produkty do prostych wizualnych znaczników, aby klient utrzymywał wymagany dystans na wszystkich etapach wizyty w danym miejscu. Odpowiadamy również na potrzeby klientów w zakresie utrzymania czystości. Nasze portfolio zawiera skuteczne rozwiązania, najwyższej jakości.

Rozwiązania dla transportu publicznego



Wybierz rozwiązanie przyjazne dla środowiska, sięgając po nasze niezawierające PVC folie do zadruku 3M™ Envision™ Print Film 48C oraz 3M™ Envision™ Print Wrap Film 480mC. Doskonale nadają się do komunikatów o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu. Grafiki mogą być umieszczone na ścianach lub siedzeniach. Są wyjątkowo trwałe i nadają się do aplikacji na wymagających powierzchniach.



Rozwiązania dla handlu detalicznego




Pomóż swoim klientom bezpiecznie poruszać się w przestrzeni sklepowej. Wyraźne oznakowanie zapewni bezpieczeństwo podczas codziennych zakupów.



Folia do zadruku 3M™ Envision™ Print Film 48C to niezawierający PVC produkt do spersonalizowanych naklejek ściennych, łatwy w aplikacji i usuwaniu. Stosuj ją razem z 3M™ Scotchgard™ 8995 Laminatem ochronnym antygrafitti do zastosowań wewnętrznych, by zabezpieczyć oznakowania przed zarysowaniem i oddziaływaniem chemikaliów.



Twórz przeźroczyste krótko- i długoterminowe oznakowanie lub naklejki na okna i witryny sklepowe za pomocą 3M™ Clear View Foli graficznej, transparentnej IJ8150. Informuj swoich klientów o konieczności zachowania dystansu i udostępniaj im inne komunikaty. Folia jest przejrzysta optycznie i doskonale nadaje się do nadruku, dzięki czemu Twój przekaz się wyróżni.



Rozwiązania dla biur i szkół


Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników i uczniów,
dzięki informacji o konieczności zachowania dystansu



Nasze rozwiązania do wewnętrznych grafik podłogowych idealnie nadają się do tworzenia kierunkowych lub informacyjnych grafik do komunikacji z pracownikami i klientami, wykorzystujących komunikaty lub przypomnienia ważne podczas epidemii COVID-19. Rozwiązania te są łatwe w zastosowaniu, trwałe i łatwe do czyszczenia. Posiadają wymagane atesty określające stopień palności.



Stosuj białą, kryjącą, błyszczącą i usuwalną folię graficzną 3M™ Scotchcal™ IJ40-10R razem z laminatem do grafik podłogowych 3M™ Scotchcal™ 3645, by zapewnić właściwości antypoślizgowe i odporność na środki czyszczące, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej stabilności kolorów i długotrwałej wytrzymałości. Folia łatwo się aplikuje i usuwa z różnych powierzchni.




Rozwiązania dla opieki zdrowotnej



Folie 3M™ idealnie nadają się do umieszczania tymczasowych znaków lub naklejek na ścianach wewnętrznych, ponieważ oferują możliwość zadruku, są łatwe w aplikacji i demontażu. Idealne do krótkotrwałego oznakowania kierunkowego lub zamieszczenia znaków ułatwiających zachowanie dystansu. Grafiki sprawiają, że komunikat przyciąga wzrok i ułatwia pacjentom poruszanie się po placówce medycznej.



Taśmy antypoślizgowe 3M™ Safety Walk™ serii 600 zostały zaprojektowane do wytyczania wyraźnych linii demarkacyjnych na podłodze, wokół kas oraz innych zatłoczonych miejsc. Taśmy te charakteryzują się doskonałą stabilnością koloru i długotrwałą wytrzymałością na obszarach o dużym natężeniu ruchu. Mają właściwości antypoślizgowe dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia i są odporne na działanie środków czyszczących.




Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny. Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.

Rozwiązania dla branży hotelarskiej



Nasze rozwiązania do grafik wewnętrznych umożliwiają tworzenie kierunkowych lub informacyjnych grafik podłogowych oraz naklejek ściennych, które pomagają w przekazywaniu pożądaných komunikatów lub przypomnień ważnych podczas epidemii COVID-19. Dają szerokie spektrum możliwości, umożliwiając umieszczanie dużych znaków, jak również małych naklejek podłogowych i oznaczeń. Nasze rozwiązania są łatwe w zastosowaniu, trwałe i łatwe do czyszczenia. Posiadają wymagane atesty określające stopień palności.



Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny. Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.

Rozwiązania dla branży produkcyjnej



Skorzystaj z naszych rozwiązań w zakresie znakowania podłóg, aby stworzyć wyraźne linie demarkacyjne wokół kas i innych obszarów, gdzie należy zachować dystans podczas oczekiwania w kolejce. Te trwałe taśmy są przeznaczone do aplikacji na podłogi i mają dobre właściwości antypoślizgowe, w zależności od wymagań powierzchni, dzięki czemu nadają się do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Oferujemy szeroki asortyment produktów obejmujący rozwiązania do zastosowania zarówno krótko-, jak i długoterminowego.



Rozwiązania dla restauracji szybko-obserugowych z drive through



Połącz folię graficzną 3M™ Scotchcal™ 3662-10 do nawierzchni na zewnątrz z laminatem do grafik chodnikowych 3M™ Scotchcal™ 3647, który oferuje doskonałe właściwości antypoślizgowe i jest odporny na uszkodzenia. Materiał nadaje się do obszarów o wysokim natężeniu ruchu - doskonały do oznakowań graficznych zamieszczanych na zewnątrz, na chodnikach i podjazdach.



Rozwiązania dla stacji benzynowych



Folia graficzna 3M™ Scotchcal™ serii 3650 wyróżnia się odpornością na opary benzyny i okazjonalne plamy z benzyny, zachowując profesjonalny wygląd w trudnych warunkach środowiskowych.



Rozwiązania dla pojazdów flotowych



3M oferuje produkty do graficznego oznakowania pojazdów flotowych. Folia graficzna, które są rekomendowane do tego zastosowania, są łatwe do usunięcia, dzięki czemu w prosty sposób można przywrócić oryginalny wygląd pojazdu lub zmienić treść komunikatu. Na liście produktów znajduje się także usuwalna, odblaskowa folia graficzna, która może zwiększyć bezpieczeństwo pojazdu, jednocześnie zapewniając dobrą widoczność komunikatu zarówno w dzień, jak i w nocy. Dostępne są różne rodzaje folii, dostosowane do potrzeb każdej powierzchni- płaskiej, z nitami czy z przetłoczeniami.



Wewnątrz/ na zewnątrz	Gdzie stosować	Materiał	Laminat	Wykończenie	Trwałość*	Bez PVC	Informacje dodatkowe
FOLIE GRAFICZNE DO PODŁÓG I CHODNIKÓW							
Wewnątrz	Handel detaliczny Restauracje szybko-obslugowe Centra handlowe Opieka zdrowotna Biura Transport publiczny Szkoły Zakłady produkcyjne Stacje benzynowe Sektor hotelarski Łazienki	3M™ Scotchcal™ Folia graficzna IJ40-10R	3M™ Scotchcal™ 3645	Lustrzane	Długotrwała do 1 roku	-	Łatwa aplikacja i usuwanie z różnych powierzchni. Doskonałe właściwości anty-poślizgowe i odporność na środki czyszczące Wyjątkowa stabilność koloru i długotrwała żywotność. Certyfikowana za zgodność z EN 13501 Certyfikowana za zgodność z DIN 51130 R9
		3M™ Scotchcal™ Folia graficzna IJ20-10R/20R***	3M™ Scotchcal™ 3649	Matowe	Krótkotrwała - ekonomiczna do 3 m-cy	-	Długotrwała i ekonomiczne rozwiązanie. Łatwa aplikacja i usuwanie. Doskonałe właściwości anty-poślizgowe i odporność na środki czyszczące Certyfikowana za zgodność z EN 13501 Certyfikowana za zgodność z DIN 51130 R9
Na zewnątrz/ chodnik	Restauracje typu drive through Stacje benzynowe Obszary o wysokim natężeniu ruchu w obiektach handlu detalicznego i centrach handlowych, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach, zakładach produkcyjnych i budynkach, w hotelach.	3M™ Scotchcal™ Folia graficzna do nawierzchni 3662-10	3M™ Scotchcal™ 3647	Matowe	Długotrwała - do 2 lat - żywotność folii chodnikowych jest zwykle ograniczona przez warunki środowiska oraz podłoże, na które naklejana jest folia. Stwierdzenie dotyczące żywotności 3647 wskazuje, jak długo laminat wykazuje się odpornością na czynniki atmosferyczne bez wyraźnych oznak degradacji.	-	Doskonałe właściwości anty-poślizgowe. Odporność na wszystkie rodzaje środków do czyszczenia podłóg Właściwości anty-poślizgowe i odporność na zarysowania, a także odporność na ruch pieszcy, folia do znakowania chodników zewnętrznych. Certyfikowana za zgodność z DIN 51130 R9

Wewnątrz/ na zewnątrz	Gdzie stosować	Materiał	Trwałość*	Informacje dodatkowe
ZNAKOWANIE PODŁÓG I CHODNIKÓW				
Wewnątrz Na zewnątrz	Handel detaliczny Restauracje szybko-obslugowe Centra handlowe Opieka zdrowotna Biura Transport publiczny Szkoły Zakłady produkcyjne Stacje benzynowe Sektor hotelarski Łazienki Punkty drive through Obszary o wysokim natężeniu ruchu, obszary przy wejściu w placówkach handlu detalicznego i centrach handlowych, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach, zakładach produkcyjnych, budynkach i obiektach hotelarskich.	3MTM Winiylowa taśma ostrzegawcza 766, 764	Krótkotrwała - ekonomiczna	Krótkotrwała wytrzymałość, ekonomiczne rozwiązanie. Łatwa aplikacja
		3M™ Taśma winylowa 5702, 471	Długotrwała	Średnio-długo wytrzymała. Do łatwego znakowania podłóg i szybkiej zmiany oznakowań Długotrwała i wytrzymała, doskonała stabilność koloru. Szybka i łatwa aplikacja. Łatwo i czysto się odrywa w jednym kawałku Długotrwała możliwość czystego usunięcia (do 12 m-cy) Dobrze dopasowuje się do powierzchni
		3M™ Safety-Walk™ Anty-poślizgowe uniwersalne taśmy i bieżniki 613	Długotrwała	Wysokie tarcie, dobre właściwości anty-poślizgowe i odporność na środki czyszczące Doskonała stabilność koloru i długotrwała wytrzymałość w obszarach o dużym natężeniu ruchu

* Trwałość to oczekiwany okres, w którym niezadrukowane i nieprzetworzone folie graficzne 3M powinny spełniać opublikowane przez 3M specyfikacje po aplikacji na zalecane podłoże zgodnie z wytycznymi 3M w nieagresywnym środowisku.

** Gwarancja 3M MCS może zostać udzielona przez certyfikowanego partnera 3M MCS.

*** R - usuwalna.

**** UR - bardzo dobrze usuwalna.

Wewnątrz/ na zewnątrz	Gdzie stosować	Materiał	Laminat	Wykończenie	Trwałość*	Bez PVC	Gwarancja 3M MCS	Informacje dodatkowe
ŚCIANY I POWIERZCHNIE PŁASKIE								
Wewnątrz Na zewnątrz	Handel detaliczny Restauracje szybko-obstu-gowe Centra handlowe Opieka zdrowotna Biura Transport publiczny Szkoły Zakłady produkcyjne Stacje benzynowe Sektor hotelarski Łazienki	Folia do zadruku 3M™ Envision™ Print Film 48C-10R**/20R**	3M Envision™ 8050M	Matowe	Średnia - do 6 lat	Tak	Tak	Bez PVC. Z certyfikatem GREENGUARD. Odporność na słabe zasady, słabe kwasy i sól. Mniej podatna na zadrapania.
		Folia do zadruku 3M™ Envision™ Print Film 480mC	3M Envision™ 8550M	Matowe	Długa - do 10 lat	Tak	Tak	Bez PVC. Do wymagających powierzchni. Elastyczność i dobre dopasowanie do powierzchni, jak np. skomplikowanych zagieć, pofałdowań, głębokich kanałów i nitów. Łatwa do aplikacji i usuwania, nawet po długotrwałym użytkowaniu.
		Folia wylewana do druku Controltac™ IJ40C-10R/20R***	3M™ Scotchcal™ 8040M	Matowe	Średnia/długa - do 7 lat	-	Tak	Łatwa instalacja dzięki technologii Comply. Usuwalny klej zapewnia czysty demontaż. Dobrze nadaje się do zadruku. Przylega do szerokiej gamy powierzchni.
			3M™ Scotchgard™ 8991	Połysek	Średnia/długa do 5 lat	Tak	Tak	Doskonała odporność chemiczna i dobra odporność na zarysowania.
			3M™ Scotchgard™ 8995	Matowe	Tylko do aplikacji wewnętrznych.			Ochrona przed graffiti. Łatwe czyszczenie.

Wewnątrz/ na zewnątrz	Gdzie stosować	Materiał	Wykończenie	Trwałość*	Gwarancja 3M MCS	Informacje dodatkowe
FOLIE GRAFICZNE DO OKIEN						
Wewnątrz Na ze-wnątrz - do krótko-trwałego użytku	Do krótkotrwałych oznakowań lub naklejek na oknach w celu komunikowania konieczności dystansowania społecznego lub przekazywania innych komunikatów związanych z COVID-19. Po zakończeniu dystansowania społecznego folię można czysto usunąć z okien.	3M Clear View, folia graficzna IJ8150 transparentna	Optycznie przezroczysta	Średnia/długa do 7 lat	Tak	Optycznie przejrzysta, doskonała do zadruku. Twój komunikat wyróżnia się. Nadruk z wykorzystaniem wyjątkowych efektów wizualnych, włącznie z przezroczystymi zdjęciami.
		3M™ Controltac™ IJ40-114R*** Folia do druku	Połysek	Krótka - średnia do 5 lat	Tak	Łatwa aplikacja i usuwanie. Dobra przejrzystość optyczna. Niezawodna folia do aplikacji krótko- i średniokresowych.

Wewnątrz/ na zewnątrz	Gdzie stosować	Materiał	Laminat	Wykończenie	Trwałość*	Bez PVC	Gwarancja 3M MCS	Informacje dodatkowe
FOLIE GRAFICZNE DO FLOTY POJAZDÓW								
Na zewnątrz/ do pojazdów	Do floty samochodowej i pojazdów transportu pu-blicznego	Wylewana folia graficzna	Laminat wylewany	Połysek	Długotrwała	-	Tak	Łatwa do aplikacji i usuwania folia wylewana premium Wyjątkowa stabilność koloru i długotrwała wytrzymałość
		Wylewana folia graficzna			Krótka-średnia	-	Tak	Może być dodatkowo nakładana na istniejące folie graficzne, łatwo się usuwa bez pozostawiania śladów kleju.



3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117
Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 60 00
fax: (22) 739 60 01

www.3m.pl