



Science.
Applied to Life.™

Bei der Chromsäure-Eloxierung

hat die Flüssigabdeckung ihren Meister gefunden.



MASKIERUNG
5-mal
SCHNELLER¹


Das neue 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L

- ▶ Kann die Arbeitszeit und die damit verbundenen Kosten um bis zu 60 % reduzieren²
- ▶ Reduziert die für das Abdecken erforderlichen Arbeitsschritte.
- ▶ Keine schmutzigen Chemikalien oder unangenehmen Gerüche.
- ▶ Die Trocknungszeit bei der Flüssigabdeckung entfällt.
- ▶ Weniger Lösemittel für die Entfernung erforderlich.Ü

3M Hochleistungs-Abdecklösungen

Zuverlässigkeit • Leistungsfähigkeit • Produktivität

¹Bis zu 5-mal schneller aufzubringen und zu entfernen als Flüssigabdeckung.
²Interne Daten von 3M. | ²Interne Daten von 3M.



Das 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L hält Chromsäure stand, sorgt für saubere Abdeckkanten und lässt sich in einem Stück rückstandsfrei entfernen.



Das 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L übertrifft alternative Abdecklösungen.

Sind Sie bereit, bis zu 60 %¹ Arbeitszeit und die damit verbundenen Kosten bei Ihrer Chromsäure-Eloxierung (Typ 1) zu sparen? Das 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L bietet exakte Abdeckkanten, lässt sich in einem Stück rückstandsfrei entfernen und erfordert keine Trocknungszeit. Verzichten Sie in Ihrem Verfahren auf schmutzige Chemikalien und unangenehme Gerüche mit einem Abdeckband, das extremen Bedingungen und rauen Umgebungen standhält.

- ▶ Kann für eine Vielzahl von Aluminiumlegierungen mit oder ohne chemischem Film eingesetzt werden.
- ▶ Das transparent gefärbte Klebeband mit einem bedruckten Trägermaterial ist gut sichtbar, sodass es sich schnell positionieren und entfernen lässt.
- ▶ Das Schutzpapier ermöglicht ein einfaches Stanzen.

Zuverlässigkeit

Ein silikonfreies Klebeband, das beim Fertigungsprozess keine Verunreinigungen hinterlässt, bietet Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Leistungsfähigkeit

Ersetzen Sie schmutzige, arbeitsintensive Flüssigkeiten durch eine zuverlässige Klebebandlösung, die speziell auf die chemische Beständigkeit gegenüber Chromsäure ausgelegt ist.

Produktivität

Bis zu 5-mal schneller aufzubringen und zu entfernen als Flüssigkeiten². Dank exakter Abdeckkanten und sauberer, einfacher Entfernung entfallen Nacharbeiten, extreme Leckagen oder Ausschuss-Werkstücke.

Produkt	Farbe	Klebstoff	Trägermaterial	Gesamte Klebebanddicke	Chemikalienbeständigkeit	Abmessung	SAP Materialnummer	3M ID
8985L	Transluzentviolett	Gummi	Polyester	4,0 mil (0,10 mm)	Chromsäure	25,4 mm x 65,8 m	7100207280	70007540340
						50 mm x 65,8 m	7100207277	70007540365
						305 mm x 65,8 m	7100207284	70007540373
						609 mm x 65,8 m	7100211808	70007540381
						1219 mm x 65,8 m	7100207286	70007540399
						Individuell wählbare Größen	7100206549	70000243066
						Produktmuster	25,4 mm x 2,74 m	7100206814
Abmessung	305 mm x 2,74 m	7100206617	70007540027					

¹Interne Daten von 3M.

²Bis zu 5-mal schneller zu applizieren und zu entfernen als Flüssigabdeckung.
Interne Daten von 3M.

Wichtige Hinweise: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine Marke der 3M Company. © 3M 2020.
Alle Rechte vorbehalten. Bitte recyceln.



3M Industrieklebebänder und -klebstoffe

3M Deutschland GmbH
Carl Schurz-Straße 1, D-41453 Neuss

Telefon +49 (0) 2131 8819258
Internet: www.3M-klebertechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstraße 93, CH-8803 Rüslikon

Telefon +41 (0) 4350 896 58
Internet: www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4, A-1120 Wien

Telefon +43 (0) 1417 0061
Internet: www.3M.com/at/kleben