


3M™ E-A-R™ UltraFit™ X inserti auricolari

Scheda tecnica



Descrizione prodotto

3M™ E-A-R™ UltraFit™ X inserti auricolari sono riutilizzabili e progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore.

È possibile utilizzare questi inserti auricolari per la protezione in ambienti con livelli di rumore alti, fornendo una protezione efficace a tutte le frequenze di test. Fare riferimento alla tabella dei valori di attenuazione per ulteriori dettagli.

Caratteristiche chiave

- ▶ SNR 33 dB
- ▶ Il design a forma conica a tre flange aiuta a ottenere una vestibilità comoda per un'ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari
- ▶ Realizzati in elastomero termoplastico (TPE) morbido e resistente per un comfort ottimale
- ▶ Stelo con impugnatura a pistola appositamente studiato per un migliore controllo della punta delle dita per facilitare l'inserimento e la rimozione
- ▶ Disponibile in una taglia che si adatta alla maggior parte degli utilizzatori
- ▶ Il polimero TPE morbido è lavabile e riutilizzabile
- ▶ Con cordino per riporli intorno al collo quando non in uso
- ▶ Disponibili solo nella versione con cordino (UF-01-014).
- ▶ Forniti in una confezione richiudibile

Standard e approvazione:

Questo prodotto è conforme alle Direttive o ai Regolamenti appropriati per soddisfare i requisiti per la marcatura CE e/o UKCA.

Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.3M.com/hearing/certs.

Avviso importante

Scelta del prodotto e utilizzo: molti fattori fuori dal controllo di 3M, noti solo all'utilizzatore, possono influenzare l'uso e le performance di un prodotto 3M per una particolare applicazione.

Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative e norme nazionali e/o europee applicabili. Non valutare o scegliere adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità: ai prodotti 3M si applica una limitazione di responsabilità. Per la dichiarazione di garanzia e la limitazione di responsabilità, fare riferimento al contratto di fornitura o ai termini e condizioni di vendita 3M.

I prodotti 3M per uso industriale e professionale sono indicati, classificati e confezionati per la vendita a clienti dei settori industriali e professionali che sono stati appositamente addestrati per l'utilizzo sul posto di lavoro.

Prodotti per la sicurezza sul lavoro

3M Italia srl
via N. Bobbio 21,
20096 Pioltello (MI)
Tel: 02 7035 1
E-mail: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it

3M (Svizzera) GmbH
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Svizzera
www.3mschweiz.ch/arbeitschutz

Versione 4
Questa versione è l'unico documento applicabile al(a) prodotto(i) dalla rispettiva data di pubblicazione.

© 3M 2023.

3M, E-A-R e UltraFit sono marchi di 3M Company. Tutti i diritti riservati.

Materiali

Inserti auricolari	Elastomero termoplastico
Stelo	PVC riciclato
Cordino	PVC riciclato

Gamma di dimensioni nominali

Dimensioni minime: 7 mm

Dimensioni massime: 11 mm

Valori di attenuazione:

	Frequenza (Hz) <i>f</i>								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	31,4	32,1	31,4	34,9	38,8	36,6	41,3	41,8	37,1	35,9	33,4	37,3
Sf (dB)	2,7	3,3	5,2	6,1	6,0	5,4	5,3	5,3	4,3	4,9	4,6	4,4
APVf (dB)	28,7	28,8	26,2	28,8	32,8	31,2	36,0	36,5	33	31	29	33

Legenda:

f = Frequenza di test

Mf = Valore di attenuazione media

Sf = Deviazione standard

APVf (Mf - Sf) = Valore di protezione prevista

H = Valore di attenuazione ad alta frequenza (riduzione del livello di rumore prevista per il rumore con LC - LA = -2 dB)

M = Valore di attenuazione a frequenza media (riduzione del livello di rumore prevista per il rumore con LC - LA = +2 dB)

L = Valore di attenuazione a frequenza bassa (riduzione del livello di rumore prevista per il rumore con LC - LA = +10 dB)

SNR = Single Number Rating (valore che viene sottratto dal livello di pressione acustica ponderato C misurato, LC, al fine di valutare il livello di pressione acustica ponderato A percepito dall'orecchio).

Le informazioni sulla durata di conservazione e sulla vita utile sono disponibili nelle istruzioni per l'utente.