

3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片 施工規範

要 點

- 建議產品施工溫度範圍：15°C ~38 °C 。
 - 使用環境：應避免常態使用於液體浸漬、高溫(50 °C)及高濕度環境。
 - 施工基材須確保清潔乾燥。
 - 基材本身如有滲水或其他不良現象，可能造成黏著力降低。
 - 表面禁止使用強酸或強鹼性清潔劑(pH6~8)。
 - 施工後達到最高黏著強度所需時間：視基材或環境的不同，至少需要3~7日。
 - 禁止使用硬質或研磨之材料清潔表面。
 - 基材因表面不同，會產生不同的黏著強度，如矽酸鈣板、麗光板，可配合助黏劑使用，以達到良好的黏著力。
 - 施工方式：乾貼 (DG系列除外)。
- * 注意：移除DI-NOC™ 特耐裝飾軟片於石膏板、矽酸鈣板、合板或MDF類基材時會造成表面的破壞。