



Fita Repolpável SFS R5348

Dados Técnicos

Novembro/16

Descrição do Produto A fita SFS R5348 trata-se de dupla-face repolpável laminada com liner bipartido de fácil remoção.

Construção do Produto	Dorso	Adesivo	Liner	Cor
	Papel repolpável	Repolpável	Papel repolpável tratado	Emenda – Azul Tab – Branco

Propriedades do Produto Nota: as seguintes informações técnicas e dados somente devem ser considerados representativos ou típicos e não devem ser usados para fins de especificação

	R5348
Espessura da fita (mm) – sem liner	0,11
Espessura do liner (mm)	0,06
Espessura da fita de emenda (mm)	0,06
Espessura da tab (mm)	0,05
Repolpabilidade	Completa*
Resistência a temperatura	Até 175 °C**

* Repolpabilidade analisada em acordo com a TAPPI UM-213, Procedimento A. É importante seguir a medida de peso e quantidade para a fibra, fita de emenda e água. Resultados não representativos podem ocorrer se os procedimentos de testes não forem seguidos.

** Conforme testado em laboratório, porém a resistência a temperatura depende do tensionamento da máquina, superfície do papel, aplicação, pressão, etc.

Características

- Aceita tratamento e impressão
- Alta adesão inicial em diferentes superfícies de papéis e filmes
- Emenda rápida e fácil
- Ótimo range de aplicação: 21 a 38 °C
- Embalada em sacos plásticos selados assegurando a estabilidade do produto para um desempenho consistente
- Para melhor resultado na aplicação deve ser realizado pressão sobre a fita para criar a melhor adesão possível entre a fita e o papel
- Sem necessidade de construções complexas de emenda e múltiplas fitas
- Redução de custos por obter emenda mais eficiente e consistente
- Rápida e fácil aplicação em 4 etapas simples
- Alta área de adesão na superfície do papel
- Permite transição de emenda suave
- Reduz a probabilidade de interrupção da seqüência de operações
- Abertura fácil e limpa sem delaminação de papel
- Uma fita para atender todas as necessidades de emenda

Características (continuação)	<ul style="list-style-type: none"> • Força de abertura da fita desenvolvida e adequada para as impressoras de alta velocidade presentes no mercado • Ideal para preparação de emenda fora de linha e subsequente estoque da bobina
Idéias de Aplicação	<ul style="list-style-type: none"> • Emenda automática com separação da fita para uso em operações de impressão de jornal ou embalagens flexíveis, incluindo processos em alta velocidade • Ideal para impressão de jornal, rotogravura e flexografia onde fita com adesivo sensível a pressão é requerida para substituir adesivo líquido • Emenda automática para papeis em baixa temperatura (próxima a temperatura de congelamento).
Estocagem	Estocar em condições normais de 16 a 27°C e 40 a 60% de umidade relativa na embalagem original.
Garantia (Shelf Life)	Para obter o melhor desempenho use o produto até 12 meses a partir da data de fabricação
Nota Importante	<p>Alguns fatores podem não ser de conhecimento e controle da 3M e podem afetar o desempenho e as características dos produtos em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização.</p> <p>Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo: óleo, pó ou poeira em metais, desmoldantes em plásticos, fibras em papeis, reduzindo a força de adesão e prejudicando o desempenho da fita adesiva.</p>



Fitas & Especialidades Industriais
 3M do Brasil Ltda.
 Via Anhanguera km110,
 Campinas SP
 CEP 13181-900

Linha Aberta
 Fone 0800-0132333

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
 Fone: 19 3838-7403
 Fax: 19 3838-6892