

3M™ 782C and 787C Roloc™ Nuovi arrivati nella gamma di dischi fibrati 3M™

3M™ 782C Roloc™

Per acciaio ed acciaio al carbonio



3M™ 787C Roloc™

Per acciaio Inox



I nuovi dischi 3M™ 782C e 787C con attacco Roloc™ sono dotati della rivoluzionaria tecnologia 3M™ PSG. Progettati per ottenere efficienza e durata, questi dischi ad attacco rapido vanno a completare una gamma di formati e grane, per fornire volta per volta un taglio più rapido e durevole.

La vita utile del disco è decisamente più lunga grazie alla capacità del granulo di rinnovarsi, permettendo di lavorare un numero maggiore pezzi per ogni disco.

Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ permette di agganciare i dischi rapidamente, rendendo la sostituzione del disco veloce e semplice.


Utilizzare la tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain permette:

- ▶ Taglio più rapido: Completa più pezzi ogni ora
- ▶ Maggiore durata: Riduci il costo di molatura
- ▶ Minore pressione: Fai lavorare l'abrasivo al posto tuo
- ▶ Utilizzo semplice: Per una maggiore facilità d'uso

Come funziona la tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain:

Il granulo 3M™ PSG usa la tecnologia di microreplicazione per creare spigoli affilati che tagliano facilmente il metallo, lavorando più velocemente, più a lungo ed a temperature più basse rispetto ad un granulo abrasivo tradizionale.

I granuli di abrasivo tradizionale tendono a scavare il metallo, generando calore sul pezzo da lavorare, con conseguente riduzione della vita utile e della velocità di taglio.



3M™ Roloc™ 782C



Prodotto	Grana	Diametro	Max RPM	Pezzi per confezione	Confezioni per cartone	Minimo ordinabile
782C	36+	50mm	25.000	50	4	200
782C	60+	50mm	25.000	50	4	200
782C	80+	50mm	25.000	50	4	200
782C	36+	75mm	20.000	50	4	200
782C	60+	75mm	20.000	50	4	200
782C	80+	75mm	20.000	50	4	200

3M™ Roloc™ 787C




Prodotto	Grana	Diametro	Max RPM	Pezzi per confezione	Confezioni per cartone	Minimo ordinabile
787C	36+	50mm	25.000	50	4	200
787C	60+	50mm	25.000	50	4	200
787C	80+	50mm	25.000	50	4	200
787C	120+	50mm	25.000	50	4	200
787C	36+	75mm	20.000	50	4	200
787C	60+	75mm	20.000	50	4	200
787C	80+	75mm	20.000	50	4	200
787C	120+	75mm	20.000	50	4	200

3M Fibre Disc 782C

Prodotto	Grana	Diametro	Max RPM	Pezzi per confezione	Confezioni per cartone	Minimo ordinabile
782C	36+	100mm	15.200	25	4	100
782C	60+	100mm	15.200	25	4	100
782C	80+	100mm	15.200	25	4	100
782C	36+	115mm	13.200	25	4	100
782C	60+	115mm	13.200	25	4	100
782C	80+	115mm	13.200	25	4	100
782C	36+	125mm	12.000	25	4	100
782C	60+	125mm	12.000	25	4	100
782C	80+	125mm	12.000	25	4	100
782C	36+	180mm	8.500	25	4	100
782C	60+	180mm	8.500	25	4	100
782C	80+	180mm	8.500	25	4	100

3M Fibre Disc 787C

Prodotto	Grana	Diametro	Max RPM	Pezzi per confezione	Confezioni per cartone	Minimo ordinabile
787C	36+	100mm	15.200	25	4	100
787C	60+	100mm	15.200	25	4	100
787C	80+	100mm	15.200	25	4	100
787C	120+	100mm	15.200	25	4	100
787C	36+	115mm	13.200	25	4	100
787C	60+	115mm	13.200	25	4	100
787C	80+	115mm	13.200	25	4	100
787C	120+	115mm	13.200	25	4	100
787C	36+	125mm	12.000	25	4	100
787C	60+	125mm	12.000	25	4	100
787C	80+	125mm	12.000	25	4	100
787C	120+	125mm	12.000	25	4	100
787C	36+	180mm	8.500	25	4	100
787C	60+	180mm	8.500	25	4	100
787C	80+	180mm	8.500	25	4	100
787C	120+	180mm	8.500	25	4	100



Abrasive Systems Division

3M Italia s.r.l.
via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel: 02 7035 1
sistemiabrasivi@mmm.com
www.3Mitalia.it

3M 2017. 3M e Roloc sono marchi registrati di 3M. Tutti i diritti riservati

