


Двусторонняя лента 3M™ GPT-020F

Универсальная лента для большинства применений.








- Высокая начальная адгезия
- Стойкость к высокой температуре и влаге
- Высокая стойкость на отслаивание на различных поверхностях
- Отличная стойкость на сдвиг при высокой температуре
- Удобство использования и переработки благодаря пластиковому защитному слою

**Очень широкий
спектр
склеиваемых
материалов,
таких как:**

- Нержавеющая сталь
- ПЭНД
- АБС
- Акрил
- ПП
- Поликарбонат
- Алюминий
- Стекло

Дизайн в деталях.



Новое поколение тонких двусторонних лент.

GPT-020F

Адгезив	Модифицированный акриловый адгезив
Тип основы (толщина)	ПЭТ 12 микрон
Тип защитного слоя (толщина)	Белый ПП с логотипом 3M 100 микрон
Общая толщина ленты без защитного слоя	200 микрон
Краткосрочная температурная стойкость	190°C
Долговременная температурная стойкость	90°C
Цвет	Прозрачный
Доступные размеры	50 мм x 50 м, 1540 мм x 50 м, 1540 мм x 500 м

3M

**Отдел Промышленные ленты и клеи
3M Россия**
108811, Москва, п. Московский, Киевское ш.,
22-й км, домовл. 6, стр. 1
Офисный парк Comcity
Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru

Клиентский центр
620014, Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, 1а
БЦ «Президент», 11 этаж
Тел.: +7 (343) 228 22 88
Факс: +7 (343) 228 22 99

3M, логотип 3M являются зарегистрированными знаками компании «3M Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3M Компани». © 3M 2020. Все права защищены.