



3M krāsas uzklāšanas process

PERSONĪGĀ DROŠĪBA

- Vairākkārtlietojami respiratori ar pilnu sejas aizsardzību



- Vairākkārtlietojami kombinezoni



- Nitrila cimdi



Prasības labākiem rezultātiem un kvalitātei



- Uzklājiet aizsargplēvi pret netīrumiem, lai smidzināšanas kabīnē uzturētu tīru vidi.
- Izmantojiet 3M Aircare ACU-03, lai iegūtu atbilstošu saspiesto gaisu.
- Izmantojiet 3M aizsargkombinezonus, lai aizsargātu operatoru un darba vide būtu tīrāka.



3M™ aizsargplēve pret netīrumiem — caurspīdīgs, 3M™ aizsargmateriāls pret netīrumiem




3M™ Aircare ACU-03



3M™ aizsargkombinezons 4540+


Krāsu varianta vai krāsu saskaņošanas izvēle



- Izmantojiet 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme, lai notīrītu krāsu un atklātu virsmu precīzai krāsu saskaņošanai.
 - Ja izmantojat jaunākās spektrometra tehnoloģijas, pēc 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme ieteicams veikt papildu pulēšanas darbību ar 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE (zils vāciņš).
- Padoms. Personīgas krāsu bibliotēkas izveidošana nākotnē jums atvieglos dzīvi, jo varēsiet atkārtoti izmantot savas izsmidzināšanas kartes.



3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme



3M™ Hookit™ rievots putu paliktnis, 75 mm



3M™ PPS™ krāsu pārbaudes indikators II

Pamata pārklājuma sajaukšana



- Dažādi 3M™ PPS™ 2.0 sērijas izmēri ļauj veikt visbiežākos remontdarbus jūsu darbnīcā.
 - Izmantojot 3M™ PPS™ 2.0 sēriju, papildu jaukšanas kauss nav nepieciešams.
 - Tā kā filtrs ir tieši integrēts 3M™ PPS™ 2.0 sērijas vāciņā, papildu filtrēšanas posms nav nepieciešams.
- Piezīme. Pareizi izvēloties vajadzīgo formātu, samazināsies iespēja pārjaukt pamata pārklājuma materiālu.



3M™ PPS™ 2.0 sērijas izsmidzināšanas kausa sistēmas komplekts, liels 850 ml, standarta 650 ml, vidējs 400 ml, mini 200 ml



Jaunie 3M™ PPS™ 2.0 sērijas adapteri



3M™ PPS™ vāciņa un ieliktna dozatori

Pamatnes pārklājuma uzklāšana



- Notīriet virsmu, izmantojot krāsu ražotāja vai citu ieteikto produktu. Vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus.
- Pirms pamatnes pārklājuma uzklāšanas notīrīt virsmu ar putekļu drāniņu.
- Vienmēr ievērojiet krāsu ražotāju ieteikumus par pamata pārklājuma uzklāšanas procesu.
- Pabeidzot izsmidzināšanu, atvienojiet gaisa vadu, apgrieziet pistoli un velciet triggeri, lai pārpalikuma krāsa nonāktu kausā. Saudzīgi pasīti pa 3M™ PPS™ 2.0 sērijas vāciņu un ieliktni uz virsmas, lai mazinātu šķidrums spiedienu uz virsmu un ļautu tam iepulst atpakaļ ieliktni.



3M™ profesionālās paneļa salvetes



3M™ Tack Cloth Aqua

Caurspīdīga pārklājuma sajaukšana



- Dažādi 3M™ PPS™ 2.0 sērijas izmēri ļauj veikt visbiežākos remontdarbus jūsu darbnīcā.
- Piezīme. Mūsdienu caurspīdīgā pārklājuma tehnoloģijas ir nepieciešams sajaukt pēc pieprasījuma, lai paātrinātu darbmūža ilgumu! Izvēlieties vajadzīgo formātu, kas samazina iespējamību, ka caurspīdīgais pārklājums tiek uzklāts par daudz uz lietotā materiāla, kas šobrīd sāk reakcijas laiku!



3M™ PPS™ 2.0 sērijas izsmidzināšanas kausa sistēmas komplekts, liels 850 ml, standarta 650 ml, vidējs 400 ml, mini 200 ml



3M™ PPS™ 2.0 sērijas UV komplekts

Caurspīdīga pārklājuma uzklāšana



- Vienmēr ievērojiet krāsu ražotāju ieteikumus par caurspīdīga pārklājuma uzklāšanas procesu.
 - 3M™ PPS™ 2.0 sērija ievērojami samazina tīrīšanas darbus un skaidri samazina šķīdinātāja patēriņu.
- Padoms. Lai droši izmantotu un pareizi iznīcinātu, papildus vietējiem noteikumiem vai varas iestāžu informācijai skatiet krāsas vai šķīdinātāja drošības datu lapu (SDS).




3M™ PPS™ 2.0 sērijas UV komplekts



3M™ PPS™ 2.0 sērija

Piespiedu žāvēšana



- Lūdzu, ievērojiet krāsas ražotāja ieteikumus attiecībā uz: objekta temperatūru un žāvēšanas laiku.
- Piezīme. Žūšanas kvalitātei ir pozitīva ietekme uz virsmas gala pulēšanas īpašībām. Piespiedu žāvēšana paātrina pulēšanas procesu un vienlaikus nodrošina vienmērīgu krāsas žūšanu. Caurspīdīgs pārklājums, kas ir vienmērīgi sacietējis un ir vieglāk pulējams.