

3M™ Limpiador de Contactos de secado rápido 16-102

Hoja de datos

Mayo 2026

Descripción de Producto

El Limpiador de Contactos de Secado Rápido 3M™ 16-102 es una mezcla en aerosol de disolventes orgánicos formulada para eliminar la suciedad y otros contaminantes de equipos eléctricos.

Características



Precaución

Los disolventes pueden dañar algunas superficies de plástico. Pruebe la compatibilidad de todos los artículos de plástico antes de usarlos.

- No mancha
- Seca rápido
- No deja residuos
- No contiene CFC
- Aerosol de fácil aplicación
- Equipado con un tubo de extensión para alcanzar áreas difíciles de aplicar

Aplicaciones



Advertencia

Este producto es inflamable. No utilice equipos energizados.

Limpia polvo, suciedad y otros contaminantes de componentes eléctricos y electrónicos como conjuntos electromecánicos, placas de circuitos, disyuntores, controles de motores, enchufes, conectores y terminales, mientras se seca rápidamente y sin dejar residuos.

Se puede encontrar otra información de precaución y primeros auxilios para este producto en su Hoja de datos de seguridad del material y en el envase del producto.

Propiedades típicas

Estos datos no deben utilizarse para especificaciones. Los valores son típicos y no deben considerarse mínimos ni máximos.

Propiedades Físicas	
Propiedad	Valor
Color	Sin Color
Punto de inflamabilidad (T.C.C.)	<-8°C (17.6°F)
COV sin H2O & disolventes exentos	75%

Datos de pruebas Las pruebas realizadas con el limpiador de contactos de secado rápido 3M™ 16-102 muestran que puede eliminar eficazmente la suciedad y otros contaminantes de equipos delicados y es una solución de secado rápido que no deja residuos.

3M™ Quick Drying Contact Cleaner 16-102

Técnicas de aplicación

El envase en aerosol facilita el uso del producto 16-102. El tubo extensor incluido permite una pulverización más precisa en zonas de difícil acceso o áreas pequeñas donde se requiere una mayor precisión en la aplicación.

Instrucciones de uso

1. Apague los equipos eléctricos antes de limpiarlos.
2. Gire la boquilla del pulverizador de modo que la flecha apunte a la superficie que desea rociar.
3. Mantenga el envase a una distancia de 20-25 cm de la superficie y aplique el producto de manera uniforme.
4. Para áreas pequeñas o de difícil acceso, utilice el tubo extensor incluido.
5. Asegúrese de que la zona limpiada esté completamente seca antes de volver a conectar la corriente eléctrica.

Disponibilidad

El limpiador de contactos de secado rápido 3M™ 16-102 está disponible en latas de 16 onzas líquidas, con 12 latas por caja.

Para consultar la disponibilidad, póngase en contacto con su distribuidor local. Los nombres y direcciones están disponibles en 3M.com/Electrical [Dónde comprar] o llamando al 1-800-245-3573.

Mantenimiento

El limpiador no obstruye las boquillas del aerosol ni gotea ni salpica al pulverizar. Mantenga el envase en posición vertical y presione la boquilla completamente hacia abajo al pulverizar.

Almacenamiento

Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Regulatorio

www.3M.com/regs.

Para obtener información normativa, incluyendo RoHS y REACH, visite

Selección de productos y uso

Muchos factores ajenos al control de 3M y que únicamente están bajo el conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación específica. Por lo tanto, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado e idóneo para su aplicación, lo que incluye realizar una evaluación de riesgos laborales y revisar todas las regulaciones y normas aplicables. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto 3M de acuerdo con todas las instrucciones aplicables y con el equipo de seguridad adecuado, o no cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte o daños materiales.

AVISO IMPORTANTE

3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

3M™ Quick Drying Contact Cleaner 16-102

Limitación de reparación y condiciones

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

3M is a trademark of 3M Company.

Este documento es una traducción de la hoja técnica 78-8125-9807-2 Revisión C

División de Mercados Eléctrico

13011 McCallen Pass Bldg. C.

Austin, TX 78753

800 245 3573 FAX

800 245 0329

www.3M.com/electrical

Por favor recicle

© 3M 2025

Todos los derechos reservados

78-9237-9316-6 Rev A