



Nombre	Clean Sanding Disc Cubitron																			
Presentación y referencia	<p>Presentación: 6 in, 5 in Sistema: Discos libre de polvo (170 perforaciones) Empaque: 50 discos / Caja. Granos: P40+, P80+, P120+, P180+, P220+, P240+, P320+, P400+</p>																			
Descripción de producto	<p>Abrasivos especialmente diseñados para cortar un 30 % más rápido, por un mayor tiempo y con un rayado más uniforme, esto debido al patrón multi-perforado con 170 perforaciones que captura y remueve más polvo comparado con el sistema de 6 agujeros ideal para las necesidades del taller para las operaciones de hojalatería y pintura.</p> <p>Este producto fue diseñado especialmente para operaciones con discos en donde son necesarias zonas de trabajo libres de polvo, presenta un 93% de abrasivo sobre la superficie.</p>																			
Construcción de producto	<p>Constitución principal: Mineral cerámico exclusivo de 3M, agente anti tapado exclusivo de 3M, grano cerrado.</p>																			
Propiedades Físicas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Características</th> <th>734U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mineral</td> <td>Cubitron II™</td> </tr> <tr> <td>Respaldo</td> <td>Papel peso "C"</td> </tr> <tr> <td>Adhesivo</td> <td>Resina</td> </tr> <tr> <td>Granulometría</td> <td>FEPA</td> </tr> <tr> <td>Revestimiento</td> <td>Cerrado</td> </tr> <tr> <td>Perforaciones</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>Granos Disponibles</td> <td>P40+, P80+, P120+, P180+, P220+, P240+, P320+</td> </tr> </tbody> </table>	Características	734U	Mineral	Cubitron II™	Respaldo	Papel peso "C"	Adhesivo	Resina	Granulometría	FEPA	Revestimiento	Cerrado	Perforaciones	170	Granos Disponibles	P40+, P80+, P120+, P180+, P220+, P240+, P320+			
Características	734U																			
Mineral	Cubitron II™																			
Respaldo	Papel peso "C"																			
Adhesivo	Resina																			
Granulometría	FEPA																			
Revestimiento	Cerrado																			
Perforaciones	170																			
Granos Disponibles	P40+, P80+, P120+, P180+, P220+, P240+, P320+																			
Identificación Anclaje	<p>Cada embarque puede ser identificado por el nombre del producto, número de lote y tamaño de grano. El sistema Hookit™ Hook & Loop exclusivo de 3M.</p>																			
Accesorios	<p>Respaldo Hookit™ para Hojalatería con 25 agujeros / NP. 5865 Respaldo Hookit™ para Pintura con 25 agujeros / NP. 05551 Inter respaldo Hookit™ con 25 agujeros / NP. 05777</p>																			
Características	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Características</th> <th>Ventajas</th> <th>Beneficios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mayor extracción de polvo</td> <td>Mejor vista del área de trabajo</td> <td>Satisfacción del cliente</td> </tr> <tr> <td>Mayor vida del abrasivo</td> <td>Mayor productividad</td> <td>Reducción de tiempo y dinero</td> </tr> <tr> <td>Facilidad de remoción del disco</td> <td>Puede ser utilizado en diferentes aplicaciones</td> <td>Fácil de usar - incrementa la productividad, reducción de tiempo y dinero</td> </tr> <tr> <td>Menos tapado del abrasivo</td> <td>Mayor vida del abrasivo</td> <td>Incrementa la productividad, fácil de usar, menor material utilizado, reducción de tiempo y dinero</td> </tr> <tr> <td>Menos polvo en la reparación</td> <td>Reduce la contaminación</td> <td>Fácil de usar - reduce retrabajos, tiempo y dinero, mejora la calidad</td> </tr> </tbody> </table>	Características	Ventajas	Beneficios	Mayor extracción de polvo	Mejor vista del área de trabajo	Satisfacción del cliente	Mayor vida del abrasivo	Mayor productividad	Reducción de tiempo y dinero	Facilidad de remoción del disco	Puede ser utilizado en diferentes aplicaciones	Fácil de usar - incrementa la productividad, reducción de tiempo y dinero	Menos tapado del abrasivo	Mayor vida del abrasivo	Incrementa la productividad, fácil de usar, menor material utilizado, reducción de tiempo y dinero	Menos polvo en la reparación	Reduce la contaminación	Fácil de usar - reduce retrabajos, tiempo y dinero, mejora la calidad	 <p>Abrasivo convencional Grano de corte preciso 3M</p>
Características	Ventajas	Beneficios																		
Mayor extracción de polvo	Mejor vista del área de trabajo	Satisfacción del cliente																		
Mayor vida del abrasivo	Mayor productividad	Reducción de tiempo y dinero																		
Facilidad de remoción del disco	Puede ser utilizado en diferentes aplicaciones	Fácil de usar - incrementa la productividad, reducción de tiempo y dinero																		
Menos tapado del abrasivo	Mayor vida del abrasivo	Incrementa la productividad, fácil de usar, menor material utilizado, reducción de tiempo y dinero																		
Menos polvo en la reparación	Reduce la contaminación	Fácil de usar - reduce retrabajos, tiempo y dinero, mejora la calidad																		



Clean Sanding Disc Cubitron II

Almacenaje	<ul style="list-style-type: none">• Se recomienda sean almacenados bajo una temperatura de 10 – 38 °C, con una humedad relativa de entre 30 – 70%.• Este producto no presenta degradación en su desempeño con respecto al tiempo. Se recomienda su uso dentro de los 24 meses posteriores a su compra.
Instrucciones de seguridad	✓ Mantenga el producto fuera del alcance de fuego.
Aviso Importante	3M NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, MAS NO LIMITÁNDOSE A, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN IMPLICADA O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación del usuario. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en una aplicación específica. Dada la variedad de factores que pueden afectar el desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.
Para información adicional	Para información adicional ó para solicitar información de un agente de ventas, llame sin costo al 1-800-712-2527. En México al teléfono: (55) 5270-0400
Limitaciones de reparación y condiciones	Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, EL REMEDIO EXCLUSIVO, A OPCIÓN DE 3M, SERÁ EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO 3M. 3M no será responsable, en ninguna otra forma, de pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales, sin importar la teoría legal aplicada, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.
Información técnica y datos	La información técnica y los datos, las recomendaciones, y otras declaraciones proporcionadas se basan en las pruebas de campo que pueden ser confiables, pero la exactitud ó lo completo de tal información no está garantizada.
3M 3M México S.A. de C.V. Av. Sta. Fe No. 190 Tel: 5270-0400	Elaboró: Antonio Hernandez Escobar Transportation Technical Service Engineer Tel: (52) 52700400 Ext. 1865 E-mail: ahernandezescobar@mmm.com www.3M.com

Fin de Documento