



Primer P-8215 / P94 (EUA)

Dados Técnicos

Nov/2016

Descrição do Produto O Primer P-8215 / P94 pode ser usado para promover a adesão das fita 3M a diversas superfícies, como: polietileno, polipropileno, ABS, blendas de PET/PBT, concreto, madeira, vidro metal e chapas metálicas pintadas.

Propriedades Físicas Típicas e Características de Desempenho **Observação: Os seguintes dados e informações técnicas devem ser considerados apenas representativos ou típicos e não o devem ser usados para propósitos de especificação.**

Sólidos:	Aproximadamente 6%
Cor:	Âmbar
Flashpoint:	- 20 °C
Rendimento:	15 m ² / l - aproximadamente
Viscosidade:	35 +/- 5 cps
Embalagem:	Latas com 940 ml.

Técnicas de Aplicação **Preparação da Superfície:** A superfície do substrato deverá ser limpada esfregando-se um pano limpo e que não solte fiapos , embebido com álcool isopropílico.

Aplicação: Agite o P-8215 / P94 antes de usar. Aplique , sobre o substrato limpo e seco, uma camada fina e uniforme de primer, usando somente a quantidade necessária para cobrir a superfície.

Espre que o primer seque totalmente antes de aplicar a fita adesiva. Normalmente, um período de 5 minutos á temperatura ambiente é suficiente para total secagem do primer. Superfícies porosas podem duas aplicações de Primer P-8215 / P94 para se conseguir uma cobertura total e uniforme. Antes de aplicar a segunda camada, deve - se aguardar a total secagem da primeira camada. O Primer 8215 pode ser aplicado com pincel. Também pode - se usar um revólver de pintura, cilindro gravado ou outro tipo de equipamento similar..

Limpeza: O excesso de Primer P-8215 / P94 pode ser removido esfregando - se vigorosamente um pano embebido em álcool isopropílico.

Primer P-94/P-8215

**Prazo de
Validade:**

A 3M do Brasil Ltda. garante esses produtos por um período de 18 meses, desde que armazenados à temperaturas inferiores a 30 °C, na embalagem original, que seja transferida da embalagem original para a de utilização, somente a quantidade necessária para uso e que a embalagem original seja mantida hermeticamente fechada para evitar evaporação.

**Notas
Importantes**

Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados pelo cliente antes de sua utilização.



Fitas e Adesivos Industriais

3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas
SP CEP 13181-900

Linha Aberta
Fone 0800-132333

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (19) 3838.6229
Fax (19) 3838.6892
