

Primer Para Fita P-8250

Boletim Técnico

Maio / 2013

Descrição do Produto O Primer para fita P-8250 3M™ pode ser usado para promover a adesão de fitas 3M a superfícies como polietileno, polipropileno, ABS, blendas PET/PBT, concreto, madeira, vidro, metal e superfícies de metal pintadas.

Propriedades físicas típicas características de desempenho

Nota: As seguintes informações e dados técnicos devem ser considerados apenas representativos ou típicos e não devem ser utilizados para fins de especificação.

Teor de sólidos	Aproximadamente 6%
Cor	Amarelo claro translúcido – Laranja escuro translúcido
Ponto de Fulgor	-20°C (-4°F)
Cobertura	14,7 m ² /L (600 ft ² /galão)
Viscosidade	Máximo de 35 cps
Peso líquido	0,82 g/cm ³

Técnicas de Aplicação

Preparação da superfície: A superfície de colagem deve estar relativamente limpa e seca. Superfícies contaminadas devem ser limpas com álcool isopropílico, utilizando pano limpo e sem fiapos.

Aplicação: Agite bem Primer P-8250 3M antes de usar. Aplique um revestimento fino e uniforme na superfície a ser adesiva usando a quantidade mínima que revestirá totalmente a superfície. Deixe o Primer P-8250 3M secar completamente antes de aplicar a fita. Verifique se a superfície preparada permanece livre de contaminantes antes de aplicar a fita. Superfícies porosas podem requerer 2 aplicações do Primer P-8250 3M para cobertura uniforme e boa adesão. Deixe a primeira aplicação do primer secar antes de aplicar a segunda demão. O Primer P-8250 3M pode ser aplicada com pincel, pistola de fluxo pressurizada, rolo serrilhado ou outro tipo de equipamento de aplicação semelhante.

Primer Para Fita P-8250

Validade

12 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado no recipiente original a 15-27°C (60-80°F).

- Mantenha o Primer de fita P-8250 3M no recipiente original.
 - Transfira apenas uma pequena quantidade para um frasco de trabalho para uso.
 - Mantenha o recipiente original bem fechado para evitar a evaporação do solvente.
-

Informação Técnica

As informações técnicas, recomendações e outras declarações contidas neste documento são baseadas em testes ou experiências que a 3M acredita serem confiáveis, mas a precisão ou integridade de tais informações não é garantida.



3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, km110

Caixa Postal 123 – Campinas – SP

CEP 13001-970

Fale com a 3M

0800-132333
