

SEGURIDAD PERSONAL

- Mascarilla de partículas de confort P3
- Protección auditiva
- Gafas de confort
- Reutilizable en general
- Guantes de seguridad

Eliminación de Defectos Pequeños (Motas)



- Quite la mota con un disco 3M™ Finesse-it™ Trizact™ de 32 mm y grano 3000 en la herramienta quitamotas.



3M™ Finesse-it™ Trizact™ Disco abrasivo de acabado 466LA



3M™ Finesse-it™ Lijadora Neumática, 65993

Eliminación de Defectos Grandes (Piel de naranja o Descolones)



- Reduzca los arañazos con el disco abrasivo de acabado soporte espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, de grano 5000, 75 mm, en una lijadora orbital.



3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado soporte espuma 443SA, 5000, 75 mm



3M™ Lijadora orbital eléctrica o neumática, 75 mm




- Lije la zona con el disco abrasivo de acabado soporte film 3M™ Hookit™ 260L++, grano P1500 - P2000.




3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado soporte film 260L++, 150 mm



3M™ Lijadora orbital eléctrica o neumática, 150 mm



3M™ Hookit™ Interface de lijado



- Lije la zona con el disco abrasivo de acabado soporte espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, grano 3000, 150 mm, en una lijadora orbital.
- Reduzca los arañazos con el disco abrasivo de acabado soporte espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, de grano 5000, 150 mm, en una lijadora orbital.



3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado soporte espuma 443SA, 3000, 150 mm



3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado soporte espuma 443SA, 5000, 150 mm



3M™ Lijadora orbital eléctrica o neumática, 150 mm

Paso de pulido



- Añada una pequeña cantidad de desbastado de corte rápido Fast Cut Plus Extreme 3M™ Perfect-It™ sobre la boina de espuma verde de la pulidora rotativa.
- Pula con un patrón de solapamiento y con velocidad de rotación: 600-1400 rpm
- Al pulir, trate de mantener siempre la boina plana sobre la superficie para evitar saltos. Reduzca la presión hacia el final del paso de abrillantado para permitir una limpieza fácil.

Nota: Cuanto más blando sea el recubrimiento, menor será la temperatura y más bajo el número de RPM.



3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido Fast Cut Plus Extreme



3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma para sistema de conexión rápida, verde




3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma para sistema de conexión rápida, verde, ondulada



3M™ Paño de alto rendimiento

Control



- Si los arañazos de lijado del primer paso de pulido siguen siendo visibles después de inspeccionar la superficie, repita el paso de pulido.

Nota: Es importante asegurarse de eliminar todos los arañazos de lijado en esta etapa, para evitar que reaparezcan al final del proceso de lijado.



3M™ Perfect-It™ Espray de control de defectos



3M™ Bayetas profesionales para paneles


Paso de Abrillantado



- Cambie la boina por una amarilla y añada una pequeña cantidad de abrillantador extrafino Plus 3M™ Perfect-It™ sobre la boina.
- Pula el área y los alrededores siguiendo un patrón de solapamiento con 600-1400 rpm de velocidad de rotación
- Procesamiento: mantenga la boina de pulido plana en la superficie para un acabado brillante y reduzca la presión al final del paso de pulido..
- Limpie cualquier exceso de pulimento e inspeccione el área. La mayoría de colores ya quedan bien así.



3M™ Perfect-It™ Abrillantador extrafino Plus



3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma para sistema de conexión rápida, amarilla, ondulada



3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave altas prestaciones, amarillo

Eliminación de hologramas (opcional)



- Añada el pulimento Ultrafina SE 3M™ Perfect-It™ a la boina de espuma azul en la pulidora.
- Procesamiento: pula a velocidad reducida, con un patrón de solapamiento que cubra generosamente toda la zona.
- Limpie los residuos de pulimento con la bayeta extrasuave azul de alto rendimiento 3M™ Perfect-It™ para evitar generar nuevos microarañazos en la superficie.

Consejo: Mantenga la espuma de la boina de pulido siempre húmeda con pulimento, ya que eso crea una capa más uniforme de pulimento en la superficie y evita la generación de microarañazos de una boina seca.



3M™ Perfect-It™ Pulimento Ultrafina SE



3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma para sistema de conexión rápida, azul, ondulada



3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave altas prestaciones, azul