

SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3  • Protezione acustica  • Occhiali di protezione  • Tuta riutilizzabile  • Guanti di sicurezza 

Rimozione sporchini		<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminare gli sporchini con disco con supporto in film 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grana 3000 con l'apposito utensile.</li> </ul>	 Dischi di finitura 3M™ Trizact™ Hookit™ 466LA, 31,7 mm, P3000	 Mini levigatrice orbitale		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rifinire la superficie con il disco di finitura 3M™ Trizact™ 443SA, grana 5000, 75mm su levigatrice rotorbitale.</li> </ul>	 Disco abrasivo di finitura 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 75 mm, 5000	 Levigatrice rotorbitale 3M™, 75 mm		
Rimozione difetti su superfici ampie		<ul style="list-style-type: none"> <li>Carteggiare l'area con il disco abrasivo di finitura Purple 3M™ Hookit™ 260L, grana P1500 - P2000.</li> </ul>	 Disco di finitura 3M™ Hookit™ 260L grana P1500 - P2000	 Levigatrice rotorbitale 3M™ da 150 mm	 Interfaccia spugnosa multiforata 3M™	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Carteggiare l'area con il disco di finitura 3M™ Trizact™ 443SA, grana 3000, 150mm su levigatrice orbitale.</li> <li>Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 5000, 150 mm su levigatrice orbitale.</li> </ul>	 Disco abrasivo di finitura 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 3000, 150mm	 Disco abrasivo di finitura 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 5000, 150mm	 Levigatrice rotorbitale 3M™ da 150 mm	
Lucidatura con pasta abrasiva		<ul style="list-style-type: none"> <li>Versare una piccola quantità di pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme su un tampone in spugna verde sulla lucidatrice rotativa.</li> <li>Lucidare in sovrapposizione con velocità rotativa: 600-1400 giri al minuto.</li> <li>Durante la lucidatura, cercare sempre di mantenere l'interfaccia piatta sulla superficie per evitare rimbalzi. Ridurre la pressione verso la fine della fase di lucidatura per consentire una facile pulizia.</li> </ul> <p>Nota: Più morbido è lo strato, più bassi dovranno essere temperatura e giri al minuto.</p>	 Pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme	 Tampone di lucidatura verde piatto a doppia faccia 3M™ Perfect-It™ Quick Connect	 Tampone di lucidatura verde ondulato a doppia faccia 3M™ Perfect-It™ Quick Connect	 Panno ad alte prestazioni 3M™
	Controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se i segni di carteggiatura del primo passaggio di lucidatura dovessero ancora essere visibili dopo aver controllato la superficie, ripetere il passaggio di lucidatura!</li> </ul> <p>Nota: È importante assicurarsi di rimuovere tutti i segni di carteggiatura in questa fase, al fine di evitare che ricompaiano al termine del processo di lucidatura.</p>	 Pulitore 3M™	 Panno professionale 3M™	
Lucidatura con pasta abrasiva fine			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire il tampone con uno giallo e applicare una piccola quantità di pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus sul tampone.</li> <li>Lucidare l'area e la zona circostante in sovrapposizione con velocità rotativa 600-1400 giri al minuto</li> <li>Mantenere il tampone di lucidatura perfettamente in piano sulla superficie per una finitura lucida, ridurre la pressione verso la fine della fase di lucidatura.</li> <li>Pulire ed ispezionare l'area; sulla maggior parte dei colori la finitura sarà già brillante.</li> </ul>	 Pasta abrasiva fine 3M™ Perfect-It™ Extra Fine	 Tampone di lucidatura giallo ondulato a doppia faccia 3M™ Perfect-It™ Quick Connect	 Panno ad alte prestazioni 3M™
	Rimozione di aloni (Opzionale)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Applica il polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE sul tampone in spugna blu sulla lucidatrice rotativa.</li> <li>Lucidare a velocità ridotta, muoversi in sovrapposizione coprendo l'intera area.</li> <li>Rimuovere i residui di lucidatura con il panno extra-morbido 3M™ Perfect-It™ ad alte prestazioni per evitare di generare nuovi micro graffi sulla superficie.</li> </ul> <p>Suggerimento: Mantenere sempre umida la spugna di lucidatura (usando il polish), per realizzare una lucidatura più uniforme sulla superficie e impedire la formazione di micro graffi.</p>	 Polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE	 Tampone di lucidatura blu ondulato a doppia faccia 3M™ Perfect-It™ Quick Connect	 Panno ad alte prestazioni 3M™