

QS 200 Kaltschrumpf-Verbindungsmuffe mit Kaltschrumpf-Außenmantel und Schraubverbinder

93-AK 6xx-1/C Serie



1. Produktbeschreibung

Die 3MTM QS 200 Kaltschrumpf-Verbindungsmuffen sind für alle kunststoffisolierten Einleiterkabel mit Kupferdrahtabschirmung nach VDE 0276-620 bis 24kV U_{max} geeignet. Die 93-AK 6xx-1/C Verbindungsmuffen bestehen aus dem kaltschrumpfenden Isolierkörper QS 200 mit integrierter Feldsteuerlage, innerer Elektrode, Silikonelastomerisolierung und äußerer Leitschicht, Kupfer-Gewebeschlauch, Rollfedern und dickwandigen kaltschrumpfenden Schläuchen aus EPDM Kautschuk als äußeren Schutz. Die Garnituren enthalten Schraubverbinder vom Typ SICON.

2. Anwendung

Die Verbindungsmuffen sind geeignet für erdverlegte Anwendungen bis zu einer Spannung von $24kV\ U_{max}$. Der Kaltschrumpf-Isolationskörper ermöglicht eine schnelle und sichere Installation.

Zudem bietet die Kaltschrumpftechnik einen großen Anwendungsbereich von 50mm² bis zu 1000 mm². Das Verbinden von Kabeln unterschiedlicher Querschnitte ist innerhalb des Anwendungsbereiches einer Garnitur möglich.

3M Deutschland GmbH Elektro- und Telekommunikations-Produkte Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss · Internet: www.3M.de/ Reference: AABBDD25618#DE_02

© 3M 2014 All Rights Reserved.

Ausgabedatum 08.09.2017 Ersetzt: 09.02.2017

3. Typische Eigenschaften

3.1 Nennspannungen U₀/U(U_{max})

93-AK Serie: 8,7/15(17,5)kV, 12/20(24)kV und 12,7/22(24)kV

3.2 Typ Prüfung

Typprüfung gemäß DIN EN 61442 und DIN VDE 0278-629-1 (CENELEC HD 629.1 S2)

4. Anwenderinformation

4.1 Produktmerkmale

- Der QS 200 ist ein kaltschrumpfender, mehrschichtiger Silikonelastomer-Muffenkörper
- mit integrierter Feldsteuerlage, leitfähiger Elektrode, Isolierung und äußerer Leitschicht in einem Bauteil.
- Der QS 200 Muffenkörper wird auf einer entfernbaren Kunststoff-Stützwendel geliefert.
 Zur Installation wird die Stützwendel unter Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn herausgezogen und der Muffenkörper schrumpft auf die Verbindung auf.
- Kaltschrumpftechnik erlaubt eine einfache, schnelle, sichere und werkzeugfreie Montage.
 Keine Flamme notwendig zum Aufschrumpfen des Muffenkörpers.
- Excellente Materialeigenschaften ermöglichen eine Anwendung des Kaltschrumpf-Muffenkörpers bei Temperaturen von -20°C bis + 50°C.
- Der enthaltene SICON Schraubverbinder erlaubt eine schnelle und einfache Montage.
- Abdeckung mehrerer Leiterguerschnitte mit einer Garnitur ist möglich.
- Lötfreie Erdverbindung mittels Kupfer Gewebeschlauch und Rollfedern.
- Der zweiteilige, dickwandige Kaltschrumpfaußenschlauch aus EPDM Kautschuk schützt die Verbindung vor mechanischen Einflüssen und gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Er lässt sich ineinander schieben und bietet dadurch eine äußerst kurze Parkposition auf dem Kabel.
- Keine Spezialwerkzeuge zur Erstellung der Verbindungsmuffe notwendig.

3M Deutschland GmbH Elektro- und Telekommunikations-Produkte Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss · Internet: www.3M.de/ Reference: AABBDD25618#DE_02

© 3M 2014 All Rights Reserved.

Ausgabedatum 08.09.2017

Ersetzt: 09.02.2017

4.2 Auswahltabelle Garnituren

Garnituren Typ	Abmessungen für kunststoffisoliertes Kabel				
	Durchmesser über Kabelmantel	Durchmesser über	Leiter Querschnitt ¹ (mm²)		Verbinder in der Garnitur Typ SICON
	Max. (mm)	Isolierung (mm)	8,7/15(17,5)kV	12/20(24)kV 12,7/22(24)kV	
93-AK 620-1/C	46	19,1 – 38,0	95 - 240	50 - 240	332 592 010
93-AK 621-1/C	46	19,1 – 38,0	95 - 300	95 - 300	332 602 010
93-AK 630-1/C	60	26,1 – 45,0	300 - 630	300 - 630	332 603 010
93-AK 650-1/C	74	41,0 - 53,0	800 - 1000	800 - 1000	332 590 013

¹ Der Anwendungsbereich kann basierend auf dem Durchmesser über Isolierung variieren.

4.3 Lagerfähigkeit und Lagerungshinweise

Die Lagerzeit der QS 200 Verbindungsmuffen beträgt 36 Monate ab Datum der Fertigung, wie auf dem Etikett gekennzeichnet, und Lagerung bei -40°C bis +50°C und relativer Feuchte < 70%.

Zusätzlich ist das Ablaufdatum auf dem Etikett der Garnitur aufgedruckt.

5 Zusätzliche Information

Zusätzliche Informationen können unter der, am Seitenende, angegebenen Adresse angefordert werden.

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die nach Standardtestmethoden bestimmt wurden. Diese Werte sind nicht für Spezifikationszwecke vorgesehen.

Die Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richtet sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Regelungen vorgehen. 3M ist eine Marke der 3M Company

3M Deutschland GmbH Elektro- und Telekommunikations-Produkte Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss · Internet: www.3M.de/ Reference: AABBDD25618#DE_02

© 3M 2014 All Rights Reserved.

Ausgabedatum 08.09.2017

Ersetzt: 09.02.2017