

## RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO, SE RUEGA LECTURA

### Eslinga de posicionamiento 3M™ PROTECTA® Manustop

La eslinga de posicionamiento 3M™ PROTECTA® Manustop es una eslinga de restricción de posicionamiento para uso de un solo trabajador. Esta eslinga cuenta con la certificación EN358:1999. El propósito de estas recomendaciones del producto es proporcionar información sobre recientes inconsistencias en los resultados de las pruebas de este producto respecto al estándar.

Entre los números de pieza afectadas por este aviso de producto se encuentran: 5009110 (AF764), 5009111 (AF764T10), 5009112 (AF764T2), 5009113 (AF764TG2) y 5009126 (AF795T2).

Como parte del compromiso continuado de los equipos de protección contra caídas de 3M para suministrar equipos de seguridad de alta calidad, estamos proporcionando a nuestros clientes la siguiente información relacionada con el catálogo de eslingas de posicionamiento 3M™ PROTECTA® Manustop. Durante las pruebas estáticas recientes de estas eslingas (y su dispositivo de ajuste de cuerda asociado), encontramos algunos resultados de pruebas fuera del rango normal que esperaríamos para este producto. Según la norma EN358:1999, la eslinga de cuerda debe sostener una carga estática de 15 kN durante 3 minutos. En las pruebas en muestras de eslingas de cuerda de 12,5 mm de diámetro, se utilizaron cargas comprendidas entre 14,1 kN y 16,8 kN, y algunas no resistieron de manera consistente la carga requerida durante los 3 minutos completos. En las pruebas en muestras de cuerda de 14,0 mm de diámetro, se utilizaron cargas comprendidas entre 14,2 kN y 17,5 kN, y algunas no resistieron de manera consistente la carga requerida durante los 3 minutos completos.

Nuestra investigación ha concluido que 2 lotes de ajustadores de cable suministrados por otro proveedor contribuyen a esta condición. Las eslingas de posicionamiento Manustop afectadas se pueden identificar asegurándose primero de que tiene una unidad identificada con uno de los números de pieza afectados indicados anteriormente y comprobando que el código de lote estampado en el ajustador de la cuerda (véase la imagen) es 18P1 o 19P1.

Estas eslingas de posicionamiento Manustop superan todos los requisitos dinámicos de la norma EN358:1999 y detienen con seguridad una caída. Sin embargo, debido a la reciente inconsistencia en el cumplimiento de la parte de carga estática de la norma y a los volúmenes tan bajos asociados con estas unidades, hemos decidido cancelar estos productos.

No tenemos conocimiento de ningún accidente o lesión relacionada con la condición mencionada en las versiones de cable de 12,5 mm o 14,0 mm de este producto. No hemos recibido ninguna queja de los clientes con respecto a este problema, pero lo hemos identificado a través de pruebas internas.

Usuario final: Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede ponerse en contacto con el equipo de Atención al Cliente de 3M a través del +33 (0) 4 83 58 08 08 o [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com).

Distribuidores: Póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente +33 (0) 4 83 58 08 08o en [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com) para obtener una lista de todas las eslingas afectadas que se le vendieron. Envíe este aviso a cualquiera de sus clientes/usuarios que hayan comprado estas eslingas.

3M Fall Protection



Eslinga de posicionamiento Manustop



Ubicación del código de lote en el ajustador de cuerda