



**PROTECTA**

Fall Protection

# Systeme de ligne de vie verticale 3M<sup>TM</sup> Protecta<sup>®</sup> Cabloc.

Une protection antichute de qualité et de confiance.

[www.3M.com/FallProtection](http://www.3M.com/FallProtection)



Le système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc offre aux travailleurs une protection antichute tout en fournissant un moyen fonctionnel et pratique d'accès et de sortie sur des structures telles que les éoliennes et les tours de communication.

Il peut être installé de façon permanente sur une échelle ou une autre structure verticale. Les composants sont disponibles en acier inoxydable ou galvanisé.

## Caractéristiques et avantages.

- ▶ Installation facile et rapide
- ▶ Les ancrages supérieur et inférieur sont disponibles en acier galvanisé ou en acier inoxydable
- ▶ L'indicateur de tension de l'ancrage inférieur permet de vérifier visuellement que le câble est correctement tendu
- ▶ Peut être installé sur des structures qui s'inclinent jusqu'à 15 degrés, ce qui le rend adapté à une variété de structures
- ▶ Les composants sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité avec des finitions résistantes à la corrosion, ce qui permet d'installer le système dans un large éventail d'environnements agressifs
- ▶ Les utilisateurs peuvent se fixer et se détacher à tout moment sur la longueur du système, ce qui permet d'accéder facilement aux plateformes et aux zones de travail adjacentes
- ▶ Le coulisseau suit automatiquement l'utilisateur et se verrouille en cas de chute, offrant un mouvement ininterrompu à l'utilisateur pendant la montée et la descente tout en maintenant sa sécurité
- ▶ Le système Cabloc, utilisé en conjonction avec le nouveau coulisseau Cabloc, est marqué et testé CE, il est conforme à la norme EN 353-1:2014. L'utilisateur final a ainsi l'assurance que le système est conforme aux normes et à la législation les plus récentes

## Applications.

Les systèmes de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc peuvent être utilisés dans un certain nombre d'applications, notamment :

- ▶ Accès par échelle
- ▶ Accès aux mâts et aux pylônes, y compris tours de construction en treillis et monopôles
- ▶ Accès aux éoliennes
- ▶ Accès aux colonnes d'éclairage



# Un coulisseau, deux options.

Avec son nouvel absorbeur d'énergie métallique intégré, le coulisseau 3M™ Protecta® Cabloc est plus robuste que jamais et est livré avec un mousqueton captif en acier galvanisé ou en acier inoxydable.

## Capacité :

1 utilisateur jusqu'à 140 kg (outils compris).



## La mise à niveau de votre système 3M Protecta Cabloc actuel est désormais plus facile...

Le nouveau coulisseau 3M Protecta Cabloc ayant été rigoureusement testé sur toutes les configurations de système 3M Protecta Cabloc,\* il est donc facile de mettre à niveau votre système 3M Protecta Cabloc existant pour qu'il réponde aux dernières normes ... il suffit de passer au nouveau coulisseau !

Mousqueton 1/4 de tour captif (au choix en acier zingué ou acier inoxydable)



Le dispositif anti-inversion empêche l'utilisateur de monter le coulisseau sur le câble de manière incorrecte

Un absorbeur d'énergie intégré réduit la force d'arrêt de chute maximale. En cas de chute, cet absorbeur fait également office de témoin de chute, indiquant que l'appareil a été déployé et doit être mis hors service

|         | Description                                                         | kg   |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 6180200 | Coulisseau 3M™ Protecta® Cabloc avec mousqueton zingué              | 0.72 |
| 6180201 | Coulisseau 3M™ Protecta® Cabloc avec mousqueton en acier inoxydable | 0.82 |

\* Utilisation d'un câble galvanisé de 8 mm 6 x 19 ou d'un câble en acier inoxydable de 8 mm 7 x 19.

## Système standard.

Pour une utilisation sur des échelles.

### Système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc

#### Ancrage supérieur (sans absorbeur d'énergie)

Acier galvanisé – 6191035  
 Acier inoxydable – 6191032

#### Câble en acier inoxydable 7 x 19 de 8 mm de diamètre AC300SXX


#### Coulisseau avec absorbeur d'énergie

Zingué – 6180200  
 Acier inoxydable – 6180201

#### Guide intermédiaire AC320

#### Ancrage inférieur

Acier galvanisé – 6191036  
 Acier inoxydable – 6191033



## Option d'ancrage universel.

Pour une utilisation sur des échelles, monopôles et autres structures. Pour plus d'informations, consultez nos données techniques.

### Système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc avec ancrages universels supérieur et inférieur

#### Ancrages universels supérieur et inférieur

Acier inoxydable – AC340

#### Maillon rapide à vis ovale

Acier inoxydable – AJ502

#### Câble de 8 mm de diamètre

Acier galvanisé (6 x 19) – AC300GXX  
 Acier inoxydable (7 x 19) – AC300SXX

#### Coulisseau avec absorbeur d'énergie

Zingué – 6180200  
 Acier inoxydable – 6180201

#### 2 serre-câbles 8 mm


Acier inoxydable – M540008080

#### Tendeur de câble

Acier inoxydable – AC330

#### Ancrages universels supérieur et inférieur

Acier inoxydable – AC340



#### Étiquette d'identification système

UE – 6191088  
 CEE – 6191104  
 Arabe – 6191105

| ○  | Type de matériau |
|----|------------------|
| SS | Acier inoxydable |
| G  | Acier galvanisé  |



**Support supérieur pour système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc pour échelles**



|         | ○  | kg   |
|---------|----|------|
| 6191032 | SS | 1.70 |
| 6191035 | G  | 1.70 |

**Support d'extension d'échelle pour système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc**



|         | ○  | kg    |
|---------|----|-------|
| 6180174 | G  | 10.50 |
| 6180175 | SS | 11.50 |

**Support inférieur pour système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc pour échelles**




|         | ○  | kg   |
|---------|----|------|
| 6191033 | SS | 1.50 |
| 6191036 | G  | 1.50 |

**Tendeur de système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc**




|       | ○  | kg   |
|-------|----|------|
| AC330 | SS | 0.80 |

**Maillon rapide à vis ovale pour système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc**



|       | ○  | kg   |
|-------|----|------|
| AJ502 | SS | 0.08 |

**Support universel pour système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc pour échelles et monopôles**



|       | Diamètre    | ○  | kg   |
|-------|-------------|----|------|
| AC340 | 30mm à 90mm | SS | 2.50 |

**Support universel pour système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc pour monopôles**



6100659,  
6100667,  
6100660



6100082


|         | Diamètre      | ○  | kg   |
|---------|---------------|----|------|
| 6100082 | 90mm à 140mm  | SS | 2.40 |
| 6100659 | 140mm à 147mm | SS | 3.90 |
| 6100667 | 146mm à 158mm | SS | 4.10 |
| 6100660 | 165mm à 180mm | SS | 4.50 |

## Options de câble.


Le câble peut être commandé au mètre, mais certaines longueurs ne sont pas disponibles. Dans ce cas, veuillez commander la longueur supérieure disponible et la couper sur place afin d'obtenir la longueur souhaitée.



**Câble en acier galvanisé 8 mm, 6 x 19 (remplacer XX par la longueur requise en m, sertissage compris)**



**Câble en acier inoxydable de 8 mm, 7 x 19 (remplacer XX par la longueur requise en m, sertissage compris)**



AC300GXX

AC300SXX

**Guide de câble pour système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc**



**Absorbeur d'énergie en ligne pour système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc**



**Étiquette d'identification pour système de ligne de vie verticale 3M™ Protecta® Cabloc**



|       |    |      |
|-------|----|------|
|       | ○  | kg   |
| AC320 | SS | 0,40 |

|       |    |      |
|-------|----|------|
|       | ○  | kg   |
| AC325 | SS | 1,20 |

| Langues |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 6191088 | UE : EN, NL, ES, DE, FR, PT, IT, SV, NO, IS, DA, FI, ET, LV, LT |
| 6191104 | CEE : EN, DA, EL, RO, PL, CS, HU, BG, HR, SK, RU, SR, SL        |
| 6191105 | Arabe : EN, TR, MT, HE, AR                                      |





# La nouvelle gamme de harnais antichute 3M™ Protecta®.

Relevez la barre. Pas le prix.

Disponibles dans une variété de styles et de configurations, ces nouveaux harnais ont des fonctionnalités améliorées, notamment une sangle résistante à l'eau et aux taches, un dispositif de fixation de longe à réinitialisation automatique, ainsi qu'un rembourrage pour les hanches plus doux et plus durable.



**Version style gilet**



**Version avec ceinture de confort**



**Version style gilet, sangles de jambe horizontales**



**Version avec ceinture confort, sangles de jambe horizontales**



**3M Belgium BVBA / SPRL**

Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
België / Belgique  
E-mail : 3Msafety.be@mmm.com  
www.3Msafety.be

**3M Danmark**

Hannemanns Allé 53  
2300 København S  
Danmark  
E-mail : 3M.CustomerCare.DK@mmm.com  
www.3Msikkerhed.dk

**3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1  
D - 41453 Neuss  
Deutschland  
E-mail : arbeitsschutz.de@mmm.com  
www.3Marbeitsschutz.de

**3M Espana, S.A.**

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
Espana  
E-mail : ohes.es@3M.com  
www.3M.com/es/seguridad

**3M France**

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
France  
www.3M.com/fr/securite

**3M Greece**

20 Kifissias Ave.  
151 25 Maroussi  
Athens, Greece  
www.3M.com/gr/occsafety

**3M Ireland Limited**

The Iveagh Building  
Carrickmines Park  
Carrickmines  
Dublin 18  
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com  
www.3M.co.uk/safety

**3M Italia srl**

Via Norberto Bobbio, 21  
20096 Pioltello MI  
Italia  
E-mail : 3Msicurezza@mmm.com  
www.3Msicurezza.it

**3M Nederland B.V.**

Molengraaffsingel 29  
2629 JD Delft  
Nederland  
E-mail : 3Msafety.nl@mmm.com  
www.3Msafety.nl

**3M Norge A/S**

Tærudgata 16  
2004 Lillestrøm  
E-mail : 3M.CustomerCare.NO@mmm.com  
www.3M.no/vern

**3M Österreich GmbH**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Österreich  
www.3M.com/at/arbeitschutz

**3M Portugal**

Rua do Conde Redondo, 98  
1169-009 Lisboa  
Portugal  
www.3M.com/pt/seguranca

**3M Suisse S.a r.l. / Schweiz GmbH**

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Suisse / Schweiz  
www.3M.com/ch/safety

**Suomen 3M Oy**

Keilaranta 6  
02150 Espoo  
Suomi  
E-mail : 3M.CustomerCare.FI@mmm.com  
www.3M.fi/suojaimet

**3M Svenska AB**

Bollstanäsvägen 3  
191 89 Sollentuna  
E-mail : 3M.CustomerCare.SE@mmm.com  
www.3M.se/personskydd

**3M United Kingdom PLC**

3M Centre  
Cain Road  
Bracknell  
RG12 8HT  
United Kingdom  
E-mail : ohes.helpline.uk@mmm.com  
www.3M.co.uk/safety

## Avertissement important

**Sélection et utilisation du produit :** de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M dans une application donnée. En conséquence, le client est seul responsable pour évaluer le produit et déterminer si celui-ci est approprié et adapté à l'application du client, y compris l'évaluation des risques sur le lieu de travail et l'examen de toutes les normes et réglementations nationales et/ou européennes en vigueur. L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens.

**Garantie, recours limités et avertissement :** une limitation de responsabilité s'applique aux produits 3M. Pour la déclaration de garantie et la limitation de responsabilité, reportez-vous à votre contrat de fourniture ou aux conditions générales de vente de 3M.

Les produits industriels et professionnels 3M sont destinés, étiquetés et conditionnés pour la vente à des clients industriels et professionnels formés à leur utilisation sur le lieu de travail.

---

### 3M Solutions pour la Protection Individuelle

1 Parvis de l'innovation  
CS20203  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
France

Email: 3M-France-epi@mmm.com  
www.3M.com/fr/securite  
RCS Pontoise 542 078 555  
SAS au capital de 10 572 672 euros

Pensez à recycler. Imprimé en France. © 3M 2023. 3M, Protecta et Cabloc sont des marques commerciales de 3M. Tous droits réservés. OMG774835

