


3M Science.
Applied to Life™


Nastri che sfidano il calore.

3M™ I nastri in poliestere 875 e 876 combinano forza di tenuta e rimovibilità pulita in applicazioni ad alta temperatura.



3M™ Nastri in poliestere 875 e 876

Questi nastri non silicnici forniscono una tenuta sicura nei processi di produzione di parti in composito e incollaggio di metalli, anche se esposti a temperature elevate. Inoltre si applicano facilmente e rimuovono senza lasciare residui di adesivo. Inoltre, sono facili da applicare e rimuovere in modo pulito, senza lasciare residui.



Adatto all'interno dell'area del sacco a vuoto per trattenere / posizionare in modo sicuro i pannelli di strato laminato, i materiali del sacco a vuoto e le valvole e tubi di connessione termica, fornendo al contempo la rimozione pulita dopo il ciclo di polimerizzazione.

Caratteristiche del prodotto

- L'adesivo in gomma non silicnico previene la contaminazione del silicne
- L'adesivo in gomma ad alte prestazioni resiste a temperature elevate durante i cicli in autoclave per applicazioni specifiche
- Il supporto flessibile in poliestere verde con elevata resistenza alla trazione consente la visibilità durante la produzione dei compositi e l'incollaggio sul metallo
- Le misure da 25mm e 50mm assicurano uno spessore sottile
- Il supporto sottile e flessibile permette un'applicazione facile e veloce

Benefici

- Temporaneamente, ma in modo sicuro, si fissa su superfici compositi e metalliche
- Si rimuove in modo pulito, evitando la fase successiva di rimozione dei residui di adesivo che altri nastri spesso lasciano
- Il nastro è facile da usare e riduce la necessità di rilavorazioni
- Il colore verde è facile da vedere durante l'applicazione e la rimozione



Adatto all'esterno dell'area del sacco a vuoto per trattenere / posizionare in modo sicuro i pannelli di strato laminato, i materiali del sacco a vuoto e le valvole e tubi di connessione termica, fornendo al contempo la rimozione pulita dai telai dopo il ciclo di polimerizzazione.

Prodotto	Colore	Tipo di adesivo	Materiale di supporto	Spessore supporto (mm)	Intervallo di temperatura °F (°C)
Metodo di prova ASTM:					
875	verde acqua	Gomma	Poliestere	1.0 (0.03)	350 (177)
876				2.0 (0.05)	

Per maggiori informazioni sulle Soluzioni 3M per alte temperature visita il sito:
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/incollaggio-e-assemblaggio/



Adesivi e Nastri Industriali

3M Italia
Via Norberto Bobbio, 21 - 20096
Piolto MI

Telefono 02.70351 1-800-362-3550
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/incollaggio-e-assemblaggio/ 3M.com/IATD

3M è un marchio commerciale di 3M Company.
Si prega di riciclare.
Stampato negli USA. © 3M 2016.
Tutti i diritti riservati.
70-0716-1697-6

Garanzia e risarcimento parziale: 3M garantisce che ciascun prodotto 3M è conforme alle specifiche di prodotto 3M applicabili al momento della spedizione del prodotto. 3M DECLINA OGNI ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla presente garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.
Limitazione di responsabilità: Eccetto quando previsto dalla legge, 3M non è responsabile per perdite o danni diretti o indiretti, speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'utilizzo di un proprio prodotto, ad esclusione degli obblighi di legge.