

3M™ DBI-SALA® Gegengewichtssystem HC mit Wagen

Teilenummer(n): 8000106

Produkttyp: Gegengewichtssystem
HC mit Wagen

Beschreibung

Untermarke:	DBI-SALA®
Branche:	Branchenübergreifend für beengte Räume o. Ä.
Anwendungen:	- Absturzsicherung - Rettung - Einstieg

Merkmale

Basismaterial:	- Frontsockel: Aluminium 6061-T6, pulverbeschichtet - Wagen: Stahl, pulverbeschichtet
Kapazität:	- Absturzsicherung: 2 Anwender (jeweils max. 140 kg) - Materiallast 205 kg - Rettung: 1 Anwender (max. 140 kg)
Nettogewicht:	241 kg (gesamte Einheit ohne Gewichte) 206 kg (Wagen ohne Gewichte) 606 kg (Wagen mit Gewichten für den Davit-Arm mit kurzem Ausleger) 926 kg (Wagen mit Gewichten für den Davit-Arm mit langem Ausleger)
Mastrotation:	360° (*)
Betriebstemperatur:	-40 °C bis 60 °C
Normen:	- CE EN 795:2012 Typ B - EN 1496:2006 Klasse B - CEN/TS 16415:2013 Typ B - AS/NZS 5532:2013
Merkmale des Wagens:	- Nichtmarkierende Urethanräder mit Schwenksperrn und Bremsen. - Öffnungen für Staplergabeln für den Transport mit einem Gabelstapler - Zwei Anschlagösen für den Transport mit einem Kran - Möglichkeit zum Verstauen von Mast und Basis auf dem Wagen
Gewichtplatten:	Verwendung mit runden Gewichtsplatten (25,4 mm bis 38,1 mm große Öffnung, maximale Dicke von 36,5 mm und maximaler Durchmesser von 457,2 mm) (Artikelnr. 8000123)



8000106

Siehe Seite 2 für Abmessungen



Gezeigtes Modell: 8000123

Kompatibilität mit anderen Davit-Komponenten, HC (hohe Kapazität) (*)


Davit-Arm:	Geeignet für den Davit-Arm mit kurzem oder langem Ausleger, HC (hohe Kapazität)
Mastverlängerung:	Nur eine Davit-Mastverlängerung ist zulässig.

Anforderungen an die Struktur und Gewichtsbelastung (*)

Struktur:	- Die Struktur muss einer vertikalen Last von 13,79 kN standhalten. - Höhenverstellbare Füße für unebene Oberflächen
Anforderungen an die Gewichtsbelastung	20 Gewichtsplatten à 20 kg (Artikelnr. 8000123) für Davit-Arm mit kurzem Ausleger, HC 36 Gewichtsplatten à 20 kg (Artikelnr. 8000123) für Davit-Arm mit langem Ausleger, HC

*Siehe Gebrauchsanweisung

Gegengewichtssystem HC mit Wagen



Wichtiger Hinweis

Bezüglich des Anlegens und der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts wird angenommen, dass der Benutzer mit Produkten dieser Art bereits vertraut ist und das Produkt von einer kompetenten Fachperson wie in der Produktdokumentation beschrieben montiert wird. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir die Durchführung einiger Tests zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Produkts im Rahmen der vorgesehenen Anwendung.

Sämtliche Informationen und Angaben in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf dieses spezielle 3M Produkt und dürfen nicht auf andere Produkte oder Umgebungen übertragen werden. Jegliche Verwendung dieses Produkts, die gegen dieses Dokument verstößt, erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

Die Einhaltung der Informationen und Angaben zu dem in diesem Dokument beschriebenen Produkt befreien den Benutzer nicht von der Pflicht zur Einhaltung weiterer Richtlinien (Sicherheitsvorschriften, Verfahren). Die Einhaltung der betrieblichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Umgebung und die Verwendung von Werkzeugen mit diesem Produkt, muss beachtet werden. Die 3M Group (die keine Kontrolle über diese Faktoren hat) ist nicht verantwortlich für die Folgen von Verstößen gegen diese Regeln, da sie außerhalb ihres Entscheidungs- und Einflussbereichs liegen.

Die Garantiebedingungen für Produkte sind durch die Kaufvertragsdokumente sowie anwendbare gesetzliche Gewährleistungsrechte festgelegt. Weitere Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.