



E·A·R™

Hearing Protection

3M™ E-A-R™ Esnek Kulak Tıkacı

3M™ E-A-R™ Esnek Kulak Tıkacı Tanıtımı

Tek elle takma yöntemi için

sönümlleme derecesi olan ilk kulak tıkacı.


İşitme koruması alanında çığır açan yenilikler her gün meydana gelmiyor. Bu nedenle, 3M™ E-A-R™ Esnek Kulak Tıkacını sunmaktan heyecan duyuyoruz.

Bir elle (SNR 30 dB) veya iki elle (SNR 35 dB) takma yöntemine bağlı olarak iki farklı sönümlleme derecesi sunan, yıkanabilir ilk köpük kulak tıkacıdır.*



İlk kez yıkanabilir köpükten.

3M™ E-A-R™ Esnek Kulak Tıkacı, kulak tıkacını tamamen yıkanabilir ve iki haftaya kadar tekrar kullanılabilir hale getiren patentli bir kulak tıkacı köpük formülasyonuna sahiptir. Yumuşak köpük ucu ve esnek köpük kaplı takma sapı, bir veya iki elinizi kullanarak kulak kanalına kolayca yerleştirilmesini sağlar.



Kulak tıkacı ucunun yumuşak uyumlu köpük ile birlikte şekli, tehlikeli gürültü seviyelerine maruz kalmanın azaltılmasına yardımcı olan sıkı olduğu kadar rahat bir uyum sağlar.

Köpük ucun şekillendirme gerektirmeyen tasarımı, kullanıcıların elleri eldivenliken ya da kirliken esnek takma sapı ile yerleştirmeyi kolaylaştırır. Köpüğün şekillendirilme ihtiyacının ortadan kalkmasıyla, uçlar temiz kalır.

3M™ E-A-R™ Esnek Kulak Tıkaçları, 3M™ E-A-Rfit™ Çift Kulak Doğrulama Sistemiyle uygunluk testi ne tabi tutulabilir.*

| Ürün Kimliği | 3M Kimliği | SAP Kimliği | Açıklama | |
|--------------|----------------|-------------|--|--|
| 328-1000 | 70-0717-3228-6 | 7100212747 | 3M™ E-A-R™ Esnek Kulak Tıkacı HA 328-1000, CE onaylı, kordonsuz, yastıklı paket, her kutuda 400 çift | |
| 328-1001 | 70-0717-3229-4 | 7100212752 | 3M™ E-A-R™ Esnek Kulak Tıkacı HA 328-1001, CE onaylı, kordonlu, yastıklı paket, her kutuda 500 çift | |
| 393-2026-50 | 70-0717-3269-0 | 7100216953 | 3M™ E-A-R™ Esnek Problu Test Tıkaçları, 393-2026-50, her kutuda 50 çift | |



3M İş Güvenliği Bölümü

3M San. Tic. A.Ş.
3M Türkiye
Barbaros Mah, Mor Sümül Sok
No:7/3F 27-51 Nidakule
Ataşehir Güney 34746 Ataşehir/
İstanbul T
t: 0870 60 800 60
www.3M.edu/PPESafety

Kullanıcı Talimatlarını mutlaka okuyun ve uygulayın.

Lütfen geri dönüşüm için ayırın. Türkiye'de basılmıştır.
© 3M 2019. Tüm hakları saklıdır. 3M, E-A-R veya burada kullanılan diğer tüm ticari markalar.

*3M, işleme koruyucularında uyum testi gerçekleştirilmesini şiddetle önerir. Araştırmalar, işleme koruyucusunun uyumu, takma becerisi ve kullanıcının motivasyonundaki değişiklikler dolayısıyla birçok kullanıcının SNR ile belirtilenden daha az gürültü azaltımı elde ettiğini ortaya koymaktadır. Etiket değerlerini ayarlama ve sönümlenme tahmini hakkında rehberlik için geçerli düzenlemelerinize başvurun. Ayrıca, 3M™ E-A-Rfit™ Çift Kulak Doğrulama Sistemi iyileştirilmiş takma ve uygunluk için uyum testi ihtiyaçlarınızı destekleyebilir.

Tek sayılı derecelendirme (SNR), tek elle takma için 30 dB ve iki elle takma için 35 dB