

3M™ 研磨材 メールマガジン

素敵グッズプレゼント NO.241

本カタログでの交換期間 2021年2月1日～

※掲載商品はメーカーの都合により中止、または機種変更、デザイン・色等が変わる場合があります。代替品にて充当させていただきますので予めご了承ください。
※通常、ご注文いただいてからお手元に届くまで2～3週間お時間をいただいておりますが、メーカーの都合により、商品の発送が遅れる場合があります。予めご了承ください。

発行：スリーエム ジャパン株式会社 研磨材製品事業部

3M™ 研磨材メールマガジン

3M™ 研磨材メールマガジンは、3M™ 研磨材製品をご利用いただいているお客様に新製品情報やキャンペーン情報など価値ある情報をご提供・ご提案させていただく、情報配信サービスです。

1 100 ポイント



“こすって消せる”
フリクション
シリーズに、お求め
やすい蛍光ペンが
加わりました！

パイロットフリクションライト (消える蛍光ペン)
※注文書の商品名欄に商品名とピンク・イエロー・グリーン・ブルーの4色から1色を選んで記入してください。

- 材質：再生樹脂 ●キャップ式・インク/キャップと同色
- サイズ：φ12.6×139mm(9.8g) ×1本

2 1個 100 ポイント

1箱30個入 2,800 ポイント



スコッチ・ブライト™ 抗菌ウレタンスポンジたわし

ウレタンスポンジとナイロン不織布を貼り合わせた食器・調理器用たわしです。

3 120 ポイント



ふわふわダスター

- 材質：PP・ポリエステル・PE ●セット内容：取説 ●重量：33g
- 本体サイズ：290×80×60mm ●パッケージサイズ：185×90×50mm ●パッケージ：PP袋

4 150 ポイント



マイクロファイバークロス

- 材質：ポリエステル80%、ナイロン20%
- 本体サイズ：250×250mm

5 160 ポイント



スコッチ・ブライト™ ハイブリッドネットスポンジ(1個)

「アクリル&フィルムパワー」で油とこびりつきをしっかりと落とす。今までにないネットスポンジです。


6 200 ポイント



ポスト・イット® フラッグ透明見出し(1パック)

●サイズ：10×43.6mm(20枚×6枚)
フィルム素材なのでやぶれにくく、くり返し貼ったりはがしたりできます。上から字が書けます。

7 250 ポイント




強力粘着の両面テープ。低温環境下でも安心のべた付き。

3M™ 両面粘着テープ 9660

- 基材：不織布 ●粘着剤：アクリル系
- サイズ：幅15mm×長20m×厚0.16mm×1巻

8 300 ポイント



強力粘着の両面テープ。熱に強く、強力粘着でもキレイにはがせる。

3M™ 再剥離 低VOC 不織布両面粘着テープ 1110

- 基材：高強度特殊不織布 ●粘着剤：アクリル系
- サイズ：幅15mm×長20m×厚0.15mm×1巻

9 相当番号： #120-#180・#240-#320・#320-#600・#800-#1000・#1200-#1500 320 ポイント



3M™ ジグソーパズル型スポンジ研磨材

※注文書の商品名欄に商品名と相手番手の5種類から1つを選んで記入してください。

- 基材：特殊スポンジ
- サイズ：114×140mm×1枚(12ピース/枚)

10 350 ポイント




殺菌効果はそのままに、お肌と同じ弱酸性の薬用ハンドソープ。お肌にやさしいシリーズです。

弱酸性 薬用ハンドソープ

- 商品内容：弱酸性薬用ハンドソープ250ml×1(医薬部外品)

11 380 ポイント



差替えビットが本体に収納されているスマートなペン型ドライバー。

工具ペン

※AかBどちらかをお届けします。

- 材質：アルミ・スチール
- セット内容：プラスドライバー×4本・マイナスドライバー×4本
- サイズ：φ15×110mm(36g) ×1個

12 450 ポイント



絆創膏、グルーミングセット、綿棒などの7種類のアイテムが入ったコンパクトで実用的な救急セットです。

キズテープ 医療機器届出番号 27B3X00138000001

エイドクルー#36

- 本体サイズ：80×110×40mm
- 箱・袋サイズ：82×42×110mm
- セット内容：専用ケース、キズテープM(3枚入)(日本)、グルーミング5点セット(爪切り、エチケツトハサミ、耳かき、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット)(中国)、カラー綿棒(10本入)(タイ)

13 500 ポイント



保存5年

家庭の味を再現し、そのできたてのおいしさを閉じ込めました。

美味しい防災食

※注文書の商品名欄に商品名と豚汁・さば味噌煮・肉じゃが・ハンバーグ煮込みの4種類から1種類を選んで記入してください。

- 保存5年 ●災害時には温めなくてもそのまま食べられるUAA製法(ウルトラランチエンジニアリング)を採用
- サイズ：210×220×140×20mm(豚汁/180g・さば味噌煮/150g・肉じゃが/130g・ハンバーグ煮込/100g) ×1個

14 500 ポイント



亀田製菓 BOXタイプお菓子

- セット内容：A:ソフトサラダ2枚×2、手塩屋1枚×2、鬼太鼓たまり味1枚×2、ぼたぼた焼き2枚×2、亀田のまがりせんべい2枚×1、揚一番1枚×5
- パッケージ：化粧箱【卵・小麦・えび】

15 600 ポイント



2WAY LEDライト ひかるん

- 機能：LED懐中ライト・LEDスタンドライト ●重量：112g
- 電源：単3×2(別) ●本体サイズ：192×75×58mm
- パッケージサイズ：194×77×60mm
- パッケージ：化粧箱

16 750 ポイント



伊賀越 こだわり調味料ギフト

- セット内容：天然醸造醤油200mL×2・たまごにけるだし醤油200mL
- パッケージサイズ：160×170×60mm
- パッケージ：化粧箱【小麦】

17 800 ポイント



亀田製菓 ビッグBOX

- 重量：A/324g・B/297g
- パッケージサイズ：240×180×148mm【小麦】
- 人気のお菓子が大きな箱に一杯入っています。
- ※店頭販売不可商品です。

18 1,000 ポイント



天然素材の柑橘油でありながら、溶剤系クリーナー並みの強力な洗浄力。簡単に水洗いでき、工場などの現場はもちろん、厨房まわりでも活躍します。使いやすいエアゾール式です。

3M™ クリーナー 30

- 柑橘油
- サイズ：202×60×60mm(330ml) ×1個

19 1,000 ポイント



カウブランド セレクトギフト

- セット内容：石鹸85g×4・ボディソープ300mL
- パッケージサイズ：250×184×47mm
- [法]化粧箱

20 1,000 ポイント



おなじみのハッピーターンがおしゃれな缶に入って登場。手土産やノベルティに最適。

亀田製菓 ハッピーターン缶

- 商品内容：ハッピーターン1枚入×24袋 ●加工地：日本
- 常温保存

21 1,000 ポイント



ブルボンミニギフトクッキー缶

※AかBどちらかをお届けします。

- 商品内容：クッキー5種計60枚
- 生産国：日本
- アレルギー表示：卵・乳・小麦

22 **1,200** ポイント



フィラ スペアレー タオル
※AかBどちらかをお届けします。

- 材質：綿100%
- セット内容：ST122g
- 重量：313g
- 本体サイズ：340×1100mm
- パッケージサイズ：367×217×41mm

フィラの起源はイタリアのスタイルであり、創造性であり、情熱。純粋なイタリアとイタリア人気質を今に引き継いでいます。

23 **1,300** ポイント



稲庭うどん

北海道産小麦、赤穂産の塩を使い、昔ながらの技法を頑固に守りつづけて生み出される稲庭うどん。

- セット内容：稲庭うどん80g×5
- 重量：590g
- 本体サイズ：281×186×29mm 【小麦】

24 **1,500** ポイント



レストラン使用ビーフカレー 6食

- セット内容：レストラン使用ビーフカレー 200g×6
- パッケージサイズ：190×270×60mm
- パッケージ：白箱【乳・小麦】

34 **5,000** ポイント



ツインバードハンディーアイロン&スチーマー
※AかBどちらかをお届けします。

- 材質：PP・かけ面/ADC(フッ素樹脂加工)
- 機能：噴出容量0.4g/回・ダイヤル式温度調節
- セット内容：衣類ブラシ・毛ブラシ・スタンド・計量カップ・取説・保証書
- 重量：630g
- 容量：タンク/75mL
- 電源：AC100V-800W
- 本体サイズ：80×335×98mm
- パッケージサイズ：130×370×110mm

35 **5,000** ポイント



ブラック+デッカー 3.6Vリチウム ホームドライバー
※AかBどちらかをお届けします。

- 機能：充電8時間・最大トルク5N・m・毎分180回転・LEDライト
- セット内容：充電器・50mmプラスビット(#1,#2)・100mmプラスビット#2・50mmマイナスビット#8・50mmボジドライブビット#2・100mmボジドライブビット#2・50mm六角ビット(#3,#4,#5,#6)・2.5mmドリルビット・取説・保証書
- 重量：320g
- 電源：AC100V-3W(リチウムバッテリー充電式)

家具の組立てやちょっとしたDIY作業に最適なドライバー。机の下や棚の奥など、暗い場所での作業にも役立つLEDライト付き。

36 **10,000** ポイント



ブラック+デッカー リチウム オーブ
※A、B、Cいづれかをお届けします。

- 材質：ABS
- 機能：充電時間約4時間・使用時間約9分
- セット内容：充電台・HDフィルター・先細ノズル・ブラシノズル・アクセサリースタンド・取説・保証書
- 重量：640g
- 電源：AC100V-3W(リチウムバッテリー充電式)
- 本体サイズ：140×130×130mm
- パッケージサイズ：180×180×180mm

「掃除機に見えない」ことをコンセプトとした球体フォルムのコードレスハンディクリーナー。充電式です。

25 **1,500** ポイント



ドリテック 大画面タイマー ジャパン6
※AかBどちらかをお届けします。

- 機能：カウントアップ、ダウン・アラーム音・時計/AM、PM、24時間表示・壁掛けフック、スタンド、マグネット付
- 電源：単4
- 本体サイズ：80×80×19mm
- 6キータイプのシンプルでかわいいタイマー。

26 **1,500** ポイント



AGF スティックカフェオレ コレクション

- セット内容：カフェオレ深煎り珈琲仕立て14g×4・カフェオレ深煎り珈琲仕立てミルクたっぷり14g×4・カフェオレ深煎り珈琲仕立て甘さひかえめ12g×4・紅茶オレ11g×4・ココアオレ11g×4・抹茶オレ12g×4
- 重量：500g
- パッケージサイズ：291×325×30mm【乳】

27 **2,000** ポイント



全国繁盛店ラーメンセット8食

- セット内容：札幌らーめん「黒帯本店」味噌味(麺80g×2、スープ) 喜多方ラーメン「一平」醤油味(麺80g×2、スープ) 広島ラーメン「満趣亭」醤油味(麺80g×2、スープ) 熊本ラーメン「もっこす亭」とんこつ味(麺80g×2、スープ)
- 重量：1.3kg
- アレルギー物質：卵・乳・小麦
- 原産国：日本
- 麺80g×2、スープ付

人気の繁盛ラーメン店の味が鍋ひとつで簡単調理でお召し上がりいただけます。各店自慢の味をご家庭でお手軽にお楽しみください。

28 **2,000** ポイント



亀田製菓 穂の香15

- セット内容：砂糖しょうゆ2枚×5・あまみつ2枚×5・はちみつ揚1枚×10・黒大豆かき餅1枚×7・海苔巻せん1枚×5・だし塩1枚×4・サラダ小餅1枚×3・しょうゆ小餅1枚×3・海老のり小餅14g×4
- パッケージサイズ：236×236×130mm【卵・小麦・えび】

29 **2,000** ポイント



ナノ洗浄洗剤ギフト

- セット内容：ライオントップスーパーナノックス400g、詰替320g・ライオンチャーミーマジカ除菌プラス220mL・洗濯機用クリーナー M
- 重量：1160g
- パッケージサイズ：94×128×245mm

30 **3,000** ポイント



帰宅困難者12点セット

- セット内容：A4ジッパーファイル・4層防寒防風アルミシート・アルミLEDライト&ホイッスル(モニターLR41×4/添)・抗菌消臭簡易トイレ(日本)・軍手・ロープ・笛・非常用給水袋3L(タイ)・防災用ウェットティッシュ20枚入(日本)・ティーライトキャンドル10P・綿棒10本(タイ)・絆創膏×5(日本)・取説

31 **3,000** ポイント



おもろいたこやきワイワイゲーム

- 材質：耐熱PP・アルミニウム合金
- 機能：サーモスタット固定式
- セット内容：油引(中国)・ピック×5(中国)・取説・保証書
- 重量：1.1kg
- 電源：AC100V-650W
- 本体サイズ：235×260×68mm
- パッケージサイズ：265×240×70mm
- 顔&ハチマキのついたタコ焼きが焼けるタコ焼き器です。[法]P-Eマーク

32 **3,500** ポイント



リフレッシュ 電気ケトル1L(MRM-9311)

- 仕様：100V-550W、コードの長さ：約1.1m
- 原産国：中国

お部屋にアクセントを加えてくれるさわやかなバステルカラーの電気ケトル(1.0L)です。

33 **5,000** ポイント



静岡茶 金銀(F-5014)

- セット内容：上煎茶120g・かりがね茶120g・深むし茶120g
- 箱サイズ：170×260×82mm

素敵グッズプレゼント

お問い合わせ先/送り先 〒104-0033 東京都中央区新川 2-18-10 AUBE 新川ビル 503 3M研磨材 素敵グッズ交換事務局 TEL 03-6228-4820 FAX 03-6228-4916

工業用研磨材製品をご使用の皆様に素敵グッズをお届けいたします。素敵グッズは下記の工業用研磨材製品に封入されている「花咲きクーポン」で獲得できます。

- 花咲きクーポン対象製品**
 - 工業用パッド・CNS カップホイール・CNS ベベル・バリ取りホイール・メタコンディスク・スーパーがんこ・ベベル製品・ベベル AIR 製品・ガンバリディスク・914E/914A ホルダー・CNS ディスク・スポンジ研磨材・ラッピングフィルムシート・リフィールロール・セラミックディスク 957A・ケレンパッド・工業用パッド 切れるタイプ・ジグソーパズル型 スポンジ研磨材(箱入り) *対象製品は今後も追加されますので、お楽しみに。
- 素敵グッズを獲得するには**
 - 工業用研磨材製品内装ケース内に封入されている『花咲きクーポン』を集めます。
 - 素敵グッズ獲得に必要なポイントまで集まりましたら、下の『素敵グッズ注文書』をコピーし、必要項目に記入します。(商品 No. には、景品左上の1～36の番号を記入)
 - 必要ポイント数の『クーポン』と『素敵グッズ注文書』を上記の**3M 研磨材 素敵グッズ交換事務局宛**にお送りください。所定の手続き終了後、お申し込みの商品を発送いたします。

▼コピーをとってお使いください。 ----- ✂ 切り取り線 -----

素敵グッズ注文書 発注年月日 年 月 日

3M™ 研磨材メールマガジンをご購読のお客様を対象とさせていただきます。ご登録がまだの方は下記 URL からご登録をお願いいたします。

▶ 3M™ 研磨メールマガジン: http://go.3M.com/jp_asd_mail

ご登録メールアドレス ※会員様確認を行います



ご発注会員名	会社名	お届け先 〒			
	担当者名				
	所在地 〒	氏名	TEL ()	-	

ご希望商品	商品 No.	商品名	ポイント (単価)	個数	所要ポイント

●素敵グッズプレゼント (No.241) からご希望商品をお選びください。 合計

●必要事項は、各商品ごとに楷書で記入してください。

▼記入しないでください。

10	20	30	50	60	70	100	200	2300	500	600	700	