

FULL SPEED NO HEAT

Met 3M™ Cubitron™ II
Schuurband 784F



De professionele schuurband voor alle toepassingen

- Krachtige schuurband voor vrijwel alle metalen onder lage en middelhoge druk
- Ideaal voor hoge snijsnelheden
- Blijft koel tijdens het schuren dankzij schuurhulpmiddelen, gaat beduidend langer mee
- Minder fijnstof
- Korrel 36+ tot 180+

- **Extreme snijprestaties door precies gevormde keramische korrel**
 - Meer, gelijkmatigere slijtage
 - Tot 40% tijdsbesparing
- **Gaat langer mee dan andere producten**
 - 2 tot 4 keer langere levensduur
- **Reductie downtime**
 - Minder bandwissels
- **Lagere contactdruk**
 - Gebruiksvriendelijker
- **Minder warmteontwikkeling**
- **Hogere productiviteit, lagere eenheidskosten**


Revolutie in schuurtechnologie

- Geschikt voor alle stationaire bandschuurmachines
- Geschikt voor roestvrij staal, constructiestaal en non-ferrometalen
- Meest voorkomende afmetingen*:
 - 75 × 2.000 mm
 - 150 × 2.000 mm
- Meest voorkomende korrelgroottes*:
 - Korrels 36+/60+

*Uiteraard ook verkrijgbaar in andere afmetingen en korrelgroottes




**Conventionele
keramiekkorrels**




Schuurt, breekt het werkstuk open

**Precies gevormde
keramiekkorrels**



Snijdt door het werkstuk heen



Belangrijke opmerkingen:

Alle bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en dient niet in de specificaties te worden opgenomen. Gelieve alvorens onze producten te gebruiken zelf te testen of ze geschikt zijn voor het beoogde gebruik, ook met het oog op mogelijke toepassingsgebonden invloeden. Gelieve alle veiligheids- en beveiligingsvoorschriften te respecteren die tijdens het gebruik in acht moeten worden genomen. Alle vragen in verband met garantie en aansprakelijkheid voor onze producten worden geregeld volgens de voorwaarden van de koopovereenkomst, voor zover niets anders wordt bepaald door wettelijke voorschriften.

3M is een handelsmerk van 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Stand: 04/2020 © 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.



3M Netherlands bv
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft, Netherlands

+31 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.nl/Metaalbewerking

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7 B
1831 Diegem, Belgium

+32 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.be/Metaalbewerking