

# Круг шлифовальный

## 3M™ Hookit™ Stikit™ 268L



**Основа:** Полиэфирная плёнка 75 мкм (3 mil)  
**Минерал:** Al – Оксид алюминия (A)  
**Связка:** Синтетическая, водостойкая  
**Насыпка:** Закрытая, электростатическая  
**Зернистость:** 100, 80, 60, 40, 30, 20, 15, 9 мкм  
**Размеры, ø:** 36.5мм,  
3, 5, 6 дюйма

Внешний ø	Макс. частота вращения, об/мин
36.5 мм	20 000
3 дюйма	15 000
5 дюйма	12 000
6 дюйма	12 000

**Исполнение (тип):**

Шлифовальный круг с креплением Hookit™ или Stikit™. С центральным отверстием или без.

**Оборудование:**

Орбитальные шлифовальные машинки

**Принадлежности:**

Оправки с системой крепления Hookit™ или Stikit™

**Вид подачи:**

механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне

**Обрабатываемые материалы:**

Искусственный камень, пластик, акриловое стекло, лаки, металлы

**Применение:**

Шлифовка поверхностей из всех видов обрабатываемых материалов

**Условия хранения и срок годности:**

Хранить при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

**Сертификация**

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

