

# Шлифовальная лента в рулоне

## 3M™ 777F

### Конструкция:



Основа: ткань полиэфирная жесткая (YFweight)  
Связка: синтетическая  
Минерал: керамический оксид алюминия (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

Зернистость: 36, 60, 80, 100, 120, 150, 180  
Размеры: максимальная ширина 1 320 мм

### Исполнение: Оборудование:

рулон  
Ленточные напильники, ленточные шлифовальные станки



### Указания по безопасности:



### Условия хранения:

Хранение при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

### Сертификация:

Данный продукт не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

### Обрабатываемые материалы: Применение:

Нержавеющая сталь, хромоникелевые сплавы, кобальтовые сплавы, инструментальная сталь  
Выравнивание сварных швов, удаление заусенцев после, удаление окалины с тонких и толстых стальных листов, используемых при изготовлении компонентов строительной техники, металлических баков, деталей двигателей, сельхозтехники, промышленных тракторов и прицепов, в кораблестроении, в энергетике и т.д. шлифование на провисе или с мягким контактным колесом.

### Шлифовальные ленты 3M™ 777F в рулоне

Характеристики	Преимущества	Выгоды
Керамическое зерно 3M™, изготовленное по запатентованной технологии компании 3M	Чрезвычайно прочное абразивное зерно, имеющее острые углы и края. Образует однородное покрытие по всем направлениям. Нанесено на волоконную основу.	Повышенная абразивная способность, длительный срок службы, меньший нагрев от трения, снижение усталости оператора и уменьшение времени шлифования, позволяет быстрее выполнять работу и обрабатывать большее количество деталей с помощью одной шлифленты.
Синтетическая связка	Хорошее сцепление с минеральным абразивом	Практически не отслаивается, хорошо подходит для жестких условий эксплуатации,

		не засаливается и не набирает на себя обрабатываемый металл
ткань полиэфирная жесткая (YFweight)	Хорошая основа для керамического оксида алюминия	Долгий срок службы



**Абразивные материалы**  
3M Россия

телефон +7 (495) 784 7474  
факс: +7 (495) 784 7475  
<http://www.3Mabrasives.ru>

**ВАЖНО:** Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования. Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.