

Круги абразивные

3M™ Scotch-Brite™ CP-UW



Основа:	объёмное нетканое полотно из нейлонового волокна
Минерал:	A - оксид алюминия (Al ₂ O ₃)
Связка:	синтетическая
Зернистость:	7A MED (средняя ≈P320-P500) 5A FIN (тонкая ≈P600-P1200)
Размеры:	Ø 75 x 6,35 x Ø 6,35мм Ø 50 x 12,7 x Ø 6,35мм Ø 50 x 3,18 x Ø 6,35мм Ø 25,4 x 25,4 x Ø 6,35мм

Исполнение(тип): Шлифовальный круг с центральным отверстием

Оборудование: Шлифовальные машинки с цанговым зажимом, углошлифовальные машинки, шлифовальные станки, станки с ЧПУ

Принадлежности: нет

Вид подачи: механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне.

Обрабатываемые материалы: Нержавеющие стали и сплавы, цветные металлы и сплавы, другие металлы и сплавы, включая чувствительные к нагреву, пластики.

Применение: Лёгкая зачистка сварных швов, удаление заусенцев, понижение риски от предыдущей обработки, удаление царапин и следов фрезеровки и другие доводочные операции, подготовка к полировке и чистовая обработка, подготовка под покрытие.

Указания по безопасности:



Условия

хранения:

Хранить при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%.

Сертификация:

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

Диаметр круга, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
25	23 000
50	23 000
75	20 000

