

Паста полировальная 63498

3M™ Finesse-it™ «K211»



ТОНЬШЕ	UF	FM
	SF	FF
	EF	K215GP
	K211	PP
	K215GP	FiF
	PP	K211
	FiF	EF
	FF	SF
	FM	UF
	ГЛЯНЕЦ	СКОРОСТЬ

Структура:

Кремообразная белая паста

- не содержит силикона
- не содержит аммония

Основа:

Водная

Ph при 25°C

Вязкость

2000 – 2700 мПа·с (метод тестирования: Брукфилд)

Абразив:

A - оксид алюминия (Al₂O₃)

Исполнение:

Канистра 1 галлон (3,78 литра)

Оборудование:

3M™ 28333 Пневматическая полировальная машина 76мм орбита 12мм

3M™ 64392 Электрическая полировальная машина для кругов до 200мм

Принадлежности:

3M™ 64392 Электрическая полировальная машина для кругов до 200мм

3M™ 65875 полировальник рельефный красный 80мм

3M™ 65879 полировальник рельефный чёрный 80мм

3M™ 60108 полировальник рельефный оранжевый 80мм

3M™ 60363 полировальник рельефный чёрный 80мм

3M™ 20350 Оправка Hookit™ 76мм для полировальной машинки

3M™ 37720 Бутыль пластиковая, 350мл.

Срок и условия

24 месяца с даты производства

хранения:

+5...+45 °C, не допускать замораживания

Обрабатываемые

Лакокрасочные покрытия, пластики, искусственный камень

материалы:

Сертификация:

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

Указания по безопасности:



Избегать попадания в глаза, продолжительного воздействия на кожу и продолжительного вдыхания паров. Может вызывать легкое раздражение глаз, кожи, органов дыхания.

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания в глаза, немедленно промыть глаза проточной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу обмыть пораженные участки водой с мылом. При попадании внутрь не провоцировать рвоту: немедленно обратиться к врачу. Держать в недоступном для детей месте.

Рекомендации по применению:

Разработана для получения глянца на твёрдых лаках, после шлифовки абразивными кругами 3М™ Trizact™ 466LA/468LA зернистости A7, A5, A3.

Следуйте инструкции производителя лака/полимера для полной просушки/полимеризации поверхности перед полировкой.

- 1) Нанести небольшое количество пасты на поверхность ЛКП. Для удобства использовать бутыл с узким носиком 3М™ 37720.
- 2) Отполировать пневматической полировальной машинкой 3М™ 28333 76мм, орбита 12мм с рельефным полировальником 80мм. Включать/выключать машинку не отрывая от поверхности. Не давать высыхать. Не перегревать поверхность.
- 3) Удалить остатки пасты при помощи чистой и сухой салфетки 3М™ Scotch-Brite™ 2011. Остатки пасты и брызги удалять, не давая им высохнуть.



Абразивные материалы

3М Россия

телефон +7 (495) 784 7474

<http://www.3Mabrasives.ru>

ВАЖНО: Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3М. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования. Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.