


Шлифовальные круги 255P

3M™ Hookit™

Конструкция:



Основа:	Бумага
Минерал:	Оксид алюминия (Al ₂ O ₃)
Связка:	синтетическая водостойкая
Насыпка:	Открытая, электростатическая
Зернистость:	P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000
Размеры:	внешний ϕ 76 мм, 125 мм, 150 мм

Исполнение:

Шлифовальный круг с отверстиями или без

Крепление:

Hookit™ (крючок-петля)

Оборудование:

Орбитально-шлифовальные машинки

Принадлежности:

Оправки с креплением Hookit™

Условия хранения:

Хранить при температуре 15-17°C и относительной влажности 35-50%

Срок годности:

Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Рекомендуется использовать в течении 24 месяцев после покупки.

Сертификация:

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

Вид подачи:

Ручная, механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне

Обрабатываемые материалы:

Лаки, эмали, полимерные материалы, композитные материалы, дерево, металл

Применение:

Шлифовальный круг для обработки поверхности

Указания по безопасности:



Внешний ϕ , мм	Макс. частота вращения, об/мин
76	18 500
125	12 500
150	12 500