



## Divisione Prodotti per Carrozzeria

### 3M™ Poly Tape Nastro di mascheratura

---

#### 1) Codice prodotto

36350	Rotolo 3 mm x 55 m
36351	Rotolo 6 mm x 55 m
36353	Rotolo 12 mm x 55 m
36354	Rotolo 18 mm x 45 m
36356	Rotolo 36 mm x 45 m
36357	Rotolo 48 mm x 45 m

#### 2) Descrizione e uso finale

3M™ Precision Poly Tape è un nastro per mascheratura ad alte prestazioni da utilizzare in applicazioni di riparazione e rifinitura per l'industria dei trasporti e altre industrie in generale.

È un nastro per mascheratura polimerico progettato per applicazioni di mascheramento per scopi generici e di linea sottile. Questo nastro resistente ai raggi UV è anche impermeabile, resistente all'abrasione, ha un'adesione eccellente su una varietà di substrati, elevata conformabilità, rimozione pulita e linee di vernice nitide.

#### 3) Proprietà fisiche

Spessore	:	0,140 mm
Adesione all'acciaio	:	7 N/25 mm
Resistenza alla trazione	:	120N/25 mm
Allungamento	:	150 %+
Resistenza alle temperature elevate	:	95 °C per 1 ora
Resistente ai raggi UV	:	7 giorni



### 4) Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte prima di applicare i nastri per mascheratura. Per i migliori risultati di adesione, si consiglia una temperatura superficiale di 16-27 ° C per l'applicazione.
2. Premere saldamente l'intera larghezza del nastro verso il basso per garantire una buona adesione ed evitare il sollevamento.
3. Non allungare eccessivamente il nastro durante l'applicazione. Appariranno delle linee indicatrici, a dimostrazione del fatto che il nastro viene allungato oltre i suoi limiti. L'aspetto delle linee indicatrici influirà sulle prestazioni della linea di verniciatura. Per evitare ciò, ridurre la tensione utilizzata durante l'applicazione del nastro. La conformabilità del supporto polimerico si curverà facilmente senza alta tensione. Se è necessario ottenere curve strette, utilizzare la larghezza più stretta possibile per l'applicazione.
4. Progettato per uso interno ed esterno con resistenza ai raggi UV per 7 giorni. Si sconsiglia un'esposizione a lungo termine al sole e al calore poiché potrebbe rendere molto difficile la rimozione del nastro

Le prestazioni soddisfacenti e la rimozione pulita del 3M™ Precision Poly Tape saranno raggiunte a temperature / esposizione variabili su molti substrati. I test devono essere condotti per stabilire i parametri di prestazione del 3M™ Precision Poly Tape nelle condizioni del processo.

### 5) Conservazione

Conservare il prodotto nella scatola originale in condizioni normali a una temperatura di 21 °C e a un'umidità relativa del 50%.

Se conservato nelle condizioni raccomandate nel contenitore originale, non aperto, questo prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi.

### 6) Sicurezza

**3M™ Precision Poly Tape è progettato SOLO PER USO PROFESSIONALE**

Utilizzare sempre il prodotto nel modo in cui è progettato per essere utilizzato.



## Scheda tecnica

Data di validità: 17/08/2020 Sostituisce: NUOVO

Quando si utilizzano solventi ecc. per pulire la superficie prima dell'applicazione di 3M™ Precision Poly Tape, prestare attenzione per evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Il DPI corretto deve essere sempre indossato.

Quando si rimuove il nastro protettivo dopo l'uso dal veicolo, è necessario smaltirlo secondo le linee guida locali/nazionali.

### 7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

**Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:**

3M Italia srl  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)

3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M, © 3M 2020. Tutti i diritti riservati.