



## Divisione Prodotti per Carrozzeria

### Scotch® Premium 3030 Nastro per mascheratura ad alte prestazioni

---

#### 1) Codice prodotto

50977	18 mm x 50 m
50978	24 mm x 50 m
50979	30 mm x 50 m
50980	36 mm x 50 m
50981	48 mm x 50 m

#### 2) Descrizione e uso finale

Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030 è un nastro per mascheratura ad alte prestazioni da utilizzare in applicazioni di riparazione e rifinitura per l'industria dei trasporti e altre industrie in generale. È un nastro per mascheratura in carta crespa liscia di colore verde progettato per un'ampia varietà di applicazioni fino a 100 °C.

Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030 fornisce eccellenti risultati di verniciatura con tutti i comuni sistemi di verniciatura a due componenti, nonché con i sistemi di verniciatura a base d'acqua e soddisferà tutti i requisiti di ogni applicazione in una carrozzeria.

#### 3) Proprietà fisiche

Spessore	:	0,130 mm
Adesione all'acciaio	:	8.5 N/25 mm
Resistenza alla trazione	:	80 N/25 mm
Allungamento	:	10.5 %
Resistenza alle temperature elevate	:	100 °C

#### 4) Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che l'area / i substrati da mascherare siano puliti e asciutti prima dell'applicazione del nastro.



## Scheda tecnica

Data di validità: 17/08/2020 Sostituisce: 01/12/2010

2. Le gomme per finestre e le modanature di plastica devono essere pulite con un solvente al silicone / solvente delicato per garantire che siano prive di contaminazione per migliorare l'adesione dei nastri.
3. Se il nastro è stato cotto e lasciato durante la notte per consentire che diventi freddo e umido, si consiglia di riscaldare il veicolo prima della rimozione del nastro. In caso contrario, il veicolo potrebbe lasciare residui di adesivo.

Le prestazioni soddisfacenti e la rimozione pulita di Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030 saranno raggiunte a temperature / esposizione variabili su molti substrati. I test dovrebbero essere condotti per stabilire Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030 parametri prestazionali nelle condizioni del processo.

### 5) Conservazione

Conserva il prodotto in un luogo pulito e asciutto. Si consiglia una temperatura di 21 °C e un'umidità relativa del 50 percento.

### 6) Sicurezza

**Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030 è progettato SOLO PER USO PROFESSIONALE**

Utilizzare sempre il prodotto nel modo in cui è progettato per essere utilizzato. Quando si utilizzano solventi ecc. per pulire la superficie prima dell'applicazione di Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030, prestare attenzione per evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Il DPI corretto deve essere sempre indossato.

Quando si rimuove il nastro protettivo dopo l'uso dal veicolo, è necessario smaltirlo secondo le linee guida locali/nazionali.



### 7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

**Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:**

3M Italia srl  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)

© 3M 2020. 3M e Scotch sono marchi commerciali dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.