

Ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+™

Du matériel sur lequel vous pouvez compter!

Choisissez le ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+™ pour vos travaux de maintenance et de réparation électriques les plus exigeants, lorsque les pannes ne sont pas envisageables. Quel que soit l'environnement dans lequel vous travaillez, chaud, froid, humide, ou en contact avec des contaminants et substances agressives, vous pouvez compter sur le ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+™.



Le ruban électrique vinyle Scotch[®] Super 33+™ est conçu pour fonctionner lors :


- De travaux d'isolation électrique jusqu'à 600 V
- De rubanages et réparations de gaines de câbles
- D'opérations d'étanchéification
- De groupages de fils et câbles



Pourquoi résiste-t-il vraiment à toute épreuve ?

- Hautement conformable et super élastique par tous les temps.
- Applicable lors de températures allant de -18 °C
 à 38 °C sans affecter les propriétés physiques
- Conçu pour rester efficace en continu à des températures allant jusqu'à 105 °C
- Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis et aux acides
- Empêche la corrosion des conducteurs électriques
- Retardateur de flamme
- Résistant aux UV, pour une application intérieure et extérieure





Achetez dès maintenant le ruban électrique de qualité professionnelle Scotch® Super 33+™ et facilitez-vous la tâche.				
Référence de l'article	Description	Nombre de rouleaux par carton	Prix/rouleau*	Minimum de commande
	Ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+™			