

## Непревзойденное качество

Scotch® Super 33+™ Виниловая изоляционная лента

## Вы можете на него положиться!

Выбирайте виниловую изоляционную ленту Scotch® Super 33+™ для выполнения самых сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических систем в тех случаях, когда оборудование должно безотказно работать при любых обстоятельствах. Вы можете доверять надежности виниловой изоляционной ленты Scotch® Super 33+™ в условиях низких и высоких температур, высокой влажности, воздействия агрессивных и загрязняющих веществ.




## Виниловая изоляционная лента Scotch® Super 33+™ предназначена для следующих типов применения:

- первичная изоляция электрических соединений до 600 В;
- формирование защитной оболочки и ремонт кабелей;
- защита от воздействия погодных условий;
- объединение проводов и кабелей в жгуты.



## Чем же именно полезна наша продукция?

- Удобство использования и повышенная эластичность в любых погодных условиях
- Возможность применения при температурах от -18 до 38 °C без потери физических свойств
- Специальные технологии обеспечивают непрерывное использование при температуре окружающей среды до 105 °C



- Предотвращение коррозии электрических проводников
- Огнестойкость
- Устойчивость
  к ультрафиолетовому
  излучению, подходит
  для внутреннего
  и наружного
  применения



Виниловая изоляционная лента Scotch® Super 33+™ сохраняет свои характеристики и защищает ваши соединения даже после нескольких лет эксплуатации. Она обеспечивает надежность работы оборудования и дает уверенность и спокойствие в ключевые моменты.

Купите профессиональную изоляционную ленту Scotch® Super 33+™ уже сейчас и сделайте всю работу на совесть.

Артикул	Описание	Рулонов в коробке	Цена за рулон*	Количество в заказе
	Виниловая изоляционная лента Scotch® Super 33+™			