




Unsere Vision – der perfekte Schleifprozess

In unserem Center of Abrasive Technologies (CAT) in Neuss wird unsere gemeinsame Vision eines perfekten Schleifprozesses Realität. Hierzu nutzen wir unseren modernen Maschinenpark, professionelle Demostationen, leistungsfähige Messgeräte und unsere aktuelle Konferenztechnik. So bilden wir das breite Spektrum industrieller Schleifprozesse vom Hochleistungsschleifen über Feinschleifen bis hin zum Finishen ab.

Darüber hinaus vermitteln wir in Theorie und Praxis nützliches Wissen zu unserem Prozess-Know-how und unseren Schleiftechnologien.


Als technisches Highlight simulieren wir in unserer Roboterzelle die Möglichkeiten der Automatisierung Ihrer Prozesse.




























































Unsere Workshops: Technologie- und Anwendungspräsentationen münden in Zusammenfassung und Feedback.







Unser Angebot für Sie:

Wir machen Sie fit für den Job. (siehe Einleger mit Seminarprogramm)



Trainings

Von der Basisschulung bis zum Expertentraining bieten wir praxisnahe Seminare für alle, die in den Schleif- und Entscheidungsprozess involviert sind.

Online-Trainings

Wenn Sie einmal nicht persönlich bei uns vor Ort sein können, bieten wir Ihnen unsere Schulungsinhalte als Online-Schulung oder in Webinarform an.





Proof of concept

Mit unserem leistungsfähigen Schulungscenter und unserem über einhundertjährigen Schleif-Know-how helfen wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Vision von der Automatisierung Ihrer Prozesse. Sprechen Sie uns an!

Prozessoptimierung und -beratung

Gern analysieren wir Ihr Optimierungspotential und beraten Sie hinsichtlich Produktivitätssteigerung durch Automatisierung – für maximale Wirtschaftlichkeit.





Individuelle Kundenworkshops

Fragen Sie uns nach individuellen Workshop- und Seminarinhalten wie Produktneuvorstellungen, Vergleichstests oder Fragen der Wirtschaftlichkeit.

Beratung vor Ort – Prozessanalyse

Gern besuchen wir Sie in Ihrer Produktion und analysieren Ihre Ist-Abläufe. Mit praxisnahen Machbarkeitsstudien ermitteln wir Ihr Potential zur Zeit- und Kosteneinsparung durch Prozessoptimierung.





Wir sind gut vernetzt und vermitteln Kontakte


Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen der Automatisierung. Wir pflegen den Kontakt und haben regen Austausch zu allen führenden Maschinen- und Roboterzellenherstellern sowie zu den relevanten Systemintegratoren. So haben Sie in jedem Projektfortschritt den passenden Ansprechpartner.

Ganz gleich in welcher Branche Sie tätig sind, in jedem Fall profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Schleifmitteltechnologie. Mit unserem Know-how und unseren hochwertigen Produkten optimieren wir Ihre Prozessabläufe. Garantiert.


Erleben Sie unsere Produkte und Technologien live!

Um ideal auf Ihre Bedürfnisse reagieren zu können, arbeiten wir ständig an technischen Entwicklungen und aktualisieren regelmäßig unsere technologischen Plattformen.

3M[™] Cubitron[™] II für den perfekten Abtrag



3M[™] Trizact[™] für den Feinschliff



Scotch-Brite[™] zum Entgraten, Reinigen und Finishen





3M Deutschland GmbH Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss Tel: +49 2131 14-2710 Fax: +49 2131 14-3200 schleifen.de@3m.com www.3m.de/schleifen

3M Österreich GmbH Schleifsysteme

Kranichberggasse 4, 1120 Wien Tel: +43 1 86 686-287 Fax: +43 1 86 686-10287 schleifen-at@mmm.com www.3m.com/at/schleifen

3M (Schweiz) GmbH Schleifsysteme

Eggstrasse 91, 8803 Rüschlikon Tel: +41 44 724 9151 Fax: +41 44 724 9440 internalsales.ch@mmm.com www.schleifinfo.ch