

3M Sonderangebot!

Zusätzliche 15% Rabatt auf ausgewählte 3M-Schleifmittel Schweißnahtvorbereitung und Materialabtrag

Sparen Sie
15%



SAP ID	PRODUKTBESCHREIBUNG	MOQ	MPQ*	BCOM LINK
3M™ Cubitron™ II Trennscheibe				
7100231356	T41, 125mm x 1,6mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100231356
7100228958	T42, 125mm x 2,5mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100228958
7100228947	T42, 115mm x 2,5mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100228947
7100231330	T41, 115mm x 1,6mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100231330
7100231343	T41, 125mm x 2,0mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100231343
7100094901	T41, 125mm x 1,0mm x 22mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100094901
7100094902	T41, 115mm x 1,0mm x 22mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100094902
7100094854	T41, 75mm x 1,0mm x 9.53mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100094854
7100136990	T41, 230mm x 2,0mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100136990
7100136991	T41, 230mm x 2,5mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100136991
7100136992	T41, 230mm x 3,0mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100136992
7100136993	T42, 180mm x 2,5mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100136993
7100136994	T42, 230mm x 2,5mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100136994
7100136995	T41, 180mm x 2,0mm x 22,23mm, 50 st/krt	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100136995
3M™ Cubitron™ II Schruppscheibe				
7100074407	180 mm x 7 mm x 22 mm, A36, Typ 27	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100074407
7100074408	230 mm x 7 mm x 22 mm, A36, Typ 27	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100074408
7100074405	125 mm x 7 mm x 22 mm, Typ 27	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100074405
7100074406	115 mm x 7 mm x 22 mm, A36, T27	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100074406
7100074524	150 mm x 7 mm x 22 mm, Typ 27	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100074524
3M™ Silver Schruppscheibe				
7100141083	115 mm x 7 mm x 22 mm, T27	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141083
7100141086	125 mm x 7 mm x 22 mm, T27	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141086
7100141089	150 mm x 7 mm x 22 mm, Typ 27	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141089
7100141096	180 mm x 7 mm x 22 mm, T27	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141096
7100141099	230 mm x 7 mm x 22 mm, Typ 27	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141099
3M™ Silver Trennscheibe				
7100139227	115 mm x 1,0 mm x 22 mm, Typ 41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100139227
7100139229	115 mm x 1,6 mm x 22 mm, Typ 41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100139229
7100139232	125 mm x 1,0 mm x 22 mm, T41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100139232
7100139234	125 mm x 1,6 mm x 22 mm, T41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100139234
7100139235	150 mm x 1,6 mm x 22 mm, Typ 41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100139235
7100139238	125 mm x 2,0 mm x 22 mm, Typ 41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100139238
7100139239	180 mm x 1,6 mm x 22 mm, T41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100139239
7100139240	180 mm x 2,0 mm x 22 mm, Typ 41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100139240
7100141067	180 mm x 2,5 mm x 22 mm, Typ 42	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141067
7100141068	230 mm x 2,0 mm x 22 mm, Typ 41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141068
7100141069	125 mm x 2,5 mm x 22 mm, Typ 42	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141069
7100141070	230 mm x 2,5 mm x 22 mm, Typ 42	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141070
7100141075	230 mm x 3,0 mm x 22 mm, Typ 41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141075
7100141045	180 mm x 3,0 mm x 22 mm, Typ 41	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141045
7100141056	115 mm x 2,5 mm x 22 mm, Typ 42	50	50	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100141056

*Promotion Mindestbestellmenge

SAP ID	PRODUKTBESCHREIBUNG	MOQ	MPQ*	BCOM LINK
3M™ Scotch-Brite™ Grobreinigungscheibe XT-PRO				
7100175139	XT-DC Pro Extra Cut, 150 mm x 13 mm, A XCRS	20	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100175139
7100176347	XT-DC Pro, 150 mm x 13 mm, S XCRS	20	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100176347
7100192339	XT-DB Pro Extra Cut, 115 mm x 22 mm, A XCRS	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100192339
7100192333	XT-DB Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100192333
7100175138	XT-DC Pro Extra Cut, 100 mm x 13 mm, A XCRS	30	120	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100175138
7100175140	XT-DC Pro Extra Cut, 200 mm x 13 mm, A XCRS	12	108	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100175140
7100176348	XT-DC Pro, 200 mm x 13 mm, S XCRS	12	108	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100176348
7100176374	XT-DC Pro, 100 mm x 13 mm, S XCRS	30	120	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100176374
7100191877	XT-DC Pro Extra Cut, 150 mm x 22 mm, A XCRS	20	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100191877
7100192334	XT-DB Pro, 178 mm x 22 mm, S XCRS	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100192334
7100192340	XT-DB Pro Extra Cut, 178 mm x 22 mm, A XCRS	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100192340
3M™ Gewebeschleifband 784F				
7100219050	50 mm x 2010 mm, 36+	30	30	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219050
7100219030	50 mm x 4000 mm, 36+	30	30	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219030
7100219028	75 mm x 2000 mm, 36+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219028
7100219071	100 mm x 3000 mm, 36+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219071
7100219037	150 mm x 2000 mm, 36+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219037
7100219036	150 mm x 2500 mm, 36+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219036
7100219045	150 mm x 3500 mm, 36+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219045
7100219033	220 mm x 2000 mm, 36+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219033
7100181358	300 mm x 16900 mm, 36+	45	45	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100181358
7100219052	1300 mm x 1900 mm, 36+	2	2	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219052
7100142081	20 mm x 457 mm, 50+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100142081
7100144567	100 mm x 3150 mm, 50+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100144567
7100219023	100 mm x 3500 mm, 50+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219023
7100219013	150 mm x 3500 mm, 50+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219013
7100219004	220 mm x 2000 mm, 50+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219004
7100219054	10 mm x 330 mm, 60+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219054
7100218971	12 mm x 330 mm, 60+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218971
7100218959	13 mm x 305 mm, 60+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218959
7100218942	13 mm x 457 mm, 60+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218942
7100218941	13 mm x 610 mm, 60+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218941
7100218938	20 mm x 457 mm, 60+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218938
7100218937	20 mm x 520 mm, 60+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218937
7100146406	75 mm x 2 m, 60+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100146406
7100219056	100 mm x 289 mm, 60+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219056
7100218940	150 mm x 2000 mm, 60+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218940
7100218939	150 mm x 3000 mm, 60+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218939
7100218936	300 mm x 22285 mm, 60+	1	1	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218936
7100219053	10 mm x 330 mm, 80+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219053
7100218935	13 mm x 305 mm, 80+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218935
7100218934	13 mm x 457 mm, 80+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218934
7100219038	13 mm x 610 mm, 80+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219038
7100181788	20 mm x 520 mm, 80+	100	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100181788
7100218932	75 mm x 2000 mm, 80+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218932
7100219055	100 mm x 289 mm, 80+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219055
7100219057	100 mm x 2250 mm, 80+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219057
7100219043	100 mm x 9000 mm, 80+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219043
7100218933	150 mm x 2500 mm, 80+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100218933
7100219049	40 mm x 314 mm, 120+	30	30	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219049
7100219046	75 mm x 2000 mm, 120+	20	20	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219046
7100219051	150 mm x 2000 mm, 120+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100219051
7100169532	190 mm x 2360 mm, 120+	10	10	https://order.3m.com/store/escatalog/~/d/7100169532

*Promotion Mindestbestellmenge

SAP ID	PRODUKTBESCHREIBUNG	MOQ	MPQ*	BCOM LINK
3M™ 769F Fächerscheibe				
7100196812	125 mm x 22 mm, 40+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196812
7100196813	125 mm x 22 mm, 40+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196813
7100196797	125 mm x 22 mm, 60+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196797
7100196791	125 mm x 22 mm, 80+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196791
7100196816	115 mm x 22 mm, 60+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196816
7100196815	125 mm x 22 mm, 120+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196815
7100196818	115 mm x 22 mm, 40+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196818
7100196799	125 mm x 22 mm, 60+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196799
7100196820	115 mm x 22 mm, 80+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196820
7100196821	125 mm x 22 mm, 120+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196821
7100196538	180 mm x 22 mm, 40+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196538
7100196790	125 mm x 22 mm, 80+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196790
7100196817	115 mm x 22 mm, 60+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196817
7100196539	115 mm x 22 mm, 120+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196539
7100196789	115 mm x 22 mm, 80+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196789
7100196794	180 mm x 22 mm, 80+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196794
7100196540	115 mm x 22 mm, 40+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196540
7100196792	180 mm x 22 mm, 120+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196792
7100196793	180 mm x 22 mm, 120+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196793
7100196798	180 mm x 22 mm, 60+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196798
7100196800	180 mm x 22 mm, 60+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196800
7100196819	115 mm x 22 mm, 120+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100196819
7100197061	180 mm x 22 mm, 40+, konisch, T29	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100197061
7100197431	180 mm x 22 mm, 80+, flach, T27	10	100	https://order.3m.com/store/escatalog/~d/7100197431

*Promotion Mindestbestellmenge



3M Deutschland GmbH Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1.
41453 Neuss
Tel: +49 2131 14-2710
schleifen.de@3m.com
www.3m.de/schleifen

3M Österreich GmbH Schleifsysteme

Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Tel: +43 1 86 686-287
Fax: +43 1 86 686-10287
schleifen-at@mmm.com
www.3m.com/at/schleifen

Produktbereich Schleif- und Poliersysteme.

3M (Schweiz) GmbH. Schleifsysteme
Eggstr. 93, 8803 Rüschlikon
Tel: +41 44 724 9151 - Fax: +41 44 724 9440
info@mmm.com/ch
www.schleifinfo.ch