



Automotive Aftermarket Division

3M™ PPS™ Type V

Lakvoorbereidingssysteem met geventileerde beker

1) Artikelnummers

3M artikelnummer	3M artikelbeschrijving
16160	Type V 700 ml 200 micron met 50 deksels/50 bekers/ 40 afdichtingspluggen
16360	Type V 700 ml 125 micron met 50 deksels/50 bekers/ 40 afdichtingspluggen
16152	Type V 400 ml 200 micron met 50 deksels/50 bekers/ 40 afdichtingspluggen
16352	Type V 400 ml 125 micron met 50 deksels/50 bekers/ 40 afdichtingspluggen
16164	Type V STD/Midi deksels ALLEEN 200 micron
16364	Type V STD/Midi deksels ALLEEN 125 micron
16166	ALLEEN type V bekers van 700 ml
16156	ALLEEN type V bekers van 400 ml
16432	Type V afdichtingspluggen, elke maat

2) Beschrijving en gebruik

3M™ PPS™ Type V Lakvoorbereidingssysteem met geventileerde beker is een systeem bestaande uit een wegwerpdeksel en -beker dat is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met spuitpistolen of accessoires met de Sata QCC-bevestiging, voor het aanbrengen van diverse coatings. Het systeem is ontwikkeld voor gebruik met coatings op oplosmiddel- en/of waterbasis. Het is een geventileerd systeem waardoor geen aparte mengbekers en filters meer nodig zijn.

3) Fysieke eigenschappen

Element	Constructiemateriaal
Beker	PP (polypropyleen)
Deksel	PP (polypropyleen)
Filter	Nylon
Ventilatieopening	Combinatie van Delrin + TPE
Plug	LDPE (polyethyleen van lage dichtheid)

4) Gebruiksaanwijzing

- Kies de juiste maat 3M™ PPS™ Type V-beker
- Zorg dat de ventilatieopening gesloten is
- Meng de coating in de 3M™ PPS™ Type V-beker
- Plaats de deksel bovenop de beker en druk deze omlaag totdat deze volledig is vergrendeld
- Bevestig het gehele systeem op het spuitpistool.
- Met het spuitpistool in de juiste spuitrichting opent u de ventilatieopening voordat u gaat spuiten.
- Als u klaar bent met spuiten: koppel de luchtleiding los, sluit de ventilatieopening, draai het spuitpistool om en haal de trekker over om de resterende lak terug te laten stromen in de beker.
- Verwijder de 3M™ PPS™ Type V-beker van het spuitpistool en breng de afdichtplug aan om de inhoud af te sluiten en te beschermen.

Raadpleeg voor informatie over veilig gebruik en de juiste afvoer de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) van de gebruikte lak of oplosmiddelen, raadpleeg tevens de lokale voorschriften of voorschriften van instanties.

5) Opslag

- Zorg dat het product wordt opgeslagen in een schone, stofvrije omgeving.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) van de desbetreffende fabrikant voor het bewaren van de lakken en coatings en voor meer informatie over de opslagomstandigheden en houdbaarheid.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 17/12/2020 Vervangt: N.v.t.

6) Veiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen tegen blootstelling aan bepaalde gevaren op de werkplek. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de meest geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te selecteren en beschikbaar te stellen, op basis van een complete risicobeoordeling. Lees altijd eerst de informatie over de productprestaties, de waarschuwingen en de beperkingen van de coatingfabrikant voordat u een product kiest en gebruikt.

Het 3M™ PPS™ Type V Lakvoorbereidingsstelsel met geventileerde beker is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing.

Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).

Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3mauto.nl	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3mautocarrosserie.be
---	--

3M en PPS zijn handelsmerken van de 3M Company. © 3M 2020, Alle rechten voorbehouden.