



Automotive Aftermarket Division

3M™ Geperforeerde Trim Masking Tape

1) Artikelnummers

06345	5 mm harde band, 50,8 mm x 10 m
06347	7 mm harde band, 50,8 mm x 10 m
06349	10 mm harde band, 50,8 mm x 10 m
06348	15 mm harde band, 50,8 mm x 10 m

2) Beschrijving en gebruik

3M™ Trim Masking Tapes zijn speciale automotieve maskeertapes, die zijn bedoeld om de rubberen profielen op te tillen en tegen lakniveau te beschermen. Het verwijderen van deze profielen rondom het glas bij moderne voertuigen met direct gelijmde ruiten is vaak een moeilijk en duur klusje.

Het ontwerp van 3M™ Trim Masking Tape elimineert de noodzaak om het glas te verwijderen voor een perfecte finish.

3) Fysieke eigenschappen

Dikte	:	0,12 mm	AFERA 4006
	:	0,260 mm	AFERA 4006
Hechting aan staal	:	13N/25 mm	AFERA 4001
Temperatuurprestaties	:	120 °C	

4) Gebruiksaanwijzing

1. Zorg dat de plaats waar u maskeertape wilt aanbrengen schoon, droog en vrij van verontreiniging is.
2. Steek het eerste stuk tussen de lak en het profiel, waarbij u de transparante kunststofstrip gebruikt als geleider. Zorg dat de beschermstrook naar het glas gericht is.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 03/09/2020 Vervangt: NIEUW

3. Leid ook de rest van de kunststofstrip onder het profiel en verwijder de beschermstrook van het product. Wees voorzichtig dat u de strip er niet weer uittrekt.
4. Trek de blauwe plastic rug voorzichtig naar het glas toe om een ruimte te creëren tussen het lakwerk en het profiel.
5. Zodra u een kleine ruimte ziet tussen de lak en het profiel, plakt u de strip met de plakzijde op het glas zodat het op zijn plaats blijft.
6. Steek nu de volgende strip erin, waarbij u gebruik maakt van de ruimte die is ontstaan door de eerste strip profielmaskeertape: schuif de strip langs de opening op tot deze de eerste strip ongeveer 2 à 3 mm overlapt.
7. Herhaal stap 6 tot het gewenste gebied met maskeertape is afgedekt.

Tip: om de juiste maat voor de klus te bepalen, knipt u een klein stukje (ongeveer 50 mm) af van elke rol en steekt u dat achter het rubber.

5) Opslag

Op een schone, droge, plek bewaren. Wij adviseren een temperatuur van 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.

6) Veiligheid

1. Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen etc. gebruikt om het oppervlak te reinigen voordat u de profielmaskeertape aanbrengt. Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

2. Wanneer u de profielmaskeertape na gebruik van de auto verwijdert, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien, omdat deze met lakresten vervuild kan zijn.

3M™ Geperforeerde profielmaskeertape is ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK ontworpen

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt



Technische specificaties

Ingangsdatum: 03/09/2020 Vervangt: NIEUW

aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 03/09/2020 Vervangt: NIEUW

Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).

Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3mauto.nl	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3mautocarrosserie.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 3M 2020. 3M is een handelsmerk van de 3M Company. Alle rechten voorbehouden.