



Automotive Aftermarket Division

3M™ Purple Premium Plus Masking Film

1) Artikelnummers

| | |
|-------|---|
| 50988 | 3M™ Purple Premium Plus Masking Film, 4 m x 150 m |
| 50989 | 3M™ Purple Premium Plus Masking Film, 5 m x 150 m |
| 51871 | 3M™ Purple Premium Plus Masking Film, 6 m x 150 m |

2) Beschrijving en gebruik

3M™ Purple Premium Plus Masking Film is een geavanceerde doorschijnende HDPE-folie ontworpen om voertuigen te maskeren tijdens reparaties. De folie is flexibel voor een goede pasvorm, vervormbaarheid en statische hechting voor volledige maskering.

De bovenzijde van de folie is speciaal behandeld voor een uitstekende hechting van lak, waardoor schilfering tijdens het spuitproces worden vermeden. Het oppervlak aan de onderzijde is voorzien van een coating die het risico op imprint of het achterlaten van vlekken minimaliseert, die meestal voortkomen uit de aanwezigheid van vocht op de gemaskeerde voertuigen.

3) Fysieke eigenschappen

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Foliekleur | : | Paars doorschijnend |
| Klauw | : | 16,50 micron |
| Treksterkte (MD/TD) | : | 6000/3000 gem. psi |
| Scheursterkte (MD/TD) | : | 10 / 100 g |
| Temperatuurprestaties | : | 120 °C |

Bevredigende resultaten kunnen worden bereikt met 3M™ Purple Premium Plus Masking Film bij wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van ondergronden. Doe enkele tests om de productprestatieparameters in uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen.

4) Gebruiksaanwijzing

1. Zorg dat de folie met de juiste kant op de auto is aangebracht voordat u gaat spuiten. Hiervoor moet u controleren of de folie zodanig op de auto is aangebracht dat het '3M'-logo en de tekst 'Paint this side' (Deze zijde spuiten) op de folie goed leesbaar is en niet is omgekeerd. Anders kan dit leiden extra werk.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 03/09/2020 Vervangt: 01/06/2011

2. Dankzij de temperatuurbestendigheid tot 120 °C gedurende 1 uur zijn alle droogmethoden mogelijk, inclusief IR-lampen en ovens
3. De auto moet zo droog mogelijk zijn voordat u de folie aanbrengt om tijdens het bak-/droogproces dampvorming onder de folie te voorkomen.
4. In combinatie met de speciale 3M™ Masking Film Dispenser kan de folie snel en gemakkelijk door één persoon op het hele voertuig worden aangebracht.
5. Zorg dat u de auto niet bekrast of beschadigt als u de folie rondom de te spuiten delen afsnijdt.

5) Opslag

Op een droge, koude plaats bewaren. Bewaar dit product in de originele verpakking onder normale omstandigheden van 21 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

6) Veiligheid

Gebruik het product altijd op de manier waarvoor het is bedoeld.
Zorg dat u altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) draagt.
Wanneer u de maskeerfolie na gebruik van de auto verwijdert, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien.

3M™ Purple Premium Plus Masking Film is ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK ontworpen

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing.

Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).



Technische specificaties

Ingangsdatum: 03/09/2020 Vervangt: 01/06/2011

Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

| | |
|---|--|
| 3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3mauto.nl | 3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3mautocarrosserie.be |
|---|--|

© 3M 2020. 3M is een handelsmerk van de 3M Company. Alle rechten voorbehouden.