



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Precision Polytape

---

#### 1) Artikelnummers

|       |                  |
|-------|------------------|
| 36350 | 3 mm x 55 m rol  |
| 36351 | 6 mm x 55 m rol  |
| 36353 | 12 mm x 55 m rol |
| 36354 | 18 mm x 45 m rol |
| 36356 | 36 mm x 45 m rol |
| 36357 | 48 mm x 45 m rol |

#### 2) Beschrijving en gebruik

3M™ Precision Polytape is een hoogwaardige maskeertape voor gebruik in de transportindustrie en andere algemene industrieën.

Het is een polyethyleen maskeertape die is ontworpen voor zowel algemene als fine line maskeringstoepassingen. Deze UV-bestendige tape is ook waterproof, slijtvast, hecht uitstekend op verschillende ondergronden, heeft een hoge flexibiliteit, kan schoon worden verwijderd en zorgt voor scherpe laklijnen.

#### 3) Fysieke eigenschappen

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Dikte                 | : | 0,140 mm              |
| Hechting aan staal    | : | 7 N/25 mm             |
| Treksterkte           | : | 120N/25 mm            |
| Rek bij breuk         | : | 150 %+                |
| Temperatuurprestaties | : | 95 °C gedurende 1 uur |
| UV-bestendigheid      | : | 7 dagen               |

#### 4) Gebruiksaanwijzing

1. Zorg dat de oppervlakken schoon en droog zijn voordat u maskeertape aanbrengt. Voor de beste hechtingsresultaten worden oppervlaktetemperaturen van 16-27 °C aanbevolen.
2. Druk de tape over de gehele breedte stevig aan om een goede hechting te garanderen en loslaten te voorkomen.



## Technische specificaties

Ingangsdatum: 03/09/2020 Vervangt: NIEUW

3. Rek de tap niet overmatig op tijdens het aanbrengen. Er verschijnen indicatielijnen - die aangeven dat de tape buiten de limieten wordt uitgerekt. Het verschijnen van indicatorlijnen heeft invloed op de kwaliteit van de laklijn. Om dit te voorkomen, moet u de spanning verminderen die tijdens het aanbrengen van de tape wordt uitgeoefend. De polymere rug is vervormbaar en zal dus gemakkelijk buigen zonder hoge spanning. Als scherpe bochten moeten worden gemaakt, gebruik dan de smalste breedte die mogelijk is voor de toepassing.
4. Ontworpen voor gebruik binnen en buiten met een UV-bestendigheid van 7 dagen. Langdurige blootstelling aan zon en hitte wordt niet aanbevolen, omdat de tape dan erg moeilijk kan worden verwijderd.

U krijgt uitstekende prestaties en kunt 3M™ Precision Polytape zonder lijmresten verwijderen bij wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van ondergronden. Doe enkele tests om de productprestatieparameters van 3M™ Precision Polytape in uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen.

### 5) Opslag

Bewaar dit product in de originele verpakking onder normale omstandigheden van 21 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Indien bewaard onder de aanbevolen omstandigheden in de originele, ongeopende verpakking, is dit product 24 maanden houdbaar.

### 6) Veiligheid

Gebruik het product altijd op de manier waarvoor het is bedoeld. Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen etc. gebruikt om het oppervlak te reinigen voordat u de 3M™ Precision Polytape aanbrengt. Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wanneer u de maskeertape na gebruik van de auto verwijdert, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien.

**3M™ Precision Polytape is ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK ontworpen**

### 7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt



## Technische specificaties

Ingangsdatum: 03/09/2020 Vervangt: NIEUW

aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing.

Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).

Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

|   |  |
|---|--|
| <p>3M Nederland B.V.<br/>Automotive Aftermarket<br/>Molengraaffsingel 29<br/>2629 JD Delft<br/>Nederland<br/>Tel: (+31) 1580 80 217<br/>3M.CDC.bnl@mmm.com<br/><a href="http://www.3mauto.nl">www.3mauto.nl</a></p> | <p>3M Belgium bvba / sprl<br/>Automotive Aftermarket<br/>Hermeslaan, 7<br/>1831 Diegem<br/>Belgium<br/>Tel: (+32) 2808 17 91<br/>3M.CDC.bnl@mmm.com<br/><a href="http://www.3mautocarrosserie.be">www.3mautocarrosserie.be</a></p> |
|---|--|

3M is een handelsmerk van de 3M Company. © 3M 2020, Alle rechten voorbehouden.