

Produktneuheit

3M™ Hochleistungslackierpistole

**Entwickelt für
Lackierer im
industriellen
Bereich.**


Die 3M™ Hochleistungslackierpistole ist eine industrielle Lackierlösung, mit der Sie Ihre Abläufe vereinheitlichen und die Produktivität steigern können, indem Sie Lackierern eine clevere Möglichkeit des Sprühauftrags bereitstellen.



Verbessern Sie mit diesem einfachen und intuitiven Design die Qualität des Lackauftrags.

Die leichte und einfach verwendbare 3M™ Hochleistungslackierpistole wurde speziell für Industrielackierer entwickelt. Sie ist aus einem hochwertigen, stoßfesten Verbundmaterial gefertigt und gehört zu den leichtesten Lackierpistolen der Branche. Gleichzeitig ist sie robust genug für die härtesten industriellen Einsatzbedingungen.

Lackierer können wahlweise aus einem Druck- oder einem Fließbecher sprühen. Der Druckschlauch und die Düsen sorgen für eine kontinuierliche Applikation – auch bei umfangreichen Arbeiten. Für punktuelle Ausbesserungen und kleine Bereiche können Sie die Lackierpistole außerdem so anpassen, dass sie mit dem 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem verwendet werden kann.





Spezifikationen

Luftverbrauch: 370 SLPM [13 SCFM]

Empfohlener Druck der Luftleitung: 1.24 Bar [18 psi]

Maximale Betriebstemperatur: 50 °C [122 °F]

Maximaler Betriebsüberdruck: 10 Bar [145 psi]

Gewicht: 378 g [13.3 oz]

Luftschlauch: 1/4 BSP/NPS

Flüssigkeitsschlauch: 3/8 BSP/NPS



Leicht und langlebig

Die Lackierpistole gehört zu den leichtesten der Branche und besteht aus einem stoßfesten Verbundmaterial, das selbst für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen geeignet ist.



Geringer Wartungsaufwand und einfache Anwendung

Durch das einfache, intuitive Design gibt es weniger Teile, die gewartet oder ersetzt werden müssen. Zudem ermöglicht es einen qualitativen Lackauftrag.



Austauschbare Düsen

Die schnell austauschbaren Düsenköpfe sind in Größen von 1.1 bis 2.0 verfügbar. Mit jeder neuen Düse erhalten Sie praktisch eine brandneue Lackierpistole.



Auf Vielseitigkeit ausgelegt

Ausgelegt für den Auftrag vieler verschiedener Arten von Lacken, einschließlich von Grundierungen, Basislacken, Decklacken, Klarlacken und Klebstoffen. Dazu kann entweder ein Druckbechersystem oder das 3M™ PPS™ 2.0 Bechersystem verwendet werden.

Lackierpistole und Systeme

Artikelnr.	Komponenten
3M™ industrielles Hochleistungslackierpistolen-System 26878	Lackierpistole, Ventil zur Luftstromregelung, Düsenköpfe für Druck- und Fließbecher, 3M™ PPS™ 2.0
3M™ Hochleistungslackierpistole 26832	Lackierpistole und Ventil zur Luftstromregelung

Ersatzteile und Zubehör

Artikelnr.	Produkt
3M™ Hochleistungslackierpistole 26833	Druckschlauch
26839	Kugelhahn
26840	Umbauset
26834	Bolzen für Druckschlauch

Ersatzsets für Düsenköpfe

Artikelnr.	Farbe	Größe
Druck		
26811	Gelb	1.1
26814	Orange	1.4
26818	Transparent	1.8
Fließbecher		
26712	Blau	1.2
26713	Grün	1.3
26714	Orange	1.4
26716	Violett	1.6
26718	Transparent	1.8
26720	Rot	2.0



3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
+43 1417 00 52

autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
+41 4350 896 58

3M.PAS.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch

3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
+49 2131 88 19 265

3M-autoreparatur.de
@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur

Dank des einfachen, innovativen Designs müssen weniger Teile gewartet werden.

Mit den austauschbaren Schnellwechseldüsen durchlaufen Lacke nicht das gesamte Gehäuse der Lackierpistole.

Die Reinigung ist ganz einfach: Sie müssen lediglich die Spitze der Farbnadel abwischen und den Düsenkopf ersetzen – die Lackierpistole muss weder auseinandergenommen noch in Lösemittel getaucht werden.

Bei jedem Austausch der Düse erhalten Sie praktisch eine brandneue Lackierpistole.

Der 3M™ Hochleistungsdüsenkopf ist in Größen von 1.1 bis 2.0 erhältlich und ermöglicht Ihnen so einen einfachen Auftrag verschiedener Beschichtungen – von Grundierungen und Füllern bis zu Decklacken oder sogar Klebstoffen.

Testen Sie jetzt die neue 3M™ Hochleistungslackierpistole, um die Qualität Ihrer Lackierarbeiten zu verbessern!

Nur für die industrielle/berufliche Nutzung.
Nicht für den Verkauf an oder Gebrauch durch Endverbraucher bestimmt.

Bitte ziehen Sie immer die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu Rate, um festzustellen, welche persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Gefährdungen, einschließlich durch Isocyanate, anzulegen ist. Die hier gezeigte PSA ist möglicherweise für Ihre spezifische Anwendung oder die von Ihnen verwendeten Substanzen nicht ausreichend oder geeignet.

Produktauswahl und Anwendung: Wichtige Hinweise: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Daher liegt es allein in der Verantwortlichkeit des Benutzers, das 3M Produkt (unter anderem, ohne darauf beschränkt zu sein, im Hinblick auf die Eignung für einen bestimmten Zweck und eine bestimmte Anwendung) zu testen, auszuwählen und zu verwenden. Sicherheitsprodukte sollten immer in Übereinstimmung mit den relevanten Vorschriften und Normen (zum Beispiel OSHA, ANSI oder anderen) und nach einer angemessenen Gefährdungsbeurteilung ausgewählt werden. Ein Versäumnis, ein 3M Produkt angemessen zu prüfen, auszuwählen und zu verwenden, kann zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn das Produkt nicht den abgegebenen Garantien oder Zusicherungen entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M im Austausch des 3M Produkts oder in der Erstattung des Kaufpreises.

Haftungsbeschränkung: Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsmöglichkeiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland. © 3M 2020. 3M und PPS sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten. OMC96706