



Systèmes de réparation automobile

Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®

1) Références

50977	18 mm x 50 m
50978	24 mm x 50 m
50979	30 mm x 50 m
50980	36 mm x 50 m
50981	48 mm x 50 m

2) Description et utilisation finale

Le ruban de masquage pour retouche automobile premium Scotch® 3030 est un ruban de masquage haute performance destiné aux applications de réparation et de finition pour l'industrie des transports et d'autres secteurs généraux. Il s'agit d'un ruban de masquage en papier crépon lisse, vert, conçu pour une grande variété d'applications pouvant aller jusqu'à 100 °C.

Le ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch® fournit d'excellents résultats de peinture avec tous les systèmes de peinture à deux composants courants ainsi qu'avec les systèmes de peinture à base d'eau et répond à toutes les exigences de chaque application dans un atelier de carrosserie.

3) Propriétés physiques

Épaisseur	:	0,130 mm
Adhérence sur acier	:	8,5 N/25 mm
Résistance à la traction	:	80 N/25 mm
Allongement	:	10.5 %
Résistance à la température	:	100 °C

4) Consignes d'utilisation

1. Assurez-vous que la zone/les substrats à masquer sont propres et secs avant d'appliquer le ruban.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 14/09/2020 Remplace : 01/12/2010

2. Les joints caoutchouc au niveau des vitres et les moulages en plastique sont à nettoyer à l'aide d'un nettoyant adapté pour retirer la silicone ou d'un solvant doux, afin de garantir l'absence de contamination et améliorer ainsi l'adhérence des rubans.
3. Si le ruban a subi une montée en température et qu'il a été laissé reposer toute la nuit, il est recommandé de s'assurer que le ruban est à température suffisante avant de le retirer. Sinon, des résidus d'adhésif peuvent rester sur le véhicule.

Des performances satisfaisantes et un retrait propre du ruban de masquage haute qualité Scotch® 3030 sont obtenus à des températures/temps d'exposition variables sur de nombreux substrats. Des tests doivent être effectués afin d'établir les paramètres de performances du ruban de masquage haute qualité Scotch®3030 dans vos conditions de traitement.

5) Stockage

Stockez dans un endroit propre et sec. Une température de 21 °C et un taux de 50 % d'humidité relative sont recommandés.

6) Sécurité

Le ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch® est destiné à un USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Utilisez toujours le produit suivant la procédure d'utilisation pour laquelle il a été conçu.

Lors de l'utilisation de solvants, etc. pour le nettoyage de la surface avant l'application du ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, prenez soin d'éviter tout contact avec la peau et les yeux. Veillez à toujours porter l'EPI approprié en toutes circonstances.

Lors du retrait du ruban de masquage du véhicule, mettez le produit au rebut conformément aux recommandations du pays/de l'autorité locale.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 14/09/2020 Remplace : 01/12/2010

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams,</p> <p>Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2020. 3M et Scotch sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés.