



Systèmes de réparation automobile

Ruban de masquage des garnitures perforé 3M™

1) Références

06345	Bande dure de 5 mm, 50,8 mm x 10 m
06347	Bande dure de 7 mm, 50,8 mm x 10 m
06349	Bande dure de 10 mm, 50,8 mm x 10 m
06348	Bande dure de 15 mm, 50,8 mm x 10 m

2) Description et utilisation finale

Les rubans de masquage de garniture 3M™ sont des rubans de masquage dédiés au secteur automobile, servant à protéger les joints en caoutchouc contre les brouillards de peinture. Les joints autour des vitres des véhicules sont souvent difficiles à protéger et coûteux à nettoyer.

La conception des rubans de masquage de garniture 3M™ élimine toute nécessité de retirer la vitre, ce qui permet d'obtenir une finition parfaite.

3) Propriétés physiques

Épaisseur	:	0,12 mm	AFERA 4006
	:	0,260 mm	AFERA 4006
Adhérence sur acier	:	13N/25 mm	AFERA 4001
Résistance à la température	:	120 °C	

4) Consignes d'utilisation

1. Assurez-vous que la zone à masquer est propre, sèche et dénuée de toute contamination.
2. Appliquez le premier segment entre la peinture et la moulure en positionnant en premier la bande transparente en plastique. Assurez-vous que le papier de protection est positionné face à la vitre.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 14/09/2020 Remplace : Nouveau

3. Insérez toute la bande en plastique derrière le joint, retirez soigneusement le protecteur en papier en veillant à ne pas décoller la bande appliquée.
4. Tirez doucement le support en plastique bleu vers la vitre afin de faire apparaître un espace entre la peinture et le moulage.
5. Une fois qu'un petit espace est identifié entre la peinture et le moulage, collez la face adhésive sur la vitre afin de la maintenir en place.
6. Dans l'espace généré par la première bande de ruban, insérez le deuxième segment derrière la première boucle, le long de l'ouverture, jusqu'à ce qu'il la recouvre de 2 à 3 mm.
7. Répétez l'étape 6 jusqu'à ce que la zone requise soit masquée.

Conseil : Pour identifier plus efficacement la taille la mieux adaptée à la tâche, placez une courte longueur (environ 50 mm) de chaque taille de rouleau, puis insérez-le derrière le caoutchouc.

5) Stockage

Stockez dans un endroit propre et sec. Une température de 21 °C et un taux de 50 % d'humidité relative sont recommandés.

6) Sécurité

1. Lors de l'utilisation de solvants, etc. pour le nettoyage de la surface avant l'application du ruban de masquage, prenez soin d'éviter tout contact avec la peau et les yeux. Veillez à toujours porter l'EPI approprié en toutes circonstances.
2. Après le retrait du ruban de masquage du véhicule, dans la mesure où il peut être contaminé avec des résidus de peinture, il doit être mis au rebut conformément avec la législation du pays/de l'autorité locale.

Le ruban de masquage perforé 3M™ est destiné à un USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT



7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 14/09/2020 Remplace : Nouveau

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams,</p> <p>Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2020. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés.