

Masques M-407SG et M-409SG

Versaflo^{MC} 3M^{MC}

Pour optimiser la durée utile réelle de votre matériel de soudage et éviter les coûts liés au remplacement, il est important d'effectuer un entretien régulier. Il faut remplacer toutes les pièces endommagées immédiatement afin d'assurer le niveau de protection envisagé.


Avant l'utilisation

- 1 **Masque et serre-tête** : inspecter pour déceler toute fissure ou pièce endommagée ou défectueuse. Remplacer ces pièces, au besoin.
- 2 **Plaques de protection** : pour aider à offrir la meilleure vision possible, elles doivent être propres et exemptes d'égratignures.
- 3 **Membrane d'étanchéité faciale** : si la membrane d'étanchéité faciale est endommagée, de l'air contaminé risque de pénétrer à l'intérieur du masque. Vérifier qu'elle est en place et exempte de fissures et de déchirures.
- 4 **Filtre pour masque de soudeur** : vérifier que l'indicateur de pile faible ne clignote pas et que les capteurs sont propres et ne sont pas couverts.
- 5 **Tuyau de respiration** : confirmer que le tuyau n'est pas endommagé ou ne présente pas de fuite d'air. Pour prolonger la durée utile du tuyau de respiration, utiliser une gaine pour tuyau ou un tuyau de respiration robuste.

Après l'utilisation

- 1 **Nettoyage du masque** : essuyer l'intérieur et l'extérieur du masque avec un tissu ou un chiffon humide. Remplacer le tuyau de respiration si l'on soupçonne que l'intérieur du tuyau est sale. **Ne pas** rincer, immerger dans l'eau ou nettoyer à l'aide de solvants.
- 2 **Membrane d'étanchéité faciale et bandeau antisudation** : retirer ces pièces pour effectuer un nettoyage supplémentaire, au besoin, et les remplacer si elles comportent des fissures ou des déchirures ou chaque fois qu'elles présentent un problème d'hygiène.
- 3 **Plaques de protection et plaque de visière** : nettoyer avec un chiffon doux et remplacer si des piqûres ou des égratignures sont présentes.
- 4 **Tuyau de respiration** : remplacer s'il est endommagé ou déformé, ou s'il présente une fuite d'air.
- 5 **Entreposage** : entreposer le masque dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et des solvants.

Accessoires et produits consommables



N° de produit	Description	N° de produit	Description
M-401	Masque seulement (sans visière ni membrane d'étanchéité faciale).	M-407SG	Masque M-407 avec bavette ignifuge (M-447) et écran de masque utilisé pour soudage Speedglas, sans filtre pour soudeur.
M-405	Masque (M-925, M-926, M-444, M-445 et M-956).	M-409SG	Casque M-407 avec couvre-casque ignifuge, bavette en cuir (M-449) et écran de masque utilisé pour soudage Speedglas, sans filtre pour soudeur.
02-0024-00	Bandeau antisudation, molleton, 2/caisse.		
38-1101-30iSW	Masque M-407 avec écran de masque utilisé pour soudage Speedglas, filtre pour masque de soudeur 9100XXi et respirateur d'air propulsé Adflo.	M-444	Bavette interne.
38-1101-00SW	Masque M-407 avec écran de masque utilisé pour soudage Speedglas, sans filtre pour soudeur, avec respirateur d'air propulsé Adflo.	M-447	Bavette externe ignifuge.
BT-20L	Tuyau de respiration, polyuréthane (taille : grand), avec raccord articulé à désenclenchement rapide.	M-449	Bavette externe en cuir.
BT-20S	Tuyau de respiration, polyuréthane (taille : court), avec raccord articulé à désenclenchement rapide.	M-919	Boutons pour cadre de visière.
BT-30	Tuyau de respiration, ajustement automatique (20,7 po à 33,5 po), avec raccord articulé à désenclenchement rapide.	M-920	Cadre de visière.
BT-40	Tuyau de respiration, caoutchouc très résistant, avec raccord articulé à désenclenchement rapide.	M-921	Joint d'étanchéité de visière.
M-146SG	Trousse de boutons et de pivot de masque pour écran de masque utilisé pour soudage.	M-925	Visière standard.
M-150	Coiffe (M-207).	M-926	Protège-verre amovible pour modèle M-925.
M-153SG	Masque M-407 avec écran de masque utilisé pour soudage Speedglas, sans filtre pour soudeur.	M-927	Visière de qualité supérieure.
M-207	Ensemble écran facial M207.	M-928	Protège-verre amovible pour modèle M-927.
M-307	Masque M-307.	M-956	Coussinet confort à cliquet.
M-350	Coiffe pour pièces faciales de Séries M-300 et M-400.	M-978	Couvre-casque.
M-407	Masque M-407 avec bavette.	SG-15	Gaine pour tuyau de respiration ignifuge (remplace le modèle 17-0099-54).
		SG-30W	Tuyau de respiration, ajustement automatique.
		SG-40W	Tuyau de respiration avec raccord articulé à désenclenchement rapide, robuste.
		SG-50W**	Tuyau de respiration avec raccord articulé à désenclenchement rapide, insonorisant.
			* (B) = version en vrac offerte
			B = seulement offert en vrac



Division des produits
de protection individuelle
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 267-4414
3m.ca/Soudage

Mise en garde : Ces respirateurs aident à protéger contre certains contaminants en suspension dans l'air. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Suivre tous les règlements locaux. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 1910.134 de l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur et les directives d'utilisation ou communiquer avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au Canada au 1 800 267-4414.